



### 1 Uso previsto

Il prodotto consiste in una catena luminosa RGB.

Il prodotto può essere controllato manualmente tramite il controller integrato o in remoto tramite l'app.

Questo prodotto è pensato unicamente per l'uso interno. Non usare in ambienti esterni.

Il contatto con l'umidità deve essere evitato in qualunque circostanza.

Qualora si utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli previsti, questo potrebbe danneggiarsi.

L'uso improprio può provocare cortocircuiti, incendi o altri pericoli.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite.

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

Android™ è un marchio registrato di Google LLC.

Google Play e il logo Google Play sono marchi di Google LLC.

### 2 Contenuto della confezione

- Cacciavite
- Istruzioni per l'uso

### 3 Informazioni aggiornate sul prodotto

È possibile scaricare le informazioni più recenti sul prodotto sul sito [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) o eseguendo la scansione del codice QR. Seguire le istruzioni sul sito web.

### 4 Descrizione dei simboli

I seguenti simboli si trovano sul prodotto/apparecchio o sono usati nel testo:



Il simbolo avverte sulla presenza di pericoli che potrebbero portare a lesioni personali.



Il prodotto è stato costruito in conformità alla classe di protezione III.



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.

### 5 Istruzioni per la sicurezza



**Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo del prodotto, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.**

#### 5.1 Informazioni generali

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Non esitare a contattare il nostro servizio assistenza o altro personale tecnico competente, in caso di domande che non trovano risposta nel manuale di istruzioni del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un esperto o da un laboratorio specializzato.

#### 5.2 Gestione

- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.

#### 5.3 Condizioni di esercizio

- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Proteggere l'apparecchiatura da temperature estreme, forti urti, gas, vapori e solventi infiammabili.
- Proteggere il prodotto da condizioni di umidità e bagnato.
- Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta.

#### 5.4 Funzionamento

- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o il collegamento del prodotto.

- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in tutta sicurezza, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. NON tentare di riparare il prodotto da soli. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
  - è visibilmente danneggiato,
  - non funziona più correttamente,
  - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
  - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.

#### 5.5 Luce LED

- Non dirigere gli occhi verso la luce LED.

### 6 Collegamento

Collegare il prodotto a una fonte USB adatta. Fare riferimento alla sezione "Dati tecnici" per maggiori dettagli.

### 7 Funzionamento

#### 7.1 Controllore

Per controllare le luci, è possibile utilizzare il controller collegato alla catena luminosa.

Requisiti:

- ✓ Il prodotto è collegato all'alimentazione.
1. Per accendere il dispositivo premere il pulsante di funzione 1 volta.
  2. Premere ripetutamente il pulsante di funzione per scorrere tutti gli effetti luminosi.

#### 7.2 App

##### 7.2.1 Scaricare e installare l'app

- Scaricare l'app dall'app store di Google o Apple.
- Nome dell'app: LED lamp

##### 7.2.2 Associare il prodotto all'app

Requisiti:

- ✓ Il prodotto è collegato all'alimentazione.
- ✓ L'app è stata scaricata e installata sul dispositivo mobile.
- ✓ Il prodotto non è associato ad altri dispositivi mobili.
- ✓ Siete nel raggio d'azione della linea di vista e del controllo.

1. Aprire l'app e seguire le istruzioni sullo schermo.
2. Selezionare l'icona per accedere all'interfaccia dell'app.
3. Provare con diverse impostazioni per ottenere i risultati desiderati.

##### 7.2.3 Interfaccia musicale

La modalità Musica ha due impostazioni:

- Musica: Il colore dei LED cambia in base alla musica del dispositivo mobile.
- Microfono: Il colore dei LED cambia in base ai suoni esterni.

##### 7.2.4 Risoluzione dei problemi

Disinstallare e reinstallare l'app se:

- Non è più possibile connettersi o controllare il prodotto.
- Si desidera ripristinare le impostazioni predefinite.

### 8 Pulizia e manutenzione

#### Importante:

- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche. Possono danneggiare l'alloggiamento e causare il malfunzionamento del prodotto.
- Non immergere il prodotto nell'acqua.

1. Scollegare il prodotto dall'alimentazione.
2. Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.

### 9 Dichiarazione di conformità

La Società, Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, dichiara che il prodotto è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

- Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads)

Inserire il numero d'ordine nel campo di ricerca; successivamente sarà possibile scaricare la dichiarazione di conformità UE nelle lingue disponibili.

## 10 Smaltimento



Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche introdotte sul mercato europeo devono essere etichettate con questo simbolo. Questo simbolo indica che l'apparecchio deve essere smaltito separatamente dai rifiuti urbani non differenziati al termine della sua vita utile.

Ciascun proprietario di RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) è tenuto a smaltire gli stessi separatamente dai rifiuti urbani non differenziati. Gli utenti finali sono tenuti a rimuovere senza distruggere le batterie e gli accumulatori esauriti che non sono integrati nell'apparecchiatura, nonché a rimuovere le lampade dall'apparecchiatura destinata allo smaltimento prima di consegnarla presso un centro di raccolta.

I rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono tenuti per legge a ritirare gratuitamente le vecchie apparecchiature. Conrad mette a disposizione le seguenti opzioni di restituzione **gratuite** (ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito internet):

- presso le nostre filiali Conrad
- presso i centri di raccolta messi a disposizione da Conrad
- presso i centri di raccolta delle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti o presso i sistemi di ritiro istituiti da produttori e distributori ai sensi della ElektroG

L'utente finale è responsabile della cancellazione dei dati personali sul vecchio dispositivo destinato allo smaltimento.

Tenere presente che in paesi al di fuori della Germania possono essere applicati altri obblighi per la restituzione e il riciclaggio di vecchie apparecchiature.

## 11 Dati tecnici

### 11.1 Prodotto

Ingresso.....	5 V/DC 2 A (tramite USB-A)
Consumo energetico .....	max. 10 W, Standby: 0,4 W
Classe di protezione .....	III
Materiale.....	plastica, rame
LED .....	200 pz, RGB, 10.000 ore (durata) potenza: 3 V, 0,06 W
Luminosità .....	2 lm
Protezione dagli ingressi .....	IP20
Protocollo di comunicazione.....	Bluetooth 4.2
Gamma di frequenza .....	2,4000 - 2,4835 GHz
Distanza di trasmissione.....	max. 20 m
Potenza di trasmissione .....	max. 20 dBm
Condizioni di esercizio/conservazione .....	da 0 a +40°C, ≤ 90 % UR (senza condensa)
Dimensioni (lunghezza).....	[(Cavo: 19,9 m) + (allacciamento: 2 m)] = 21,9 m
Peso .....	150 g

### 11.2 Applicazione

Sistemi operativi supportati .....	Android 4.4 (o superiore), iOS 11.0 (o superiore)
Nome dell'app.....	LED lamp

Publicato da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Tutti i diritti, compresa la traduzione, riservati. La riproduzione con qualunque mezzo (ad es. fotocopie, microfilm o memorizzazione su sistemi di elaborazione elettronica dei dati) è rigorosamente vietata senza la previa autorizzazione scritta dell'editore. È vietata la ristampa, anche parziale. La presente pubblicazione rappresenta lo stato tecnico al momento della stampa.

Copyright by Conrad Electronic SE.

\*2583625\_V2\_0922\_dh\_mh\_it 9007199872225675 I2/O2 en