



TOOLCRAFT

Istruzioni per l'uso

Paraorecchie ad archetto, SNR 31 DB

N. d'ordine: 2685014 (Codice del produttore: FM-1A)



1 Istruzioni per il download

Accedere al link www.conrad.com/downloads (in alternativa eseguire la scansione del codice QR) per scaricare le istruzioni per l'uso complete (o le versioni nuove/attuali, se disponibili). Seguire le istruzioni riportate nella pagina web.

2 Uso previsto

Questo prodotto è stato concepito per proteggere l'utilizzatore dagli effetti nocivi dell'esposizione al rumore.

L'efficacia del dispositivo è garantita da caratteristiche fondamentali, quali comfort, vestibilità, possibilità di comunicare e compatibilità con altri dispositivi di protezione individuale.

Qualora si utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli previsti, questo potrebbe danneggiarsi.

L'uso improprio può provocare pericoli.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite.

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

3 Contenuto della confezione

- Cacciavite
- Istruzioni per l'uso

4 Descrizione dei simboli



Il simbolo avverte sulla presenza di pericoli che potrebbero portare a lesioni personali.



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.



Questo prodotto è conforme agli standard CE applicabili ed è conforme alle direttive europee (UE) applicabili.



Questo prodotto è stato classificato conforme agli standard del Regno Unito e soddisfa le direttive applicabili in Gran Bretagna.



Data di produzione

5 Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo del prodotto, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

5.1 Informazioni generali

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Non esitare a contattare il nostro servizio assistenza o altro personale tecnico competente, in caso di domande che non trovano risposta nel manuale di istruzioni del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un esperto o da un laboratorio specializzato.

5.2 Gestione

- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.

5.3 Condizioni di esercizio

- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Proteggere l'apparecchio da temperature estreme, forti scosse, vapore e solventi.
- Proteggere il prodotto da condizioni di umidità e bagnato.
- Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta.

5.4 Applicazione/utilizzo

AVVERTENZA! In caso di inosservanza delle raccomandazioni, la protezione offerta dai paraorecchie risulterà gravemente compromessa.



- I paraorecchie devono essere indossati, regolati e conservati secondo le presenti istruzioni.
- I paraorecchie devono essere sempre indossati in ambienti rumorosi.
- I paraorecchie devono essere controllati regolarmente per verificarne la funzionalità.

6 Applicazione dei paraorecchie

PERICOLO! Rischio di scosse elettriche! Questo prodotto contiene componenti metallici che possono aumentare i rischi legati all'elettricità.

Importante:

- Per una protezione ottimale, i padiglioni auricolari devono aderire saldamente alla testa e garantire una buona tenuta intorno alle orecchie.
- Tutto ciò che interferisce con la tenuta, come capelli lunghi (tirarli indietro il più possibile), aste di occhiali spesse o poco aderenti, matite o berretti, riduce la protezione.
- Non piegare o rimodellare l'archetto per non compromettere la tenuta e causare fughe acustiche.
- L'uso di coperture igieniche sui cuscinetti può compromettere le prestazioni acustiche dei paraorecchie.



Tirare le calotte verso l'esterno e posizionare la protezione acustica sulle orecchie in modo che i padiglioni coprano completamente le orecchie e formino una tenuta sicura contro la testa.

7 Pulizia e manutenzione

Importante:

- In caso di mancata osservanza delle seguenti raccomandazioni, l'attenuazione e il funzionamento potrebbero risultare compromessi.
- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol isopropilico o altre soluzioni chimiche, in quanto potrebbero danneggiare l'alloggiamento e causare il malfunzionamento del prodotto.
- Non immergere il prodotto nell'acqua.

- Pulire la parte esterna dei paraorecchie utilizzando un panno inumidito con sapone e acqua tiepida.
- Non conservare i paraorecchie a temperature superiori a 40 °C (ad es. a ridosso di un parabrezza o di una finestra).
- I paraorecchie devono essere controllati regolarmente per verificare la presenza di parti incrinate o usurate e in tal caso sostituiti.
- Il prodotto può essere danneggiato in caso di contatto con certe sostanze chimiche. Rivolgersi al produttore per maggiori informazioni.
- Conservare i paraorecchie in un contenitore di plastica pulito e asciutto (sacchetto o scatola) quando non vengono utilizzati.

8 Dichiarazione di conformità

- Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.conrad.com/downloads

Inserire il numero d'ordine nel campo di ricerca; successivamente sarà possibile scaricare la dichiarazione di conformità UE nelle lingue disponibili.

9 Dati tecnici

SNR.....	31 dB
Norma PPE.....	(UE) 2016/425, CAT III
Dimensioni.....	S/M/L
Materiale.....	Calotte: ABS; archetto: acciaio con rivestimento in PU; padiglione: PU con schiuma all'interno
Durata del prodotto.....	5 anni dalla produzione
Condizioni di esercizio/di conservazione.....	da -20 a +40 °C, ≤90% UR
Dimensioni (L x P x A)	Aperti: 145 x 200 x 90 mm Chiusi: 165 x 160 x 90 mm
Peso	205 g (±5 g)

10 Dati relativi all'attenuazione

Testati secondo la direttiva EN 352-1:2020

Frequenze (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuazione media (dB)	15,8	21,8	30,9	40,1	37,5	34,3	31,5
Deviazione standard (dB)	2,4	2,5	2,9	2,9	3,0	2,7	2,6
Protezione prevista (dB)	13,3	19,3	28,0	37,3	34,5	31,6	28,9
SNR = 31 dB, H = 33 dB, M = 29 dB, L = 21 dB							
SNR _M = 32,5, H _M = 35,3, M _M = 31,4, L _M = 23,1							
SNR _S = 1,9, H _S = 2,2, M _S = 2,0, L _S = 2,2							

Esempio

1. Il livello di rumorosità ambientale misurato all'orecchio è di 92 dBA.
2. L'SNR è di 24 decibel (dB).
3. Il livello di rumore che entra nell'orecchio è pari a circa 68 dBA.

Il livello di rumore che entra nell'orecchio di una persona, quando una protezione acustica viene indossata come indicato, è strettamente approssimato dalla differenza tra il livello di rumorosità ambientale ponderato A e l'SNR.

11 Informazioni aggiuntive

Produttore:

Guangzhou J&Y Safety Products
Manufacturer Co., Ltd.
No. 5, Yongle Road, Huashan Town,

Distributore

Conrad Electronic SE.
Klaus-Conrad-Str. 1
D-92240 Hirschau, Germany

Huadu District, Guangzhou, China.

Tel.: +86-20-36802480

L'organismo notificato è responsabile del controllo di tipo UE e della conformità in corso.

Organismo notificato:

SATRA Technology Europe Ltd.,
Bracetown Business Park, Clonee,
Dublino, D15 YN2P, Irlanda
N. di organismo: 2777

Organismo approvato:

SATRA Technology Centre Ltd.,
Wyndham Way, Telford Way,
Kettering Northamptonshire NN16 8SD, UK
N. di organismo: 0321

Publicato da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Tutti i diritti, compresa la traduzione, riservati. La riproduzione con qualunque mezzo (ad es. fotocopie, microfilm o memorizzazione su sistemi di elaborazione elettronica dei dati) è rigorosamente vietata senza la previa autorizzazione scritta dell'editore. È vietata la ristampa, anche parziale. La presente pubblicazione rappresenta lo stato tecnico al momento della stampa.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*2685014 (Codice del produttore: FM-1A)_V2_0824_dh_mh_it 27021599061593995 I4/O2 en