



1 Istruzioni per il download

Accedere al link www.conrad.com/downloads (in alternativa eseguire la scansione del codice QR) per scaricare le istruzioni per l'uso complete (o le versioni nuove/attuali, se disponibili). Seguire le istruzioni riportate nella pagina web.

2 Uso previsto

Il prodotto consiste in un adattatore HDMI bidirezionale:

- Interruttore: da 2 a 1
- Interruttore: da 1 a 2

Qualora si utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli previsti, questo potrebbe danneggiarsi.

L'uso improprio può provocare cortocircuiti, incendi o altri pericoli.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite.

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

I termini HDMI, Interfaccia multimediale ad alta definizione HDMI (HDMI HighDefinition Multimedia Interface), immagine commerciale HDMI (HDMI Trade dress) e i loghi HDMI sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.

USB4®, USB Type-C® e USB-C® sono marchi registrati di USB Implementers Forum.

3 Contenuto della confezione

- Cacciavite
- Istruzioni per l'uso

4 Descrizione dei simboli



Il simbolo avverte sulla presenza di pericoli che potrebbero portare a lesioni personali.

5 Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo del prodotto, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

5.1 Informazioni generali

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Non esitare a contattare il nostro servizio assistenza o altro personale tecnico competente, in caso di domande che non trovano risposta nel manuale di istruzioni del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un esperto o da un laboratorio specializzato.

5.2 Gestione

- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.


5.3 Condizioni di esercizio

- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Proteggere l'apparecchiatura da temperature estreme, forti urti, gas, vapori e solventi infiammabili.
- Proteggere il prodotto da condizioni di umidità e bagnato.
- Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta.

5.4 Funzionamento

- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o il collegamento del prodotto.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in tutta sicurezza, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. NON tentare di riparare il prodotto da soli. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
 - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.

6 Panoramica prodotto




- 1 Porta HDMI
- 2 Potenza assorbita: DC 5V
- 3 Porta HDMI-1
- 4 Porta HDMI-2
- 5 Pulsante di selezione

7 Collegamento

Modalità interruttore: da 2 a 1



Modalità interruttore: da 1 a 2



8 Utilizzo

Modalità	Descrizione
Modalità interruttore: da 2 a 1	■ Premere il pulsante di selezione per scegliere tra gli ingressi. ■ Si accenderà un numero a indicare che l'ingresso è attivo.
Modalità interruttore: da 1 a 2	■ Premere il pulsante di selezione per scegliere tra i display. ■ Non è possibile utilizzare due display contemporaneamente. ■ Si accenderà un numero a indicare che l'uscita è attiva.

Note:

Sono disponibili due metodi di alimentazione:

1. Alimentazione tramite HDMI
2. Ingresso USB-C®

Utilizzare l'ingresso di alimentazione **DC 5V** se la sorgente HDMI non è in grado di fornire energia a sufficienza.

9 Risoluzione dei problemi

Problema	Soluzione consigliata
Non viene visualizzata alcuna immagine	■ Verificare il funzionamento del display collegandovi direttamente la sorgente. ■ Controllare tutti i collegamenti. ■ Assicurarsi che tutti i cavi HDMI siano in grado di supportare segnali video in 4 K o 8 K. ■ Verificare che l'unità principale sia alimentata (ad es. verificando l'accensione del numero della porta HDMI). ■ I cavi devono possedere la certificazione HDMI. ■ L'alimentazione dell'ingresso HDMI potrebbe non essere sufficiente. Provare a collegare un ulteriore alimentatore all'ingresso di alimentazione DC 5V.
La risoluzione non è in 8 K	■ Verificare che i display di ingresso e di uscita supportino perfettamente la risoluzione 8 K. ■ Verificare che i cavi HDMI siano in grado di trasmettere un segnale video in 8 K.

Problema	Soluzione consigliata
	■ I cavi devono possedere la certificazione HDMI.

10 Pulizia e manutenzione

Importante:

- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche. Possono danneggiare l'alloggiamento e causare il malfunzionamento del prodotto.
- Non immergere il prodotto nell'acqua.

1. Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.

11 Smaltimento



Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche introdotte sul mercato europeo devono essere etichettate con questo simbolo. Questo simbolo indica che l'apparecchio deve essere smaltito separatamente dai rifiuti urbani non differenziati al termine della sua vita utile.

Ciascun proprietario di RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) è tenuto a smaltire gli stessi separatamente dai rifiuti urbani non differenziati. Gli utenti finali sono tenuti a rimuovere senza distruggere le batterie e gli accumulatori esauriti che non sono integrati nell'apparecchiatura, nonché a rimuovere le lampade dall'apparecchiatura destinata allo smaltimento prima di consegnarla presso un centro di raccolta.

I rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono tenuti per legge a ritirare gratuitamente le vecchie apparecchiature. Conrad mette a disposizione le seguenti opzioni di restituzione **gratuite** (ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito internet):

- presso le nostre filiali Conrad
- presso i centri di raccolta messi a disposizione da Conrad
- presso i centri di raccolta delle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti o presso i sistemi di ritiro istituiti da produttori e distributori ai sensi della ElektroG

L'utente finale è responsabile della cancellazione dei dati personali sul vecchio dispositivo destinato allo smaltimento.

Tenere presente che in paesi al di fuori della Germania possono essere applicati altri obblighi per la restituzione e il riciclaggio di vecchie apparecchiature.

12 Dati tecnici

Ingresso	5 V/CC, 20 mA tramite USB-C®
Consumo energetico	0,1 W
Protezione da copia digitale	HDCP 2.3
Supporto HDR	sì
Dolby Atmos®	sì
Supporto CEC	sì
Modalità / framerate.....	Modalità interruttore: da 2 a 1 8 K a 60 fps, 4 K a 165, 144, 120, 60 fps Modalità interruttore: da 1 a 2 (on è possibile utilizzare due display contemporaneamente) 8 K a 60 fps, 4 K a 165, 144, 120, 60 fps
Tecnologia di visualizzazione supportata.....	Variable Refresh Rate (VRR) Auto Low Latency Mode (ALLM) Quick Frame Transport (QFT) Quick Media Switching (QMS)
Velocità di trasmissione dati video .	max. 48 Gbps
Condizioni di esercizio	da 0 a +45 °C, 0 - 80% UR (senza condensa)
Condizioni di conservazione.....	da -10 a +60 °C, 0 - 80% UR (senza condensa)
Dimensioni (L x A x P)	63 x 63 x 16 mm
Peso	40 g

Publicato da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Tutti i diritti, compresa la traduzione, riservati. La riproduzione con qualunque mezzo (ad es. fotocopie, microfilm o memorizzazione su sistemi di elaborazione elettronica dei dati) è rigorosamente vietata senza la previa autorizzazione scritta dell'editore. È vietata la ristampa, anche parziale. La presente pubblicazione rappresenta lo stato tecnico al momento della stampa.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*2997533_V4_0724_dh_mh_it 36028798214804363 I5/O4 en