


KERN ODC 841

KERN

Gli specialisti della microscopia per misurazioni, conteggi, documentazione, archiviazione ed elaborazione delle immagini



Categoria

Marchio	Optics
Categoria di prodotto	Microscopi
Gruppo di prodotti	Fotocamera per microscopio
Famiglia di prodotti	ODC-84

Design

Dimensioni (L×P×A)	68×68×46 mm
--------------------	-------------

Funzioni

Fotocamera - software utilizzato	Microscope VIS 2.0 Pro (OXM 902)
Sistemi operativi supportati	Win 8 Win 10 Win 11
Requisiti di sistema CPU	Quad-Core, x64
Requisiti di sistema RAM	8 GB
Requisiti di sistema memoria SSD	SSD da 256 GB
Requisiti di sistema scheda grafica	DirectX 12
Requisiti di sistema schermo	20" HD o superiore
Requisiti di sistema frequenza di clock	2,8 GHz

Interfaccia

Interfacce	USB 3.0
------------	---------

Fotocamera

Fotocamera tipo	USB3 Fotocamera per microscopio - C-Mount
Fotocamera - Risoluzione	20 MP
Fotocamera - Tipo di sensore	Sony CMOS

Fotocamera - Dimensioni del sensore	1"
Fotocamera - Profondità di colore	Colore
Fotocamera - Tipi di montaggio	C-mount
Fotocamera - metodo di esposizione	Rolling Shutter
Fotocamera - Dimensioni del sensore	13,06×8,76 mm
Fotocamera - Dimensione dei pixel	2,4×2,4 µm
Fotocamera - FPS al campo 1	15 FPS
Fotocamera - Campo di risoluzione 1	5440x3648
Fotocamera - FPS al campo 2	50 FPS
Fotocamera - Campo di risoluzione 2	2736x1824
Fotocamera - FPS al campo 3	60 FPS
Fotocamera - Campo di risoluzione 3	1824x1216
Fotocamera - Tempo di esposizione [Min]	0,1 ms
Fotocamera - Tempo di esposizione [Max]	15000 ms

Alimentazione

Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	5 V, 435 mA
Presenza di corrente per l'alimentatore	USB B

Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min]	-5 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	150×150×100 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,50 kg
Peso lordo ca.	0,65 kg
Peso di spedizione	0,6245 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761235724
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

KERN ODC 841



Gli specialisti della microscopia per misurazioni, conteggi, documentazione, archiviazione ed elaborazione delle immagini

Pittogrammi

STANDARD

