SAUTER **FS 2-1KSP1**

Set pronto per l'uso composto da un misuratore di forza premium FS 2 e da una cella di misura esterna a "S" CS 100-3P1 per la misurazione della forza di trazione e di compressione



Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotto	Misurazione di forze
Gruppo di prodotti	Set di dinamometro
Famiglia di prodotti	FS SP1

Sistema di misura

Campo di misura forza [Max] (N)	1 kN
Divisione forza [d] (N)	0,2 N
Testa di misura frequenza di misurazione	1000 Hz
Directione de la forza	trazione compressione
Unità preimpostata	N
Numero di piattaforme / canali	2

Display

Display tipo	TFT, colorato
Display risoluzione	320×480
Linguaggi dell'interfaccia utente	Tedesco Inglese Francese Spagnolo Italiano

Design

Dimensioni cella di misura	50,8×76,2×19 mm
Materiale alloggiamento	plastica
Materiale alloggiamento del display	plastica
Montaggio - dissipazione della forza	Foro filettato M10
Montaggio - applicazione della forza	Foro filettato M10

Funzioni

Protetta IP - cella di carico	IP67
Funzione Peak	✓
Funzione di memoria	✓
Funzione statistica	✓
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/ accumulatore	selezionabile

Interfaccia

Interfacce	USB-Device

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Accumulatore e alimentazione
Tipo di alimentatore	USB incl. alimentatore a spina (separabile)
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	UK
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	5 V, 1 A
Presa di corrente per l'alimentatore	USB C
Tipo di batteria/accumulatore	Li-Ion
Collegamento della batteria	Connettore a 2 poli per vasca
Batteria capacità	2.400 mAh
Batteria tensione	3,7 V
Numero di celle della batteria	1
Batteria – Struttura/forma	Combinazione indivisibile di celle (pacchetto)
Capacità della batteria (Wh)	8,88 Wh
Batteria – Contenuto di litio	720 mg
Accumulatore	3,7V, 2400mAh
Accumulatore autonomia - con retroilluminazione	5 h
Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione	8 h
Accumulatore tempo di carica	8 h
Batteria/accumulatore collegato	collegato elettricamente fisso, non isolato

Omologazione

Marchio CE	✓

SAUTER **FS 2-1KSP1**

Set pronto per l'uso composto da un misuratore di forza premium FS 2 e da una cella di misura esterna a "S" CS 100-3P1 per la misurazione della forza di trazione e di compressione

Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkkS (forza di trazione)	963-162
Numero di articolo per calibrazione DAkkS (forza di compressione)	963-262
Numero di articolo per calibrazione DAkkS (forza di trazione/forza di compressione)	963-362

Imballaggio e spedizione


Tempi di consegna	3 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	320×290×180 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,90 kg
Peso lordo ca.	2,0 kg
Peso di spedizione	3,3 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761358461
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

