

KERN FS 2-50KRY1

KERN

Set pronto per l'uso composto da misuratore di forza premium FS 2 e cella di carico CR 5000-1Y1 per la misurazione della forza di trazione e di compressione



Montaggio - applicazione della forza	Foro filettato M16 × 1,5
Montaggio - dissipazione della forza	8 × foro passante Ø 6,5 mm
Dimensioni cella di misura (cilindrica)	105×37 mm

Funzioni

Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/accumulatore	selezionabile
Funzione Peak	✓
Funzione statistica	✓
Funzione di memoria	✓
Interfacce	USB-Device

Alimentazione

Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	5 V, 1 A
Alimentatore di rete tipo	USB incl. alimentatore a spina (separabile)
Alimentazione in dotazione	Batteria e alimentazione
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO
Accumulatore tempo di carica	8 h
Accumulatore autonomia - con retroilluminazione	5 h
Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione	8 h
Tipo di batteria/accumulatore	Li-Ion
Collegamento della batteria	Connettore a 2 poli per vasca
Batteria capacità	2.400 mAh
Batteria tensione	3,7 V

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	3 d
Peso netto	2 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	2,0 kg
Peso lordo ca.	3,0 kg
Peso di spedizione	2,985 kg

Servizi

Numero di articolo per calibrazione di fabbrica (forza di trazione)	961-165
---	---------

Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotto	Misurazione di forze
Gruppo di prodotti	Set di strumento di misurazione per forze
Famiglia di prodotti	FS RY1

Sistema di misura

Unità preimpostata	N
Campo di misura forza [Max] (N)	50 kN
Divisione forza [d] (N)	10 N
Directione de la forza	trazione compressione
Testa di misura frequenza di misurazione	1000 Hz
Numero di piattaforme / canali	2

Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

Display

Display tipo	TFT, colorato
Display risoluzione	320×480
Linguaggi dell'interfaccia utente	Tedesco Inglese Francese Spagnolo Italiano

Design

Materiale alloggiamento del display	Plastica
Materiale alloggiamento	plastica

KERN FS 2-50KRY1




Set pronto per l'uso composto da misuratore di forza premium FS 2 e cella di carico CR 5000-1Y1 per la misurazione della forza di trazione e di compressione

Numero di articolo per calibrazione di fabbrica (forza di compressione) 961-265

Numero di articolo per calibrazione di fabbrica (forza di trazione/forza di compressione) 961-365

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

