

SAUTER CR 2000-3P1

Dinamometro in acciaio inox

KERN



Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotto	Cella di misura
Gruppo di prodotti	Cella di carico/di misura della forza
Famiglia di prodotti	CR P1

Sistema di misura

Portata [Max]	2000 kg
Campo di misura forza [Max] (N)	20 kN
Cella di carico - Valore caratteristico - nominale	2 mV/V
Cella di carico - Valore caratteristico - varianza	0,01 mV/V
Celle di carico OIML classe	C3
Collegamento della celle di carico	4-conduttori
Celle di carico - Risoluzione (calibrabile)	3000 e
Cella di carico - Peso morto [Min] (%)	0%
Applicazioni di misura	forza massa
Directione de la forza	compressione
Celle di carico - Y-valore	10000
Cella di carico - Resistenza di entrata - nominale	1260 Ω
Cella di carico - Resistenza di entrata - varianza	100 Ω
Cella di carico - Resistenza di uscita - nominale	1020 Ω
Cella di carico - Resistenza di uscita - varianza	0,5 Ω
Cella di carico - Tensione di alimentazione consigliata [Min]	10 V
Cella di carico - Tensione di alimentazione consigliata [Max]	15 V
Cella di carico - Resistenza di isolamento - [Min]	5000 M Ω
Celle di carico - Errore combinato	0,023%

Funzioni

Protetta IP - unità completa	IP68
------------------------------	------

Design

Materiale	acciaio, inossidabile
Struttura	Anello di piegatura
Lunghezza cavo	6 m
Montaggio - applicazione della forza	Pezzo a pressione CE P244022 o angolo di carico CE P244021
Montaggio - dissipazione della forza	3 x foro filettato M6

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min]	-50 °C
Temperatura ambiente [Max]	70 °C
Utilizzare la temperatura [Min]	-10 °C
Utilizzare la temperatura [Max]	40 °C

Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

Servizi

Numero di articolo per calibrazione di fabbrica (forza di compressione)	961-264V
---	----------

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761228108
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Imballaggio e spedizione

Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Tempi di consegna	4 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	220×220×85 mm
Peso netto ca.	1,00 kg
Peso lordo ca.	1,4 kg
Peso di spedizione	1,316 kg

SAUTER CR 2000-3P1

KERN

Dinamometro in acciaio inox

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

ISO