

## Istruzioni per l'uso

### Supporto orientabile per trapano

N. d'ordine 2253840

#### Uso previsto

Il supporto per trapano portatile è destinato ad essere utilizzato per forare con precisione in posizione centrale e angolare fino a 45 gradi. Fornisce controllo, leva, maggiore efficienza nell'esecuzione di operazioni ricorrenti e dispone di un fermo di profondità regolabile. Può alloggiare la maggior parte dei trapani a mano da 43 mm che non hanno subito modifiche.

Progettato per il solo uso interno. Non usare in ambienti esterni. Il contatto con l'umidità, ad esempio nei bagni, deve essere evitato in qualsiasi circostanza.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite. Qualsiasi uso diverso da quanto indicato potrebbe arrecare danni al prodotto. Inoltre, un uso improprio può provocare cortocircuiti, incendi o altri rischi. Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei. Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

#### Contenuto della confezione

- Unità principale
- Piastra rotonda
- Base d'appoggio in metallo
- Istruzioni per l'uso



#### Istruzioni per l'uso aggiornate

È possibile scaricare i manuali d'uso aggiornati dal link [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) o eseguendo la scansione del codice QR. Seguire le istruzioni sul sito web.

#### Spiegazione dei simboli



Questo simbolo con il punto esclamativo inscritto in un triangolo è utilizzato per evidenziare informazioni importanti nelle presenti istruzioni per l'uso. Leggere sempre attentamente queste informazioni.




Il simbolo della freccia indica suggerimenti e informazioni importanti per il funzionamento.

#### Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo contenute nel presente manuale, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

#### Componenti principali



- |  |  |                                 |
|--|--|---------------------------------|
| 1 Punto di montaggio della base (viti non incluse) | 4 Vite di regolazione della profondità | 8 Vite di bloccaggio angolare   |
| 2 Scanalatura a V                                  | 5 Morsetto                             | 9 Guida angolare                |
| 3 Impugnatura                                      | 6 Bullone del morsetto                 | 10 Viti di montaggio del telaio |
|  | 7 Vite antiritorno                     | 11 Inserto                      |

#### a) Informazioni generali

- Il dispositivo non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Proteggere il dispositivo da temperature estreme, luce solare diretta, forti scosse, elevata umidità, condensa, gas infiammabili, vapore e solventi.
- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in tutta sicurezza, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
  - è visibilmente danneggiato,
  - non funziona più correttamente,
  - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
  - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.
- Si prega di maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.
- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, sulla sicurezza o sul collegamento dell'apparecchio.
- Tutti gli interventi di manutenzione, modifica o riparazione devono essere eseguiti unicamente da un tecnico o presso un centro di riparazione autorizzato.
- Non esitare a contattare la nostra assistenza tecnica o altri tecnici in caso di domande che non trovano risposta nel presente manuale.
- Nelle scuole, nelle strutture di formazione, nei laboratori di hobbistica o di self-service, la gestione di questo prodotto deve essere monitorata da personale qualificato.
- Quando si opera in locali commerciali, è necessario rispettare le norme antinfortunistiche pertinenti.

#### b) Sicurezza dell'area di lavoro

- Tenere sempre pulito e ordinato il luogo di lavoro. Il disordine sul posto di lavoro aumenta la probabilità di incidenti pericolosi.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia libera da materiali di scarto, ostruzioni e che sia ben illuminata.
- Tenere i bambini e gli astanti a distanza di sicurezza quando si utilizza l'utensile.




Figura A



Figura B



Figura C




Figura D

#### c) Sicurezza personale

- Non utilizzare l'attrezzatura sotto l'effetto di droghe o alcol.
- Non indossare abiti larghi, gioielli per capelli, ecc. durante l'uso del supporto del trapano, poiché questi potrebbero rimanere impigliati nel trapano.
- Gli operatori devono sempre indossare occhiali protettivi resistenti agli urti con protezioni laterali, maschere protettive, guanti e protezioni per l'udito durante il funzionamento del prodotto con il trapano montato.
- Gli operatori e il personale addetto alla manutenzione dovranno essere fisicamente in grado di sostenere il peso e la potenza complessivi dell'utensile.
- Assumere sempre una posizione salda e sicura, in modo da mantenersi in equilibrio durante il lavoro.

#### d) Dispositivi collegati

- Osservare anche le istruzioni per la sicurezza e le istruzioni per l'uso di tutti gli altri apparecchi che vengono utilizzati in combinazione con il prodotto.
- Proteggere il trapano da avviamenti accidentali, o scollegare l'alimentazione elettrica quando lo si inserisce o lo si toglie dal supporto, quando si effettua una regolazione o quando non è in uso.

#### Assemblaggio

Vedere la figura A.

1. Rimuovere le viti di montaggio del telaio (10).
2. Inserire il telaio nelle scanalature di guida angolari sulla base, quindi riposizionare le viti di montaggio.
3. Serrare le viti di bloccaggio angolari (8) per fissare il telaio alla base.
4. Controllare che l'impugnatura (3) sia correttamente fissata ruotandola in senso orario.

#### Funzionamento



Evitare di utilizzare il prodotto come fresatrice. Durante la foratura la base deve essere sempre fissata al pezzo di lavorazione. Lavorare su un banco di lavoro stabile e serrare saldamente il pezzo che deve essere lavorato.

Controllare che tutti i componenti non presentino danni e assicurarsi che tutto sia fissato correttamente prima di iniziare i lavori.

Durante l'impostazione o le regolazioni, scollegare sempre il trapano dalla fonte di alimentazione per evitare avviamenti accidentali.

#### a) Impostazione

1. Allentare i bulloni di serraggio con una chiave esagonale (non inclusa) e montare il trapano.
2. Allentare leggermente la vite antiritorno (7) e la vite di regolazione della profondità (4)
3. Posizionare il trapano sul bordo del pezzo da sottoporre a lavorazione e spingerlo fino alla profondità di perforazione desiderata.
4. Serrare la vite antiritorno, quindi far scorrere il fermo di profondità fino in fondo contro il morsetto, dopodiché serrare la vite di regolazione della profondità.
5. Allentare la vite antiritorno per iniziare a lavorare.

#### b) Foratura di oggetti da lavorare rotondi.

Vedere la figura B

Centrare il pezzo da lavorare lungo la scanalatura a V (2). Se necessario, utilizzare l'inserto (11) per garantire maggiore stabilità.

#### c) Utilizzo di una sega a tazza

Vedere figura C

#### d) Foratura angolare

Vedere figura D

1. Allentare entrambe le viti di bloccaggio angolari (8) e regolare l'angolo desiderato.

→ Per una regolazione precisa, fare riferimento alle marcature della guida angolare (9).

2. Serrare le viti di bloccaggio angolari per bloccare l'angolo.

#### Cura e manutenzione

- Il prodotto non necessita di manutenzione. Lasciare raffreddare il trapano e scollegarlo dalla fonte di alimentazione prima di rimuoverlo dal morsetto.
- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche in quanto possono danneggiare l'alloggiamento e causare malfunzionamenti.
- Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.

#### Dati tecnici

Diametro di presa .....43 mm  
 Dimensioni .....235 x 145 x 275 mm  
 (L x P x A)  
 Peso .....1,1 kg