



TOOLCRAFT

Istruzioni per l'uso

Supporto per smerigliatrice angolare utilizzabile con una sola mano 115/125 mm

N. d'ordine 2267876

Utilizzo conforme

Il presente supporto per smerigliatrice angolare trasforma la propria smerigliatrice angolare portatile in una sega troncatrice. Viene fornito con un morsetto che viene fissato alla base e può essere utilizzato per bloccare il pezzo da lavorare.

Per motivi di sicurezza e di omologazione, il prodotto non deve essere smontato e/o modificato. Nel caso in cui il prodotto venga utilizzato per scopi diversi da quelli precedentemente descritti, potrebbe subire dei danni. Inoltre, questo può provocare pericoli come cortocircuiti, incendi, scosse elettriche ecc. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettarle. Consegnare il prodotto ad altre persone solo insieme alle istruzioni per l'uso.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei. Tutti i nomi di società e di prodotti citati sono marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati.

Contenuto della confezione

- 1 base
- 1 supporto
- 1 protezione antiscintille
- 1 supporto per protezione antiscintille
- 1 impugnatura
- 2 supporti per smerigliatrice angolare
- 4 distanziatore in plastica
- 2 chiavi a brugola
- 2 viti di regolazione con punta in gomma
 - (vite lunga) M10 x 68 mm con dado
 - (vite corta) M10 x 50 mm con dado
- 2 viti M6 x 25 mm con dado
- 2 viti M8 x 25 mm con dado
- 2 viti M10 x 30 mm con dado
- 1 istruzioni per l'uso

Istruzioni per l'uso aggiornate

È possibile scaricare le istruzioni per l'uso aggiornate al link www.conrad.com/downloads o tramite la scansione del codice QR. Seguire le istruzioni sul sito web.



Spiegazione dei simboli



Il simbolo con un punto esclamativo in un triangolo indica informazioni importanti contenute nelle presenti istruzioni per l'uso. Leggere sempre attentamente queste informazioni.



Il simbolo della freccia indica informazioni speciali e consigli sul funzionamento.

Istruzioni di sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettare in particolare le avvertenze per la sicurezza. Nel caso in cui non vengano osservate le avvertenze per la sicurezza e le indicazioni relative all'utilizzo conforme contenute in queste istruzioni per l'uso, non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali danni a cose o persone risultanti. Inoltre in questi casi la garanzia decade.

a) Informazioni generali


- Nelle scuole, nelle aule di formazione, nei laboratori per le attività di hobbistica o self-service, la gestione del presente prodotto deve essere supervisionata da personale qualificato.
- In caso di esercizio in locali commerciali, è necessario rispettare le norme antinfortunistiche vigenti in materia.
- Evitare di utilizzare l'apparecchio sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o alcolici.
- L'ambiente di lavoro deve essere mantenuto sempre pulito e ordinato. Il disordine sul posto di lavoro aumenta la probabilità che si verifichino situazioni pericolose.
- L'operatore deve sempre indossare occhiali di sicurezza antiurto con protezione laterale, una maschera protettiva, dei guanti e una protezione per l'udito durante l'utilizzo del prodotto con la smerigliatrice angolare attaccata.
- Il personale addetto al funzionamento e alla manutenzione deve essere fisicamente in grado di gestire la massa, il peso e le prestazioni dell'utensile.
- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Potrebbe trasformarsi in un pericoloso giocattolo per i bambini.
- Proteggere il prodotto da temperature estreme, luce solare diretta, forti vibrazioni, elevata umidità dell'aria, umidità, gas, vapori e solventi infiammabili.
- Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica.
- Nel caso non sia più possibile l'uso in piena sicurezza, disattivare il prodotto ed evitare che possa essere utilizzato in modo improprio. La sicurezza d'uso non è più garantita, se il prodotto:
 - presenta danni visibili,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per periodi prolungati in condizioni ambientali sfavorevoli oppure
 - è stato esposto a considerevoli sollecitazioni dovute al trasporto.
- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.
- Osservare anche le istruzioni di sicurezza e di funzionamento di qualunque altro dispositivo collegato al prodotto.
- Rivolgersi a un esperto in caso di dubbi relativi al funzionamento, alla sicurezza o alle modalità di collegamento del dispositivo.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un tecnico o da un laboratorio specializzato.
- In caso di ulteriori domande a cui non viene data risposta in queste istruzioni per l'uso, rivolgersi al nostro servizio clienti tecnico oppure ad altri esperti.



b) Smerigliatrice angolare

- Assicurarsi sempre di avere una buona base di appoggio, in modo da evitare di perdere l'equilibrio durante il lavoro.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia libera da detriti e ostacoli e che sia ben illuminata.
- Prima di procedere alla lavorazione, assicurarsi che non vi siano materiali infiammabili in prossimità dell'area di lavoro.
- Le scintille della smerigliatrice potrebbero danneggiare la vernice, il vetro e altre superfici.
- Non indossare indumenti di nylon o poliestere durante le operazioni di taglio. Indossare una tuta che abbia un'adeguata resistenza al fuoco.
- Non indossare abiti larghi, ornamenti per capelli, ecc. durante l'uso della smerigliatrice, poiché potrebbero rimanere impigliati nel disco.
- Tenere i bambini e gli astanti a distanza di sicurezza quando si utilizza l'apparecchio.
- Prima di ogni utilizzo, controllare che il disco di taglio non presenti danni come scheggiature, crepe, ecc. Evitare l'utilizzo di dischi da taglio danneggiati.
- Tenere il cavo di alimentazione lontano dal disco di taglio.
- Quando si utilizza il supporto, montare alla smerigliatrice portatile esclusivamente dischi da taglio. Evitare l'utilizzo di altri dischi diversi da quelli specificati.

Dispositivi di comando



- | | |
|---|--|
| 1 Impugnatura | 8 Supporto per smerigliatrice angolare |
| 2 Bullone di allineamento (corto) | 9 Protezione antiscintille |
| 3 Supporto per protezione antiscintille | 10 Morsetto |
| 4 Bullone di allineamento (lungo) | 11 Sezione di taglio |
| 5 Guida del supporto | 12 Base |
| 6 Vite di fissaggio della base del supporto | 13 Vite di bloccaggio |
| 7 Supporto per smerigliatrice angolare | |

Montaggio

a) Montaggio dei supporti per la smerigliatrice angolare



- Fissare i due supporti per smerigliatrice angolare (7) (8) sul supporto.
- Serrare le due viti esagonali a mano, poiché in seguito sarà necessario effettuare le regolazioni in base alle dimensioni della smerigliatrice angolare. Fare riferimento alla sezione "d) Montaggio della smerigliatrice angolare".

b) Fissaggio del supporto sulla base



- Utilizzando la chiave a brugola in dotazione, allentare le due viti di fissaggio del supporto (6) e utilizzarle per fissare il supporto alla base.
- Potrebbe essere necessario regolare la posizione del supporto lungo la guida (5) per allineare correttamente il disco con la sezione di taglio (11).
- Per informazioni sull'allineamento dell'utensile da taglio, fare riferimento alla sezione "f) Allineamento".

c) Montaggio dell'impugnatura




- Fissare l'impugnatura (1) al supporto utilizzando il dado e la rondella forniti in dotazione e assicurarsi che la rondella si trovi tra l'impugnatura e il supporto.

d) Montaggio della smerigliatrice angolare



Scollegare sempre il cavo di alimentazione dalla presa di corrente prima di montare la smerigliatrice sul supporto, durante i lavori di manutenzione, quando non è in uso o prima dello smontaggio.

Viti di allineamento




- Fissare il bullone di allineamento lungo (4) in posizione A e il bullone di allineamento corto (2) in posizione B.
- Utilizzare un cacciavite a testa piatta per estendere i bulloni di allineamento in modo tale che siano perfettamente a filo con la smerigliatrice angolare. Per maggiori informazioni fare riferimento alla sezione "f) Allineamento".

Viti per il supporto della smerigliatrice angolare



- Sono disponibili tre viti con diversi diametri M6, M8, M10. Scegliere la misura della vite che corrisponde alle filettature di montaggio della smerigliatrice angolare.
- Per le viti M6 e M8 utilizzare il distanziatore in plastica.



- Fissare la testa della smerigliatrice angolare tra le due staffe (7) (8) con le viti e i dadi in dotazione.
- Potrebbe essere necessario regolare la distanza tra i supporti a seconda della larghezza della testa della smerigliatrice angolare.

e) Protezione anticintille




Evitare di utilizzare la smerigliatrice senza la protezione anticintille. La protezione anticintille in plastica (9) fissata al supporto serve solamente per il contenimento delle scintille e non ha lo scopo di evitare che parti del disco da taglio possano causare lesioni. La protezione deve essere posizionata tra il disco di taglio e l'operatore.

- Montare il supporto (3) e la protezione anticintille (9) come viene mostrato.



f) Adattamento



Disco di taglio

- Utilizzare un utensile quadrato per allineare il disco di taglio perpendicolarmente alla base (12).
- Se necessario, effettuare delle regolazioni:
 - Supporti della smerigliatrice angolare (7) (8).
 - Bulloni di allineamento (2) (4).

Sezione di taglio

- Spingere l'impugnatura (1) verso il basso per controllare la posizione della lama di taglio. Quest'ultima deve inserirsi al centro della sezione di taglio (11) situata sulla base (12).
- Qualora non fossero allineate correttamente, allentare le viti e regolare la posizione del supporto sull'apposita guida (5).
- Una volta raggiunto il corretto allineamento, serrare tutti i bulloni e le viti.

g) Prova di funzionamento

- Lasciare girare a vuoto la smerigliatrice per alcuni secondi, successivamente spegnerla e scollegarla dall'alimentazione.
- Assicurarsi che tutte le viti, i dadi e i bulloni siano serrati e che il disco di taglio sia perfettamente in posizione verticale.
- Se necessario, effettuare delle regolazioni.

Funzionamento



Seguire le istruzioni sulla sicurezza e l'uso della smerigliatrice angolare. Rivolgersi a un esperto in caso di dubbi relativi al funzionamento, alla sicurezza o alle modalità di collegamento del dispositivo.

Per bloccare il pezzo da lavorare, utilizzare sempre il morsetto (10). Tenendo il pezzo da lavorare a mano o contro il corpo non garantisce la dovuta stabilità e può portare alla perdita di controllo e a gravi lesioni.

Il prodotto deve essere collocato su una superficie stabile e piana.

Prima dell'utilizzo, assicurarsi che tutti i dadi, i bulloni e le viti siano saldamente fissati. Se necessario, provvedere al loro serraggio.

Non tentare di tagliare materiali troppo grandi per garantire la tenuta sicura del morsetto di lavoro.

Prima di rimuovere il materiale sottoposto a lavorazione dal morsetto, lasciare che il disco di taglio si fermi completamente.

Pericolo di ustioni! Il materiale tagliato e l'alesatore possono diventare caldi. Indossare dei guanti protettivi e lasciarli raffreddare prima di toccarli.

Il supporto è adatto solamente per dischi da taglio con un diametro di 100, 115 o 125 mm.

a) Serraggio del pezzo da lavorare



- Ruotare la vite di bloccaggio (13) in senso antiorario per allentare il morsetto (10).
- Inserire il pezzo da lavorare tra i morsetti (10).
- Regolare con precisione la posizione e l'angolo del pezzo da lavorare.
- Ruotare la vite di bloccaggio (13) in senso orario per stringere il morsetto (10) e bloccare il pezzo da lavorare.
- Assicurarsi che il punto di taglio sul pezzo sottoposto alla lavorazione sia allineato con il centro della sezione di taglio (11).

b) Taglio.



- Accendere la smerigliatrice angolare e spingere leggermente verso il basso l'impugnatura (1) per tagliare il pezzo.
- Utilizzare sempre la forza minima necessaria per il taglio.
- Lavorare con pazienza e applicare la forza in modo uniforme durante il taglio.

Manutenzione e pulizia

- Lasciare raffreddare la smerigliatrice angolare quando è calda e poi scollegarla dall'alimentazione prima di rimuoverla dal supporto.
- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol o altri solventi chimici che possono danneggiare l'involucro e causare malfunzionamenti.
- Utilizzare un panno asciutto e privo di lanugine per pulire il prodotto.
- Controllare regolarmente che le viti siano fissate correttamente. Se necessario, provvedere al loro serraggio.

Dati tecnici

Dischi da taglio supportati ø 100, 115, 125 mm.
Profondità di taglio max. 18 mm
Dimensioni (L x P x A) 242 x 190 x 285 mm
Peso 3 kg

Questa è una pubblicazione Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com). Tutti i diritti, compresa la traduzione, sono riservati. È vietata la riproduzione di qualsivoglia genere, quali fotocopie, microfilm o memorizzazione in attrezzature per l'elaborazione elettronica dei dati, senza il permesso scritto dell'editore. È altresì vietata la riproduzione sommaria. La pubblicazione è aggiornata fino al momento della stampa.

Copyright 2020 by Conrad Electronic SE.

*2267876_v3_0820_02_dh_m_it