



- Non utilizzare mai il prodotto immediatamente dopo aver spostato lo stesso da un ambiente freddo a uno caldo. La condensa generata potrebbe danneggiarlo irrimediabilmente. Lasciare che il dispositivo raggiunga la temperatura ambiente prima di collegarlo e utilizzarlo. Ciò potrebbe richiedere alcune ore.
- Non lasciare mai il prodotto e il dispositivo collegato incustoditi durante l'uso.
- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o la connessione dell'apparecchio.
- Tutti gli interventi di manutenzione, modifica o riparazione devono essere eseguiti unicamente da un tecnico o presso un centro di riparazione autorizzato.
- Non esitare a contattare il nostro personale di assistenza tecnica o altri tecnici in caso di domande che non trovano risposta in questo manuale.

## Istruzioni per l'uso

### ADATTATORE DA AUTO USB

N. d'ordine 2273569/CPS-2400/2

N. d'ordine 2290453/CPS-2400/2WH

#### Usò previsto

Il prodotto è adatto per la ricarica e il funzionamento di un massimo di due dispositivi USB in un autoveicolo. L'alimentazione è fornita dall'accendisigari. Il prodotto è protetto da sovraccarico e da cortocircuiti.

Progettato per il solo uso interno. Non usare in ambienti esterni. Il contatto con l'umidità, ad esempio nei bagni, deve essere evitato in qualsiasi circostanza.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite. Qualsiasi uso diverso da quanto indicato potrebbe arrecare danni al prodotto. Inoltre, un uso improprio può provocare cortocircuiti, incendi, scosse elettriche o altri rischi. Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei. Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

#### Contenuto della confezione

- Adattatore da auto USB
- Istruzioni per l'uso

#### Istruzioni per l'uso aggiornate

È possibile scaricare i manuali d'uso aggiornati dal link [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) o eseguendo la scansione del codice QR. Seguire le istruzioni sul sito web.



#### Spiegazione dei simboli



Il simbolo composto da un fulmine inscritto in un triangolo indica che sussiste un rischio per la salute, ad esempio a causa di una scossa elettrica.



Questo simbolo con il punto esclamativo inscritto in un triangolo è utilizzato per evidenziare informazioni importanti nelle presenti istruzioni per l'uso. Leggere sempre attentamente queste informazioni.



Il simbolo della freccia indica suggerimenti e informazioni importanti per il funzionamento.

#### Istruzioni per la sicurezza



**Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo contenute nel presente manuale, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.**

##### a) Informazioni generali

- Il dispositivo non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Proteggere l'apparecchiatura da temperature estreme, luce diretta del sole, forti urti, umidità elevata, condensa, gas, vapori e solventi infiammabili.
- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in tutta sicurezza, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
  - è visibilmente danneggiato,
  - non funziona più correttamente,
  - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
  - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.
- Si prega di maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.
- Spegnerne sempre il dispositivo collegato prima di collegarlo / scollegarlo.
- Scollegare il prodotto in caso di inutilizzo.
- Il prodotto diventa rovente durante l'uso. Garantire una circolazione dell'aria adeguata ed evitare di coprire il prodotto durante l'uso.
- Non cortocircuitare le uscite USB.

#### b) Dispositivi collegati

- Osservare anche le istruzioni di sicurezza e di funzionamento di qualunque altro dispositivo collegato al prodotto.

#### Funzionamento



Spegnerne sempre il dispositivo prima del collegamento alla porta USB.

Verificare che il collegamento sia eseguito correttamente. In caso contrario, il prodotto potrebbe surriscaldarsi, causare scosse elettriche o provocare un incendio.



Assicurarsi che il dispositivo si conformi ai valori elettrici del prodotto (vedere i dati tecnici).



Con il prodotto è possibile caricare o far funzionare due dispositivi USB contemporaneamente. Di seguito viene descritto il collegamento di un singolo dispositivo USB.

La corrente di uscita viene divisa tra le due porte USB. Se a una delle due porte USB è collegato, per esempio, un dispositivo USB con un assorbimento di corrente di 2000 mA, all'altra porta USB può essere collegato solo un dispositivo USB con un assorbimento massimo di 400 mA.

È anche possibile collegare al prodotto un singolo dispositivo USB con un assorbimento di corrente di 2400 mA. In questo caso, l'altra porta USB deve rimanere libera.

- Collegare il dispositivo USB spento al prodotto.
- Collegare il prodotto alla presa accendisigari del veicolo. La spia di funzionamento sul prodotto si accende e avvisa che lo stesso è pronto per l'uso.
- A questo punto, ricaricare il dispositivo USB. Se si desidera utilizzare il dispositivo USB, in questa fase è possibile procedere alla sua accensione.
- Spegnerne il dispositivo USB prima di scollegare il prodotto dalla presa accendisigari.
- Dopo l'uso, scollegare il prodotto dalla presa accendisigari.



È possibile utilizzare il prodotto con il motore sia acceso che spento. Tuttavia, non è possibile accendere il motore quando il prodotto è collegato, dal momento che la presa accendisigari è momentaneamente disattivata (questo non vale per tutti i modelli di veicolo). Se il motore è spento, l'assorbimento della corrente per un periodo più lungo fa scaricare la batteria del veicolo.

#### Manutenzione e pulizia

- Scollegare il prodotto dalla rete prima di pulirlo.
- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol isopropilico o altre soluzioni chimiche in quanto possono danneggiare l'alloggiamento e causare malfunzionamenti.
- Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.

#### Smaltimento



I dispositivi elettronici sono rifiuti riciclabili e non devono essere smaltiti assieme ai rifiuti domestici. Al termine del ciclo di vita, smaltire il prodotto in conformità alle relative disposizioni di legge.

Si adempie così agli obblighi di legge e si contribuisce alla tutela dell'ambiente.

#### Dati tecnici

Tensione di ingresso.....	12 V/CC
Corrente/tensione di uscita.....	5 V/CC, 2400 mA totale
Condizioni d'esercizio.....	da 0 a +40 °C, 20 – 90 % UR (senza condensa)
Condizioni di stoccaggio.....	da -20 a +60 °C, 10 – 90% UR (senza condensa)
Dimensioni (Ø x A).....	circa 23 x 45 mm
Peso.....	circa 16 g