

Istruzioni per la sicurezza

Braccio per monitor

N. d'ordine: 3089720 (SP-MM-1000)

N. d'ordine: 3089721 (SP-MM-990)

N. d'ordine: 3088863 (SP-MM-980)

N. d'ordine: 3088864 (SP-MM-970)



1 Istruzioni per il download

Accedere al link www.conrad.com/downloads (in alternativa eseguire la scansione del codice QR) per scaricare le istruzioni per l'uso complete (o le versioni nuove/attuali, se disponibili). Seguire le istruzioni riportate nella pagina web.

2 Uso previsto

A seconda del modello, il prodotto può consistere in un braccio per monitor o in un braccio per computer portatile.

Questo prodotto è pensato unicamente per l'uso interno. Non usare in ambienti esterni.

Il contatto con l'umidità deve essere evitato in qualunque circostanza.

Qualora si utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli previsti, questo potrebbe danneggiarsi.

L'uso improprio può provocare pericoli.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite.

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari.

Tutti i diritti sono riservati.

3 Descrizione dei simboli



Il simbolo avverte sulla presenza di pericoli che potrebbero portare a lesioni personali.



Il simbolo avverte sulla presenza di tensioni pericolose che possono portare a lesioni personali a causa di una scossa elettrica.

4 Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo del prodotto, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

4.1 Informazioni generali

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Non esitare a contattare il nostro servizio assistenza o altro personale tecnico competente, in caso di domande che non trovano risposta nel manuale di istruzioni del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un esperto o da un laboratorio specializzato.

4.2 Gestione

- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.

4.3 Condizioni di esercizio

- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Proteggere l'apparecchiatura da temperature estreme, forti urti, gas, vapori e solventi infiammabili.
- Proteggere il prodotto da condizioni di umidità e bagnato.
- Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta.

4.4 Funzionamento

- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o il collegamento del prodotto.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in tutta sicurezza, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. NON tentare di riparare il prodotto da soli. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
 - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.

4.5 Dispositivi collegati

- Osservare anche le istruzioni di sicurezza e di funzionamento di qualunque altro dispositivo collegato al prodotto.

4.6 Prima del montaggio e dell'installazione

- Verificare che il contenuto della fornitura sia completo prima di assemblare il supporto per monitor e gli accessori. Non montarlo in caso di parti mancanti.
- Evitare di danneggiare il monitor. Per sapere come e dove fissare il supporto o il fissaggio per il monitor, consultare le istruzioni del produttore fornite con il monitor.
- Maneggiare il monitor e lo schermo con cautela. Appoggiare sempre il monitor in piano e utilizzare un cuscinetto o un panno per proteggere la superficie del tavolo e il monitor da eventuali danni.
- Pericolo di lesioni e/o danni durante il disimballaggio del braccio a molla! Tenere fermi i bracci a molla mentre una seconda persona taglia la fascetta. Rilasciare lentamente la pressione sui bracci a molla e aprire lentamente fino alla massima lunghezza.

4.7 Installazione sul tavolo

Se si desidera installare il supporto per monitor sul tavolo, procedere come segue:

- Fissare il supporto per monitor su un tavolo il cui piano sia sufficientemente stabile e orizzontale. I tavoli realizzati con lastre di vetro, ceramica o pietra o con sottili lastre in fibra di legno plastificate non sono adatti per questo tipo di installazione. Inoltre, non è consentito fissare il supporto per monitor su scaffali o superfici simili, che siano instabili o poco stabili.
- Fissare il supporto per monitor in una posizione del piano del tavolo adatta a questo tipo di installazione. Tenere conto dell'elevato effetto leva che si genera!
- A causa del peso del monitor e del supporto, della posizione di fissaggio e dell'elevato effetto leva, il piano del tavolo può graffiarsi. Per questo motivo, si consiglia di installare il supporto su mobili di valore.
- Per motivi di sicurezza, il supporto e il monitor posizionato su di esso devono essere collocati solo al di sopra della superficie del tavolo. Il design di molti supporti per monitor non consente di collocare il braccio del monitor in un punto diverso dalla superficie del tavolo. Inoltre, in alcune circostanze, vi è il rischio di ribaltamento!
- Assicurarsi che il supporto per monitor sia fissato saldamente al piano del tavolo. In caso contrario, potrebbe scivolare dal piano del tavolo durante lo spostamento del monitor e del supporto. Oltre a causare danni materiali, ciò comporta il rischio di lesioni fisiche!

4.8 Montaggio a parete



Durante la perforazione della superficie o l'inserimento di elementi di fissaggio, assicurarsi di non danneggiare eventuali cavi o tubi. La perforazione inavvertita di cavi elettrici comporta il pericolo di scossa elettrica fatale!

- La parete su cui viene montato il supporto del monitor deve essere in grado di sostenere il peso combinato del supporto, degli accessori e del monitor. Utilizzare materiali di fissaggio (ad esempio: viti, tasselli) adatti alla parete. In caso di dubbio, contattare un tecnico prima dell'installazione.
- La parete su cui vengono montati gli accessori deve essere in grado di sostenere il peso combinato degli accessori e dei loro carichi. Utilizzare materiali di fissaggio (ad esempio: viti, tasselli) adatti alla parete. In caso di dubbio, contattare un tecnico prima dell'installazione.

4.9 Rimozione di un monitor

- Pericolo di lesioni e/o danni dovuti al braccio a molla! Prima di rimuovere un monitor montato, portare sempre il braccio anteriore nella posizione più alta, in modo tale che non possa "sollevarsi" dopo la rimozione del monitor.

5 Manutenzione

- Nel tempo la regolazione delle posizioni del supporto per monitor può causare l'allentamento delle viti. Controllare periodicamente tutti i fissaggi a vite.

6 Dati tecnici

6.1 Base

N. d'ordine:	3089720	3089721	3088863	3088864
N. modello:	SP-MM-1000	SP-MM-990	SP-MM-980	SP-MM-970
Con occhiello*	12 – 50 mm	non applicabile	12 – 50 mm	12 – 50 mm
Con morsetto a C*	12 – 45 mm	non applicabile	12 – 50 mm	12 – 50 mm

*Questi valori indicano lo spessore min/max del tavolo con il quale l'occhiello e la pinza a C possono essere compatibili.

6.2 Braccio per monitor

N. d'ordine:	3089720	3089721	3088863	3088864
N. modello:	SP-MM-1000	SP-MM-990	SP-MM-980	SP-MM-970
Capacità (per ciascun bracc- cio)	Monitor: 2 - 20 kg Notebook: 1 - 9 kg	Monitor: 2 - 20 kg		
Dimensioni dello schermo	Monitor: 43,2 - 124,46 cm (17-49") Notebook: 28,9 - 44cm (11,37-17,3")	Monitor: 43,2 - 124,46 cm (17 - 49")		
Compatibile con VESA	75 x 75, 100 x 100			

6.3 In generale

N. d'ordine:	3089720	3089721	3088863	3088864
N. modello:	SP-MM-1000	SP-MM-990	SP-MM-980	SP-MM-970
Dimensioni	130 x 573 x 767 mm	116 x 547 x 480 mm	972 x 113 x 751 mm	132 x 558 x 575 mm
Peso*	7,55 kg	3,12 kg	6,6 kg	3,59 kg

Publicato da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Tutti i diritti, compresa la traduzione, riservati. La riproduzione con qualunque mezzo (ad es. fotocopie, microfilm o memorizzazione su sistemi di elaborazione elettronica dei dati) è rigorosamente vietata senza la previa autorizzazione scritta dell'editore. È vietata la ristampa, anche parziale. La presente pubblicazione rappresenta lo stato tecnico al momento della stampa.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3089720, 3089721, 3088863, 3088864_V3_1124_dh_ss_it 18014399857286283 I3/O3 en