



1 Istruzioni per il download

Accedere al link www.conrad.com/downloads (in alternativa eseguire la scansione del codice QR) per scaricare le istruzioni per l'uso complete (o le versioni nuove/attuali, se disponibili). Seguire le istruzioni riportate nella pagina web.

2 Uso previsto

Il prodotto consiste in un rilevatore di perdite d'acqua.

Il prodotto non deve essere immerso in acqua.

Il prodotto può essere utilizzato da solo o con il cloud Tuya per il monitoraggio da remoto attraverso i dispositivi smart registrati che utilizzano l'app Tuya.

Questo prodotto è pensato unicamente per l'uso interno. Non usare in ambienti esterni.

Qualora si utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli previsti, questo potrebbe danneggiarsi.

L'uso improprio può provocare cortocircuiti, incendi o altri pericoli.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite.

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

3 Come funziona

Il rilevatore di perdite d'acqua può essere utilizzato come dispositivo di segnalazione autonomo o connesso al cloud Tuya per il monitoraggio da remoto.

- Non appena l'acqua entra nella parte inferiore del rilevatore di perdite d'acqua, si attiva una segnalazione acustica e il rilevatore lampeggia.
- Se il rilevatore di perdite d'acqua è connesso al cloud Tuya tramite Wi-Fi, il cloud Tuya invia notifiche ai dispositivi smart registrati.
- Se la batteria si scarica, l'indicatore sul rilevatore di perdite d'acqua si accende per ricordare di sostituirla.

4 Contenuto della confezione

- Rilevatore di perdite d'acqua con batteria CR123A
- Spillo per il reset
- Istruzioni per l'uso

5 Descrizione dei simboli

I seguenti simboli si trovano sul prodotto/apparecchio o sono usati nel testo:



Il simbolo avverte sulla presenza di pericoli che potrebbero portare a lesioni personali.



Il prodotto è stato costruito in conformità alla classe di protezione III.

6 Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo del prodotto, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

6.1 Informazioni generali

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Non esitare a contattare il nostro servizio assistenza o altro personale tecnico competente, in caso di domande che non trovano risposta nel manuale di istruzioni del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un esperto o da un laboratorio specializzato.

6.2 Gestione

- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.

6.3 Condizioni di esercizio

- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Proteggere l'apparecchiatura da temperature estreme, forti urti, gas, vapori e solventi infiammabili.

- Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta.

6.4 Funzionamento

- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o il collegamento del prodotto.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in tutta sicurezza, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. NON tentare di riparare il prodotto da soli. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
 - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.

6.5 Batterie

- Durante l'inserimento della batteria è necessario rispettare la corretta polarità.
- La batteria deve essere rimossa dal dispositivo se non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo, al fine di evitare danni dovuti ad eventuali perdite. Le batterie con perdite o danneggiate possono causare ustioni da acido a contatto con la pelle; si raccomanda pertanto di utilizzare guanti protettivi adatti per maneggiare le batterie corrotte.
- Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini. Non lasciare batterie incustodite, in quanto vi è il rischio che bambini o animali domestici le ingoio.
- Le batterie non devono essere smantellate, cortocircuitate o gettate nel fuoco. Non ricaricare le batterie non ricaricabili. Vi è il rischio di esplosione!

7 Collocazione del prodotto

Prendere in considerazione quanto segue per collocare il rilevatore di perdite d'acqua:

- Scegliere una posizione in cui si prevede una maggiore presenza di acqua (ad esempio: sotto il lavandino, dietro il water, vicino alla lavatrice).
- Se si desidera connettere il prodotto al cloud Tuya, assicurarsi che il prodotto si trovi nel raggio d'azione dell'access point Wi-Fi. Fare riferimento ai "Dati tecnici" per la portata massima.
- Per un rilevamento tempestivo, assicurarsi che le aperture sul fondo del rilevatore d'acqua non siano ostruite, in modo da consentire all'acqua di entrare liberamente.

8 Connessione di rete (cloud Tuya)

8.1 Scaricare l'applicazione

Le app compatibili con i sistemi Android™ e iOS sono disponibili nei rispettivi app store.

Cercare "Smart Life - Smart Living".

8.2 Suggerimenti per la connessione

Importante:

- Il prodotto è compatibile con le reti a 2,4 GHz.
- Inserire il nome esatto della rete (rispettando maiuscole e minuscole).
- Connettere il dispositivo alla stessa rete Wi-Fi alla quale si conatterà il prodotto.
- In caso di cessione del prodotto a terzi con i quali non è stata effettuata la condivisione del dispositivo "Condividi dispositivo", potrebbe essere necessario prima rimuovere il dispositivo "Rimozione del dispositivo" tramite l'applicazione prima di poterlo associare ai rispettivi account.

8.3 Connessione del prodotto

1. Collegare il dispositivo mobile alla rete Wi-Fi a cui viene collegato il prodotto.
2. Inserire lo spillo per il reset nell'apposito foro situato nella parte superiore dell'involucro.
3. Tenere premuto il pulsante reset per circa 5 secondi finché l'indicatore non lampeggia rapidamente.
 - Il prodotto a questo punto passa in modalità di associazione automatica.
4. Aprire l'app Tuya e aggiungere il prodotto nell'app per dispositivo mobile. Seguire le istruzioni in-app.
5. (Se necessario) passare alla modalità di associazione manuale tenendo nuovamente premuto il pulsante reset per circa 5 secondi, finché l'indicatore non lampeggia lentamente.
 - Il prodotto a questo punto passa in modalità di associazione manuale.
6. Seguire le istruzioni in-app per completare il processo di connessione.

9 Test del prodotto

Dopo aver configurato il prodotto, testarlo per verificarne il corretto funzionamento.

1. Immergere il prodotto in acqua.
 - Se la spia si accende, il prodotto funziona correttamente.
 - In caso di connessione del prodotto al cloud Tuya, si riceve una notifica di rilevamento di una perdita d'acqua.

10 Installazione/sostituzione delle batterie

Note:
Sostituire la batteria o le batterie se la spia sul prodotto rimane continuamente accesa o se l'app per dispositivo mobile indica che il livello della batteria è basso.
Alla consegna del prodotto la batteria è già installata.

- 1. Rimuovere la vite su entrambi i lati dell'involucro del prodotto.
- 2. Rimuovere l'involucro del prodotto.
- 3. Inserire la batteria nello scomparto della batteria osservando i segni di polarità nello scomparto.
- 4. Riposizionare l'involucro del prodotto e stringere le viti.

11 Pulizia e manutenzione

Importante:

- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche. Possono danneggiare l'alloggiamento e causare il malfunzionamento del prodotto.
- Non immergere il prodotto nell'acqua.

- 1. Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.

12 Dichiarazione di conformità

La Società, Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, dichiara che il prodotto è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

- Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.conrad.com/downloads

Inserire il numero d'ordine nel campo di ricerca; successivamente sarà possibile scaricare la dichiarazione di conformità UE nelle lingue disponibili.

13 Smaltimento

13.1 Prodotto



Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche introdotte sul mercato europeo devono essere etichettate con questo simbolo. Questo simbolo indica che l'apparecchio deve essere smaltito separatamente dai rifiuti urbani non differenziati al termine della sua vita utile.

Ciascun proprietario di RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) è tenuto a smaltire gli stessi separatamente dai rifiuti urbani non differenziati. Gli utenti finali sono tenuti a rimuovere senza distruggere le batterie e gli accumulatori esauriti che non sono integrati nell'apparecchiatura, nonché a rimuovere le lampade dall'apparecchiatura destinata allo smaltimento prima di consegnarla presso un centro di raccolta.

I rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono tenuti per legge a ritirare gratuitamente le vecchie apparecchiature. Conrad mette a disposizione le seguenti opzioni di restituzione **gratuite** (ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito internet):

- presso le nostre filiali Conrad
- presso i centri di raccolta messi a disposizione da Conrad
- presso i centri di raccolta delle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti o presso i sistemi di ritiro istituiti da produttori e distributori ai sensi della ElektroG

L'utente finale è responsabile della cancellazione dei dati personali sul vecchio dispositivo destinato allo smaltimento.

Tenere presente che in paesi al di fuori della Germania possono essere applicati altri obblighi per la restituzione e il riciclaggio di vecchie apparecchiature.

13.2 Batterie/accumulatori

Rimuovere le batterie/gli accumulatori inseriti e smaltirli separatamente dal prodotto. In qualità di utente finale, si è tenuti per legge (Ordinanza sulle batterie) a restituire tutte le batterie/gli accumulatori usati; lo smaltimento nei rifiuti domestici è proibito.



Le batterie/gli accumulatori contaminati sono etichettati con questo simbolo, che indica che lo smaltimento tra i rifiuti domestici è proibito. Le denominazioni principali per i metalli pesanti sono: Cd=cadmio, Hg=mercurio, Pb=piombo (l'indicazione si trova sulle batterie/batterie ricaricabili, per es. sotto il simbolo del bidone dell'immondizia indicato a sinistra).

È possibile consegnare le batterie e gli accumulatori usati negli appositi centri di raccolta comunali, nelle nostre filiali o in qualsiasi punto vendita di batterie e accumulatori! In questo modo si rispettano gli obblighi di legge contribuendo al contempo alla tutela ambientale.

Prima dello smaltimento, è necessario coprire completamente i contatti esposti delle batterie/degli accumulatori con un pezzo di nastro adesivo per evitare cortocircuiti. Anche se le batterie/gli accumulatori sono scarichi, l'energia residua che contengono può essere pericolosa in caso di corto circuito (scoppio, forte riscaldamento, incendio, esplosione).

14 Dati tecnici

Alimentazione	1 batteria al litio CR123A da 3 V
Consumo di corrente di standby	≤20 uA
Indicazione di tensione bassa	≤2,7 V
Vita utile stimata della batteria	12 - 14 mesi
Materiale	ABS

Standard Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz
Banda di frequenza wireless	2,412 - 2,484 GHz
Raggio d'azione Wi-Fi	30 m (in campo aperto)
Potenza di trasmissione Wi-Fi	max. 17 dBm
Temperatura di esercizio	da -10 a +45 °C
Umidità di esercizio	≤95 % UR (senza condensa)
Temperatura di conservazione	da -10 a +45 °C
Umidità di conservazione	≤95 % UR (senza condensa)
Dimensioni (Ø x A)	54 x 34mm
Peso (indicativo)	47 g

Publicato da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Tutti i diritti, compresa la traduzione, riservati. La riproduzione con qualunque mezzo (ad es. fotocopie, microfilm o memorizzazione su sistemi di elaborazione elettronica dei dati) è rigorosamente vietata senza la previa autorizzazione scritta dell'editore. È vietata la ristampa, anche parziale. La presente pubblicazione rappresenta lo stato tecnico al momento della stampa.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3257658_V1_1024_jh_mh_it 1632526219 I1/O1 en