



TOOLCRAFT

Istruzioni per l'uso

Cavalletto pieghevole/da lavoro, regolabile in altezza

N. d'ordine 3437211



1 Istruzioni per il download

Utilizzare il link www.conrad.com/downloads (in alternativa effettuare la scansione del codice QR) per scaricare le istruzioni operative complete (o le versioni nuove/aggiornate, se disponibili). Seguire le istruzioni riportate nella pagina web.

2 Uso previsto

Questo prodotto è un cavalletto regolabile che può essere ripiegato per facilitarne il trasporto e la conservazione.

Il prodotto è dotato di fori nella parte superiore pre-eseguiti per montarvi facilmente pezzi di legno.

Importante:

Non sovraccaricare il prodotto.

- La capacità massima di un singolo cavalletto è di 230 kg.
- La capacità massima di due cavalletti utilizzati insieme è di 460 kg.

L'uso del prodotto per scopi diversi da quelli indicati potrebbe causarne il danneggiamento. L'uso improprio può causare rischi.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei. Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite.

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

3 Contenuto della confezione

- Cavalletto (2x)
- Istruzioni per l'uso

4 Descrizione dei simboli

I seguenti simboli si trovano sul prodotto o sono usati nel testo:



Il simbolo avverte sulla presenza di pericoli che potrebbero portare a lesioni personali.

5 Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. Qualora le istruzioni di sicurezza e le indicazioni per un uso corretto contenute nel presente manuale non vengano rispettate, si declina ogni responsabilità per eventuali lesioni personali o danni a cose. In questi casi, la garanzia decade.

5.1 Informazioni generali

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Non esitare a contattare il nostro personale di assistenza tecnica o altri tecnici in caso di domande che non trovano risposta nel presente manuale.
- Tutti gli interventi di manutenzione, modifica o riparazione devono essere eseguiti unicamente da un tecnico o presso un centro di riparazione autorizzato.

5.2 Gestione

- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.

5.3 Ambiente operativo

- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Proteggere il prodotto da temperature estreme, forti urti, gas altamente infiammabili, vapore e solventi.
- Proteggere il prodotto da condizioni di elevata umidità e bagnato.
- Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta.

5.4 Funzionamento

- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o il collegamento del prodotto.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in sicurezza, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. NON tentare di riparare il prodotto autonomamente. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato,
 - non funziona più correttamente,

- è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
- è stato sottoposto a gravi sollecitazioni dovute al trasporto.

5.5 Prodotto

- Mai superare la capacità di carico massima.
- Utilizzare il prodotto solo su superfici solide, asciutte, stabili e piane.
- Non collocarvi alcun carico che sporga lateralmente.
- Non utilizzare questo cavalletto multiuso come cavalletto per impalcature.
- Controllare che i dispositivi di fissaggio e/o di regolazione siano inseriti correttamente nelle rispettive sedi.
- Se i dispositivi di fissaggio, di regolazione o le saldature sono danneggiati, non utilizzare il prodotto.
- Quando si sposta il prodotto, utilizzare sempre tecniche di sollevamento adeguate per evitare lesioni personali.
- Durante l'utilizzo del prodotto assicurarsi che l'area di lavoro sia ben illuminata.
- Tutti i carichi devono essere distribuiti in modo uniforme sulla guida superiore.
- Assicurarsi che tutte e 4 le gambe siano a contatto stabile con il pavimento. Se il prodotto non è posizionato in piano e dritto, i carichi appoggiati sopra potrebbero cadere.
- Non impilare mai il prodotto per ottenere un'altezza maggiore.
- Non salire mai sul prodotto. Non utilizzare mai il prodotto come scala o piattaforma di appoggio.
- Quando tutti i carichi sono distribuiti in modo uniforme sulla guida superiore, il peso che può essere applicato su 2 cavalletti identici è doppio rispetto alla capacità di carico massima di 1 cavalletto.

6 Installazione



Assicurarsi che i perni di blocco siano fissati correttamente prima di applicare qualsiasi carico.



1. Aprire le gambe del cavalletto.
2. Inserire il perno di blocco nel foro.
3. Ripetere i passaggi 1. e 2. sul secondo cavalletto.

7 Pulizia e manutenzione

Importante:

- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcool isopropilico o altre soluzioni chimiche. Queste ultime potrebbero danneggiare l'alloggiamento e causare il malfunzionamento del prodotto.
- Non immergere il prodotto nell'acqua.

Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine. Inumidire leggermente il panno, se necessario.

8 Dati tecnici

Capacità di carico	max 230 kg (un cavalletto)
	max 460 kg (due cavalletti utilizzati insieme)
Dimensioni (L x P x A)	Aperto: 965 x 480 x 760 mm (inclusi i bracci di supporto)
	Chiuso: 863 x 108 x 109 mm
Peso	3,9 kg/cad.

Questa è una pubblicazione da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com). Tutti i diritti, compresa la traduzione sono riservati. È vietata la riproduzione di qualsivoglia genere, quali fotocopie, microfilm o memorizzazione in attrezzature per l'elaborazione elettronica dei dati, senza il permesso scritto dell'editore. È altresì vietata la riproduzione sommaria. La presente pubblicazione rappresenta lo stato tecnico al momento della stampa.

Copyright 2025 by Conrad Electronic SE.

*3437211_v2_1225_02_dm_mh_it