TOOLCRAFT

Istruzioni per l'uso

Cappellino antiurto 52 – 65 cm

N. d'ordine: 3588450

1 Istruzioni per il download

Accedere al link www.conrad.com/downloads (in alternativa eseguire la scansione del codice QR) per scaricare le istruzioni per l'uso complete (o le versioni nuove/attuali, se disponibili). Seguire le istruzioni riportate nella pagina web.

2 Uso previsto

Il prodotto è un cappellino antiurto destinato alla protezione del capo dagli impatti ai sensi della norma EN 812.

AVVERTENZA! NON SI TRATTA DI UN CASCO DI SICUREZZA INDUSTRIALE.

- Il presente cappellino antiurto non fornisce una protezione contro gli effetti delle cadute o dei lanci di oggetti o contro i carichi sospesi in movimento. Non è consigliabile utilizzarlo al posto di un casco di sicurezza industriale, secondo le specifiche riportate nella norma EN 397.
- Il presente cappellino antiurto è progettato per garantire la sicurezza personale. Il cappellino antiurto offre solo una protezione limitata del capo.
- Non si devono apportare modifiche ai cappellini antiurto per eseguire il fissaggio di accessori con modalità non consentite dal produttore.
- Il presente cappellino antiurto è progettato per assorbire l'energia dei contraccolpi che comportano la distruzione parziale o danni alla calotta e al sistema di supporto interno. È consigliabile sostituire tutti i cappellini antiurto esposti a impatti violenti perché i danni potrebbero non risultare immediatamente visibili.
- Non modificare in nessun caso il presente cappellino antiurto con modalità non consentite dal produttore.
- Non utilizzare in nessun caso il presente cappellino antiurto in presenza di eventuali crepe o tagli.
- Non esporre il cappellino antiurto a sostanze solventi, vernici o adesivi.

Qualora si utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli previsti, questo potrebbe danneggiarsi.

L'uso improprio può provocare pericoli.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite.

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

3 Marcature e indicazioni

I seguenti simboli si trovano sul prodotto/apparecchio o sono usati nel testo:

Il simbolo avverte sulla presenza di pericoli che potrebbero portare a lesioni personali.

Questo prodotto è conforme agli standard CE applicabili ed è conforme alle direttive europee (UE) applicabili.



I test di assorbimento degli urti, di penetrazione e dimensionali vengono eseguiti presso un laboratorio di prova al fine di soddisfare i requisiti della norma europea EN 812:2012. Anche la striscia ad alta visibilità del cappellino antiurto è conforme ai punti 6.1 e 6.2 di ISO 20471+A1:2016.

4 Istruzioni per la sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo del prodotto, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

4.1 Data di scadenza

- La calotta interna del cappellino antiurto ha una durata utile di 4 anni a decorrere dalla produzione. Al termine della durata utile del cappellino antiurto, procedere al suo smaltimento.

4.2 Modifiche

- Non applicare vernici, solventi, adesivi o etichette autoadesive.
- Non apportare modifiche fisiche di qualsiasi natura al cappellino antiurto. Non rimuovere eventuali parti o componenti dal cappellino antiurto. Le modifiche fisiche compromettono le proprietà protettive del cappellino antiurto.

4.3 Danni

- Non modificare in nessun caso il cappellino antiurto con modalità diverse da quelle raccomandate dal produttore.
- Non utilizzare in nessun caso il cappellino in presenza di eventuali crepe o tagli.

4.4 Trasporto

- Trasportare il cappellino antiurto nella confezione originale.
- Non trasportare il cappellino antiurto insieme a oggetti sfusi, come ad esempio strumenti o oggetti metallici affilati, per evitare eventuali danni.

4.5 Manutenzione e riparazione

- Per motivi di sicurezza, se il cappellino antiurto è stato coinvolto in un incidente, sostituirlo anche in assenza di danni evidenti.
- Non è possibile riparare la calotta interna del cappellino antiurto. Se la calotta interna risulta danneggiata, procedere allo smaltimento del cappellino antiurto.

5 Prima di ogni utilizzo

Prima di ogni utilizzo, ispezionare il cappellino antiurto per individuare la presenza di crepe, tagli o altri danni.

Non utilizzare il cappellino antiurto in presenza di eventuali danni. Impedire ad altri utenti di utilizzare il cappellino antiurto danneggiato.

6 Regolazione

Per garantire un'adeguata protezione, è obbligatorio regolare o adattare il cappellino antiurto alle dimensioni del capo dell'utente.

1. Regolare la lunghezza della fascetta in modo da adattare il cappellino antiurto perfettamente al capo, con la clip in posizione chiusa.

7 Accessori

Non sono disponibili accessori per il presente cappellino antiurto.

8 Pezzi di ricambio

Non sono disponibili pezzi di ricambio per il presente cappellino antiurto.

9 Pulizia e disinfezione

Importante:

- Per evitare danni al cappellino antiurto, non pulirlo con detergenti aggressivi, alcool denaturato o altre soluzioni chimiche.
- Non immergere il cappellino antiurto in acqua.
- Per disinfettare e pulire il cappellino antiurto in dotazione, utilizzare acqua calda e sapone e asciugarlo con un panno morbido.
- Non asciugare in asciugatrice.
- Non candeggiare o stirare.

1. Per disinfettare e pulire il cappellino antiurto, pulirlo con acqua calda e sapone e asciugarlo con un panno morbido. Le sostanze raccomandate per le operazioni di pulizia, manutenzione o disinfezione non devono avere effetti negativi sul cappellino antiurto né essere note per la loro potenziale nocività nei confronti degli utenti, se applicate nel rispetto delle istruzioni del produttore.

10 Conservazione

Conservare il cappellino antiurto in un luogo pulito e asciutto alla normale temperatura ambiente.

Non conservare il cappellino antiurto sulla cappelliera dell'automobile.

11 Dichiarazione di conformità

Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.conrad.com/downloads

Inserire il numero dell'articolo nel campo di ricerca; successivamente sarà possibile scaricare la dichiarazione di conformità UE nelle lingue disponibili.

12 Dati tecnici

Categoria DPI	II
Standard	EN 812:2012, ISO 20471+A1:2016
Circonferenza del capo adeguata	52 – 65 cm
Colore	Blu scuro
Lavabile	No
Materiale	Cappellino in cotone (55%) e poliestere (45%), calotta interna in ABS, schiuma in EVA
Lunghezza della visiera	2,5 cm
Temperatura d'esercizio	da -20 a +50 °C
Umidità di esercizio	20 – 80% UR
Temperatura di stoccaggio	da -20 a +50 °C
Umidità di conservazione	20 – 80% UR
Dimensioni (approssimative)	170 × 140 × 255 mm
Peso (circa)	175 g

13 Informazioni aggiuntive

Produttore:

Conrad Electronic SE.

Klaus-Conrad-Str. 1

D-92242 Hirschau, Germania

Organismo notificato:

CE

CERTIFICAZIONE ALIENOR

21 Rue Albert Einstein, ZA du Sanital

86100 CHATELLERAULT – FRANCIA

N. di organismo: 2754

I presenti dispositivi di protezione soddisfano i requisiti del regolamento UE 2016/425 in materia di DPI.

Pubblicato da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92242 Hirschau (www.conrad.com).

Tutti i diritti, compresa la traduzione, riservati. La riproduzione con qualunque mezzo (ad es. fotocopie, microfilm o memorizzazione su sistemi di elaborazione elettronica dei dati) è rigorosamente vietata senza la previa autorizzazione scritta dell'editore. È vietata la ristampa, anche parziale. La presente pubblicazione rappresenta lo stato tecnico al momento della stampa.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3588450_V1_0526_jh_mh_it 63050397488767883 I8/O1 en