












SPOT SET 3X 4.9W



	EAN	W	lm light source	lm output	K	Θ _{amb} (°C)	V~	mA	Hz	PF	ϕ(°)	
SPOT SET 4.9W 82736DEG SN	4099854595417	4.9	420	270	2700	-20... +40	220- 240	40	50/60	0.4	36	15000
SPOT SET 4.9W 827 36DEG WT	4099854595493	4.9	420	280	2700	-20... +40	220- 240	40	50/60	0.4	36	15000
SPOT SET 4.9W 827 120DEG SN	4099854595516	4.9	420	200	2700	-20... +40	220- 240	40	50/60	0.4	120	15000
SPOT SET 4.9W 827 120DEG WT	4099854595530	4.9	420	220	2700	-20... +40	220- 240	40	50/60	0.4	120	15000







					
	EAN	n			ENERGY * X =
SPOT SET 4.9W 82736DEG SN	4099854595417	3	AC87594		F
SPOT SET 4.9W 827 36DEG WT	4099854595493				
SPOT SET 4.9W 827 120DEG SN	4099854595516				
SPOT SET 4.9W 827 120DEG WT	4099854595530				

* (C) Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <X>. (C) This product contains a light source of energy efficiency class <X>. (C) Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique <X>. (C) Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica <X>. (C) Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética <X>. (C) Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência energética <X>. (C) Το προϊόν αυτό περιέχει φωτεινή πηγή της τάξης ενεργειακής απόδοσης <X>. (C) Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse <X>. (C) Denna produkt innehåller en lyskälla med energieeffektivitetsklass <X>. (C) Tämä tuote sisältää valonlähteen, jonka energiatehokkuusluokka on <X>. (C) Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse <X>. (C) Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse <X>. (C) Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti <X>. (C) Данный продукт содержит энергосберегающий источник света (класс <X>). (C) Ez a termék egy <X> energiatételekénysági osztályú fényforrást tartalmaz. (C) Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej <X>. (C) Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti <X>. (C) Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti <X>. (C) Bu ürün, enerji verimliliği sınıfında bir ışık kaynağı içerir <X>. (C) Ovaj proizvod sadržava izvor svetlosti klase energetske učinkovitosti <X>. (C) Acest produs conține o sursă de lumină cu clasa de eficiență energetică <X>. (C) Tozi produkt vkladva svetlinen iztočnik s klas na energijnia efektivnost <X>. (C) Toode sisaldab energiatõhususe klassi <X> valgusallikat. (C) Šiame gaminyje yra šviesos šaltinis, kurio energijos vartojimo efektyvumo klasė <X>. (C) Ši s ražojums satur gaismas avotu, kura energoefektivitātes klase ir <X>. (C) Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti klase energetske efikasnosti <X>. (C) Цей виріб містить джерело світла класу енергоефективності <X>. (C) Бул өнімде <X> энергия тиімділігі класының жарық көзі бар.

** (C) Eignung der Wand/Decke prüfen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, lassen Sie sich beraten (C) Vérifiez l'adéquation du mur/plafond. En cas d'incertitude, demandez conseil à un professionnel (C) Controllare l'idoneità della parete o del soffitto. In caso di dubbi, consultare un professionista (C) Compruebe la idoneidad de la pared o techo. Si no está seguro, busque asesoramiento profesional (C) Verifique a adequação da parede/teto. Se não tiver a certeza, procure aconselhamento profissional (C) Ελέγξτε τον τοίχο/την οροφή ως προς την καταλληλότητα. Σε περίπτωση αμφιβολίας, ζητήστε επαγγελματική συμβουλή (C) Controleer wand/plafond op geschiktheid. Als u niet zeker bent, vraag dan professioneel advies (C) Kontrollera vägg/tak för lämplighet. Om du är osäker, sök professionell rådgivning (C) Tarkista seinän/katon sopivuus. Jos olet epävarma, kysy neuvoa ammattilaiselta (C) Sjekk om veggen/taket egner seg. Oppsøk profesjonell rådgivning dersom du er usikker (C) Kontroller væg/loft for egnethed. Hvis du er usikker, skal du søge professionel rådgivning (C) Zkontrolujte vhodnost stěny/stropu. Pokud si nejste jisti, vyhledejte odbornou radu (C) Проверьте стену/потолок на пригодность. Если у вас есть сомнения, обратитесь за профессиональной консультацией (C) Elle-nőrizze a fal/mennyezet alkalmasságát. Ha bizonytalan, kérjen szakszertű tanácsot (C) Sprawdz, czy ściana/sufit nadają się do montażu. W razie wątpliwości zasięgnij porady wykwalifikowanej osoby (C) Skontrolujte vhodnost stěny/stropu. Ak si nie ste istí, vyhľadajte odbornú pomoc (C) Preverite primernost stene/stropa. Če niste prepričani, poiščite nasvet strokovnjaka (C) Duvann/tavanin uygun olup olmadığını kontrol edin. Emin değilseniz uzman bir kişiden destek alın (C) Proverite prikladnost zida/stropa. Ako niste sigurni, potražite stručni savjet (C) Verificati dacă perețele/tavanul este adecvat. În caz de incertitudine, solicitați consultanță de specialitate (C) Проверете прогнотността на стената/тавана. Ако не сте сигурни, потърсете професионален съвет (C) Kontrolli seinale/lakke sobivust. Kahtluse korral küsi professionaalt nõu (C) Patikrinkite sienos/lubų tinkamumą. Jei kyla abejonų, kreipkitės į specialistą (C) Pārbaudiet sienu/griestu piemērotību. Neskaidribu gadījumā meklējiet profesionālu padomu (C) Proverite pogodnost zida/plafona. Ako niste sigurni, potražite stručni savet (C) Перевірте відповідність стіни/стелі. Якщо ви не впевнені, зверніться за професійною консультацією (C) Қабырғаның/тебенің жарамдылығын тексеріңіз. Егер сенімді болмасаңыз, көсібі кенеске жүгініңіз

*** (C) Schnellverbinder mit Durchgangsverdrahtungsoption. (C) Connecteur rapide avec option de câblage traversant. (C) Connettere rapido con opzione di cablaggio passante. (C) Conector rápido con opción de cableado pasante. (C) Conector rápido com opção de cablagem continua. (C) Γρήγορος σύνδεσμος με δυνατότητα διατμητικού καλώδιου. (C) Snelle connector met doorbedradingsoptie. (C) Snabbkoppling med möjlighet till kabelgenomföring. (C) Pikaliitin, jossa on läpipohtosaihtohetko. (C) Hurtigkobling med mulighed for gennemgående ledning. (C) Hurtigkobling med mulighed for gennemgående ledningsføring. (C) Rychloslozka s možností průchodného zapojení. (C) Быстрый разъем с возможностью сквозного подключения. (C) Gyorscsatlakozó átmenő bekötéssel. (C) Szzybkołączka z możliwością okablowania przelotowego. (C) Rychlý konektor s možností přechodného zapojení. (C) Hitri priključek z možnostjo ožičenja. (C) Geçişli kablolama imkânı sunan hızlı konektör. (C) Brzi priključak s mogućnošću provlačenja žica. (C) Conector rapid cu opțiune de cablare directă. (C) Конектор за бързо свързване с опция за директно окабеляване. (C) Kiirühendus koos läbiviuhitumise võimalusega. (C) Greito prijungimo jungtis su laidų parinktimi. (C) Ātrais savienotājs ar opciju saur elektroninstalāciju. (C) Брзи конектор са опцијом спровођења очињена. (C) Конектор швидкого монтажу з можливістю наскрізного проведення кабелю. (C) Ötкізгіш арқылы қосу мүмкіндігі бар жылдам қосқыш.



LEDVANCE SASU
CQM, 5 rue d'Altorf
67120 Molsheim France
www.ledvance.com

© LEDVANCE Ltd, Sterling House,
810 Mandarin Court, Warrington,
Cheshire, WA1 1GG, United Kingdom

G11235860
17.10.2025