

Einbauanleitung für Aktiv System Adapter Audi

Aktiv System Adapter - Audi
Aktiv System Adapter - Audi

AIV Art.-Nr.: 63C096
Conrad Art.-Nr.: 379170



AIV GmbH + Co. KG – Tatschenweg 1 – 74078 Heilbronn
Telefon 07131 / 5953 0 - Telefax 07131 / 5953 639
<http://www.aiv.de>

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise	2
Beschreibung	3
Anschlussschema	3

Sehr geehrter Kunde,

wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieses hervorragenden Produktes und bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen. Wir haben diese Einbauanleitung unter Berücksichtigung der mechanischen Gegebenheiten mit größter Sorgfalt erstellt. Trotzdem können Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden. Für Mitteilungen eventueller Fehler sind wir Ihnen sehr dankbar.

Mit freundlichem Gruß,
Ihr AIV-Team

Sicherheitshinweise für den Anwender

Bitte lesen Sie alle Warnungen in dieser Anleitung. Diese informieren Sie über mögliche persönliche Schäden oder Beschädigungen von Sachwerten!

AIV übernimmt keine Verantwortung für Gehörschäden, körperliche Schäden oder Sachschäden, die aus dem Gebrauch oder Missbrauch seiner Produkte entstehen.

Beschreibung

Dieser Adapter ermöglicht den Einbau eines ISO-Autoradios mit 8poligem ISO Lautsprecher Anschluss in Fahrzeuge der Marke Audi Typ A2, A3, A4, A6, A8 mit Aktiv Lautsprecher System und Mini ISO Anschluss im Fahrzeug.

Der Aktivsystemadapter ist für Teil- und Vollaktivsysteme kompatibel. Bose Aktivsysteme werden von diesem Adapter unterstützt.

Anschlussschema

1. Abtrennen der Batterie / Stromversorgung des Fahrzeuges
2. Ausbau des OEM Autoradios
3. Installation der Aufnahme für das Nachrüst-Autoradio (wenn benötigt)
4. Prüfen der Kompatibilität der Belegung des Strom und Audiokabelsatzes sowie des Nachrüstgerätes.
5. Adaptieren des Nachrüstgerätes durch den beigelegten Strom und Audiokabelsatzes.
6. Einbau des Nachrüst-Autoradios in die Aufnahme
7. Anschluss der Batterie

Hinweise:

Bei Fahrzeugen mit CAN-Bus ist die Betriebsspannung (Klemme 15) nicht belegt. Trennen Sie das rote Kabel von der ISO-Buchse ab, und verbinden es mit dem gelben Kabel (Dauerstrom). Falls Sie eine Zündlogikfunktion wünschen so verlängern Sie das rote Kabel und schließen es an ein Zündschaltsignal eines CAN Bus Interfaces oder am Sicherungskasten an.

Beachten Sie, daß bei einigen Radio / CD-Wechsler-Kombinationen, bei CD-Betrieb, der Anschluß Remote am Autoradio keine Spannung führt und die LS-Aktiv-Verstärker damit abgeschaltet sind. Stellen Sie in diesem Fall durch eine separate Remoteleitung die Ansteuerung der Aktivsysteme sicher.

Bei Fahrzeugen mit 4 Aktiv-Lautsprechersystemen, wird die ISO-Anschlussbuchse für den ISO-Lautsprecherstecker - Fahrzeugseite nicht benötigt.

Diese Anleitung ist urheberrechtlich geschützt. Jede Vervielfältigung, bzw. jeder Nachdruck, auch auszugsweise, und jede Wiedergabe der Abbildungen, auch in verändertem Zustand, ist nur mit der schriftlichen Zustimmung der Firma AIV GmbH & Co. KG gestattet.

© Copyright 2010 bei AIV GmbH & Co. KG



EINBAUANLEITUNG

Aktiv-System-Adapter für AUDI A3, A4, A6, A8

max. 4 x 45 Watt

Artikel # 63 0096

Beachten Sie, daß bei einigen Radio / CD-Wechsler-Kombinationen, bei CD-Betrieb, der Anschluß Remote am Autoradio keine Spannung führt und die LS-Aktiv-Verstärker damit abgeschaltet sind.

Stellen Sie in diesem Fall durch eine separate Remoteleitung die Ansteuerung der Aktivsysteme sicher.

Bei Fahrzeugen mit 4 Aktiv-Lautsprechersystemen, wird die ISO-Anschlussbuchse für den ISO-Lautsprecherstecker - Fahrzeugseite nicht benötigt.

Hinweise:

Bei Verwendung eines ASIA-Radiogerätes an Stelle eines ISO-Radios, benötigen Sie zusätzlich die Adapterkabel # 61 0104 und # 61 0827.

