

Alkoholtester ACE AL6000

ACE Art.Nr. 107003



Beschreibung

Der ACE AL6000 ist ein Handalkoholtestgerät mit Halbleitersensor. Er dient zur Messung der Alkoholisierung von Personen über den Alkoholgehalt der Atemluft. Für den ACE AL6000 sind Wechselsensoren verfügbar. Sie können den Sensor selbst schnell und leicht tauschen. Dadurch ist der ACE AL6000 sofort wieder einsatzbereit. Sie können aber, wie bisher bei allen Geräten, den ACE Kalibrierservice in Anspruch nehmen. Das Gerät kann in einem Normal- und in einem Schnell-Messmodus benutzt werden.

Die Vorteile des ACE AL6000

- Ein-Knopf-Bedienung, der Bedienknopf kann von Rechts- und Linkshändern bedient werden.
- Großes, beleuchtetes, dreistelliges Display.
- Die helle rote LED-Anzeige ist bei allen Lichtverhältnissen gut ablesbar.
- Die Anzeige des Messergebnisses erfolgt in Promille [‰] auf zwei Kommastellen.
- Anzeige von Flow , Messbereitschaft und Batteriealarm.
- Nach der Messung schaltet sich der ACE AL6000 automatisch ab, oder Sie schalten den ACE AL6000 manuell ab.

Zielgruppen

- Privatpersonen von "Jung bis Alt"
- Firmen, Institutionen, Organisationen und Vereine in jeglicher Form
- Schulen (von der Mittelschule bis zur Hochschule und auch Fahrschulen)
- Sozial- und Hilfsdienste (Suchtberatungsstellen, humanitäre Einrichtungen)

Der ACE AL6000 ist der perfekte Begleiter auf Partys und der ideale Alkoholtester für den preisbewussten Anwender, der dennoch verlässliche Ergebnisse erwartet.

Lieferumfang

- Digitaler Alkoholtester ACE AL6000
- 5 Mundstücke
- 2 Stück AA Batterien (1.5V)
- Softtasche mit Karabinerhaken
- Bedienungsanleitung
- in anspruchsvollem Geschenkkarton

| | |
|--|---|
| Technische Daten (ACE AL6000) | 0,00 bis 4,00 Promille (fixe Grundeinstellung) |
| Messbereiche | ± 0,10 Promille |
| Genauigkeit | max. 30 Sekunden |
| Aufwärmphase | 10 Sekunden bei 1,00 Promille |
| Betriebsbereitschaft nach Mundstücktyp | Hygienesichere Mundstücke der ACE-Serie |
| Sensor | Halbleitersensor |
| Stromversorgung | 2 Stück AA Batterien 1,5 V |
| Batteriekapazität | 500 Messungen |
| Gewicht | 117g mit Batterien |
| Abmessungen | 125x65x38mm |
| Umgebungsbedingungen | Betriebstemperatur 0 bis 40°C Lagertemperatur 0 bis 50°C |

Kalibration: ACE empfiehlt dieses Alkoholmessgerät spätestens nach 12 Monaten zur Rekalibration einzusenden. Das Gerät funktioniert auch ohne Kalibration weiterhin - wird aber ungenauer.

Alle durch dieses Alkoholtestgerät ermittelten Messwerte dienen nur als Anhaltspunkt und sind nicht rechtsverbindlich.

