


Trennschalter, T92 690V 125A 3-polig+NF transparent T



Ausführung	
Produkt-Markename	SETRON
Produkt-Bezeichnung	Lasttrennschalter
Ausführung des Produkts	transparent
Ausführung des Betätigungselements	Knebel
Ausführung des Schaltantriebs / Motorantrieb	Nein
Allgemeine technische Daten	
Polzahl	3
Bauart des Geräts	sonstige
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP20
Strom	
Dauerstrom / Bemessungswert	125 A
Hauptstromkreis	
Betriebsleistung	44 kW
<ul style="list-style-type: none"> • bei AC-23 A / bei 400 V / bei 50/60 Hz / Bemessungswert 	

Betriebsspannung / bei AC / bei 50/60 Hz / Bemessungswert	690 V
---	-------

Hilfsstromkreis

Anzahl der Wechsler / für Hilfskontakte	0
Anzahl der Öffner / für Hilfskontakte	0
Anzahl der Schließer / für Hilfskontakte	3

Eignung

Eignung zur Integration / Elektroinstallations-Verteiler	Ja
--	----

Eignung zur Verwendung

<ul style="list-style-type: none"> • Hauptschalter • Lasttrennschalter • NOT-AUS-Schalter • Sicherheitsschalter • Wartungs-/Reparaturschalter 	<ul style="list-style-type: none"> Nein Ja Nein Nein Ja
--	--

Produktdetails

Produktausstattung / Verriegelung	Nein
Produkterweiterung / optional	
<ul style="list-style-type: none"> • Motorantrieb • Spannungsauslöser 	<ul style="list-style-type: none"> Nein Nein

Anschlüsse

Ausführung des elektrischen Anschlusses / für Hauptstromkreis	Schraubanschluss
---	------------------

Mechanischer Aufbau

Höhe	90 mm
Tiefe	92,5 mm
Befestigungsart	
<ul style="list-style-type: none"> • 4-Loch-Frontmontage • zentrale Frontmontage 	<ul style="list-style-type: none"> Nein Nein

Konformitätserklärung	sonstiges
------------------------------	------------------



[Umweltbestätigung](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5TE1620>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5TE1620>

