



DIGITRADIO Car 1

DAB+ Adapter mit Bluetooth- und Freisprechfunktion zur Aufrüstung eines Autoradios

EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Gerät)	Gewicht (Karton)	Farbe	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588039124	0000/3912	63.5 g	400 g	schwarz	7.50 x 5.00 x 3.50 cm	13.50 x 21.20 x 5.80 cm

ANSCHLÜSSE

USB: 1 (Micro)

Audio-Ausgang analog (3,5mm Klinke): 1

Audio-Eingang analog/AUX in: Ja

Anschluß für externe Antenne (MCX): 1

BEDIENUNG/KOMFORT

OSD-Sprachen: Multilingual

Programmspeicher Favoriten DAB+: 20

Programmspeicher Favoriten UKW: 20

BLUETOOTH VERSION & PROFILE

Bluetooth-Version: 4.2

AVRCP (Fernbedienung Audio/Video): ja

A2DP (Streaming von Audiodaten): ja

HFP (drahtlose Telefonie): ja

DISPLAY

Größe: 2 Zoll

Typ: VA-Display

FUNKTIONEN

MP3 Wiedergabe über MicroSD: Ja

NETZWERK & KOMMUNIKATION

Bluetooth: Ja

FM Transmitter: Ja

RADIO/EMPFANG

DAB+: 174 - 240 MHz

UKW/RDS: 87.5 - 108 MHz

Antenne: Externe Scheibenantenne

RADIOTYP

Radioadapter für Autos: Ja

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Norwegisch, Dänisch

STREAMING

Bluetooth Audiostreaming: Ja

STROMVERSORGUNG

Akku: Lithium-Polymer mit 3,7 V und 800 mAh

Akkuladung per USB: Ja

Netzteil: Ladeadapter für Zigarettenanzünder

Netzteilart: Extern

UMGEBUNG

Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

LIEFERUMFANG

DIGITRADIO Car 1, externe Antenne mit adhäsiver Folie für die Frontscheibe, 2 Ladeadapter für Zigarettenanzünder mit USB-Ladefunktion, Magnethalterung, 3,5-mm-Audiokabel, Micro-USB-Kabel, Bedienungsanleitung

KEYFEATURES

DAB+