



## ShrinkKit 321®-A

### Hoofdkenmerken

ShrinkKit 321®-A is krimpkous voorzien van een lijmcoating aan de binnenzijde en heeft een krimpverhouding van 3:1. Deze krimpkous is zowel geschikt voor montage als markering.

De dunwandige krimpkous met lijmcoating beschermt tegen vocht en corrosie en isoleert tegelijkertijd. De transparante kous is uitermate geschikt om markeringslabels langdurig te beschermen, doordat de kous ook na het krimpen doorzichtig blijft.

Als het koffertje leeg is, kan het worden hergebruikt om spijkers, schroeven, vistuig enzovoort er in op te bergen. De afmetingen van ieder compartiment kunnen worden gewijzigd door de gele tussenschotjes te verplaatsen.

### Inhoud

Deze set omvat een selectie van veel gebruikte krimpkous in vier maten, met verschillende lengten in zowel zwart als transparant.



ShrinkKit 321®-A: permanente bescherming van markeringen.



**Nieuw: met lijmcoating  
aan de binnenkant**

ShrinkKit 321®-A.

Materiaalgegevens	
Mat.	<b>Polyolefine vernet (POX)</b>
Krimpverhouding	<b>3:1</b>
Lengtekrimp	<b>+1%/-15% max.</b>
Min. krimptemperatuur	<b>+110 °C</b>
Gebruikstemp.	<b>-55 °C tot +110 °C</b>
Smeltpunt Lijm	<b>+120 °C</b>
Dielectrische sterkte	<b>15kV/mm volgens ASTM D2671</b>
Brandbaarheid	<b>buitenmantel zelfdovend</b>



### Technische specificaties

Artikelnr.	Vak	Voor krimp Ø D	Na vrije krimp Ø d	Lengte (L)	Wanddikte (WT)	Kleur	Aantal kousjes
380-03003 ShrinkKit 321®-A	1	24	8	200	2,50	Zwart (BK)	5
	2	12	4	65	1,70	Transparant (CL)	15
Inhoud	3	6	2	50	1,10	Zwart (BK)	20
	3	6	2	50	1,10	Transparant (CL)	20
	4	12	4	65	1,70	Zwart (BK)	15
	5	3	1	50	1,00	Zwart (BK)	50
	5	3	1	50	1,00	Transparant (CL)	50
	6	6	2	35	1,10	Zwart (BK)	30
	6	6	2	35	1,10	Transparant (CL)	30
	7	24	8	200	2,50	Transparant (CL)	5
	8	12	4	100	1,70	Zwart (BK)	15
	9	12	4	100	1,70	Zwart (BK)	15
	10	12	4	100	1,70	Transparant (CL)	15
11	3	1	40	1,00	Zwart (BK)	50	
11	3	1	40	1,00	Transparant (CL)	50	

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.