



## RT-, RELK-, RLT-serie

### Hoofdkenmerken

Deze hersluitbare bundelbanden zijn leverbaar in veel verschillende maten en zijn geschikt voor verschillende bundeldiameters tot 225 mm. De sluiting kan worden opengemaakt. Daarom kan deze bundelband steeds opnieuw worden gebruikt.

### Toepassing

RT-bundelbanden worden voor alle soorten bundelingen gebruikt, vooral bij het voorconfectioneren van kabelbomen.





De bundelbanden uit de RT-, RELK- en RLT-serie zijn makkelijk te openen en opnieuw te gebruiken.





**Materiaalinformatie**  
zie pagina 40.


Materiaalgegevens	
Mat.	<b>Polyamide 6.6 UV bestendig (PA66W)</b>
Gebruikstemp.	<b>-40 °C tot +85 °C continu, (+105 °C voor 500 h)</b>
Brandbaarheid	<b>UL94 V2</b>

Materiaalgegevens	
Mat.	<b>Polyamide 6.6 hitte bestendig (PA66HS)</b>
Gebruikstemp.	<b>-40 °C tot +105 °C continu, (+145 °C voor 500 h)</b>
Brandbaarheid	<b>UL94 V2</b>



RT-, RELK-, RLT-serie hersluitbare bundelbanden

### Technische specificaties

Artikelnr.	Type	Lengte (L)	Breedte (W)	Max. Ø	Min. spankracht (N)	Mat.	Kleur
115-06219	RT40R	215	4,0	51,0	180	PA66	Naturel
115-06200	RT40R	215	4,0	51,0	180	PA66	Zwart (BK)
115-06319	RT50S	165	4,6	35,0	225	PA66	Naturel
115-06300	RT50S	165	4,6	35,0	225	PA66	Zwart (BK)
115-02202	RELK2R	200	4,6	50,0	200	PA66	Naturel
115-02200	RELK2R	200	4,6	50,0	200	PA66	Zwart (BK)
115-06729	RELK2M	250	4,6	65,0	200	PA66	Naturel
115-02000	RELK2M	250	4,6	65,0	200	PA66	Zwart (BK)
115-02101	RELK2I	300	4,6	81,0	200	PA66	Naturel
115-06760	RELK2I	300	4,6	81,0	200	PA66	Zwart (BK)
115-06919	RELK2L	350	4,6	95,0	200	PA66	Naturel
115-02300	RELK2L	350	4,6	95,0	200	PA66	Zwart (BK)
111-70319	RLT120	340	7,6	90,0	535	PA66	Naturel
111-70361	RLT120	340	7,6	90,0	535	PA66	Zwart (BK)
111-70119	RLT150	770	8,9	225	670	PA66	Naturel
111-70110	RLT150	770	8,9	225	670	PA66	Zwart (BK)
111-70160	RLT150	770	8,9	225	670	PA66W	Zwart (BK)
111-70159	RLT150	770	8,9	225	670	PA66HS	Naturel

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.



Houd er a.u.b. rekening mee dat niet alle op deze pagina genoemde producten over de vermelde goedkeuringen beschikken. Productspecifieke goedkeuringen vindt u in de bijlage.