



IT bundelband met markeerplaat

Hoofdkenmerken


Deze bundelbanden zijn geschikt voor het markeren en tegelijkertijd bundelen van kabelbomen. Hierdoor wordt kostbare productietijd bespaard. De banden kunnen zowel voorafgaande aan of na de montage worden gemarkeerd, met de etsende stift T82S of middels labels.

Toepassing

Om te bundelen en te markeren, voor of na de montage.



Bundelen en markeren in één.



**Goedkeuringen
zie bijlage.**

Materiaalgegevens

Mat.	Polyamide 6.6 (PA66)
Kleur	Naturel (NA), Zwart (BK) op aanvraag beschikbaar
Gebruikstemp.	-40 °C tot +85 °C continu, (+105 °C voor 500 h)
Brandbaarheid	UL94 V2



Technische specificaties

Artikelnr.	Type	Kleur	Min. Ø	Max. Ø	Breedte (W)	Hoogte (H)	Lengte (L)	Breedte (W2)	Min. spankracht (N)	Inhoud
111-00373	IT18R	Naturel (NA)	6,00	22,00	25,00	8,00	100,0	2,30	80	100
111-81919	IT18FL	Naturel (NA)	1,50	19,00	20,50	9,00	110	2,50	80	100
Markeerstiften T82										
500-50820	T82S-BK	Zwart (BK)	-	-	-	-	-	-	-	2
500-50822	T82R-RD	Rood (RD)	-	-	-	-	-	-	-	2

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.




Houd er a.u.b. rekening mee dat niet alle op deze pagina genoemde producten over de vermelde goedkeuringen beschikken. Productspecifieke goedkeuringen vindt u in de bijlage.




IT bundelband met markeerplaat




IT50R



IT50RD



IT50RT



IT50L

Technische specificaties

Artikelnr.	Type	Kleur	Min. Ø	Max. Ø	Breedte (W)	Hoogte (H)	Lengte (L)	Breedte (W2)	Min. spankracht (N)	Inhoud	Aanbevolen labels
111-85019	IT50R	Naturel (NA)	9,50	44,50	28,00	12,90	203	4,60	225	100	TAG23-10TD1
111-85219	IT50RD	Naturel (NA)	10,00	44,00	29,00	26,30	205	4,70	225	50	TAG26-21TD1
111-85319	IT50L	Naturel (NA)	10,00	100,00	56,00	12,80	390	4,70	225	100	TAG52-10TD1
Markeerstiften T82											
500-50820	T82S-BK	Zwart (BK)	-	-	-	-	-	-	-	2	-
500-50822	T82R-RD	Rood (RD)	-	-	-	-	-	-	-	2	-

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.



Markeerstiften T82S-BK en T82R-RD.



Houd er a.u.b. rekening mee dat niet alle op deze pagina genoemde producten over de vermelde goedkeuringen beschikken. Productspecifieke goedkeuringen vindt u in de bijlage.