

# KERN FS 2-10KSP1

# KERN

Set pronto per l'uso composto da un misuratore di forza premium FS 2 e da una cella di misura esterna a "S" CS 1000-3P1 per la misurazione della forza di trazione e di compressione



Montaggio - applicazione della forza	Foro filettato M12
Montaggio - dissipazione della forza	Foro filettato M12
Dimensioni cella di misura	50,8×76,2×25,4 mm

## Funzioni

Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/accumulatore	selezionabile
Funzione Peak	✓
Funzione statistica	✓
Funzione di memoria	✓
Interfacce	USB-Device

## Alimentazione

Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	5 V, 1 A
Alimentatore di rete tipo	USB incl. alimentatore a spina (separabile)
Alimentazione in dotazione	Batteria e alimentazione
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO
Accumulatore tempo di carica	8 h
Accumulatore autonomia - con retroilluminazione	5 h
Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione	8 h
Tipo di batteria/accumulatore	Li-Ion
Collegamento della batteria	Connettore a 2 poli per vasca
Batteria capacità	2.400 mAh
Batteria tensione	3,7 V

## Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	3 d
Peso netto	0,958 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	1,00 kg
Peso lordo ca.	2,0 kg
Peso di spedizione	1,91 kg

## Servizi

Numero di articolo per calibrazione di fabbrica (forza di trazione)	961-164
---	---------

## Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotto	Misurazione di forze
Gruppo di prodotti	Set di strumento di misurazione per forze
Famiglia di prodotti	FS SP1

## Sistema di misura

Unità preimpostata	N
Campo di misura forza [Max] (N)	10 kN
Divisione forza [d] (N)	2 N
Directione de la forza	trazione compressione
Testa di misura frequenza di misurazione	1000 Hz
Numero di piattaforme / canali	2

## Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

## Display

Display tipo	TFT, colorato
Display risoluzione	320×480
Linguaggi dell'interfaccia utente	Tedesco Inglese Francese Spagnolo Italiano

## Design

Materiale alloggiamento del display	Plastica
Materiale alloggiamento	plastica

# KERN FS 2-10KSP1




Set pronto per l'uso composto da un misuratore di forza premium FS 2 e da una cella di misura esterna a "S" CS 1000-3P1 per la misurazione della forza di trazione e di compressione

Numero di articolo per calibrazione di fabbrica (forza di compressione) 961-264

Numero di articolo per calibrazione di fabbrica (forza di trazione/forza di compressione) 961-364

## Pittogrammi

### STANDARD



### OPTION

