

# KERN FS 2-1KOY2

# KERN

Set preconfigurato composto dal misuratore di forza premium FS-2 e dalla cella di misura CO 100-Y2 (Per prove della forza di trazione e spinta)



Montaggio - applicazione della forza	Filettatura esterna M12
Montaggio - dissipazione della forza	Filettatura esterna M12
Dimensioni cella di misura (cilindrica)	51×70 mm

## Funzioni

Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/accumulatore	selezionabile
Funzione Peak	✓
Funzione statistica	✓
Funzione di memoria	✓
Interfacce	USB-Device

## Alimentazione

Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	5 V, 1 A
Alimentatore di rete tipo	USB incl. alimentatore a spina (separabile)
Alimentazione in dotazione	Batteria e alimentazione
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO
Accumulatore tempo di carica	8 h
Accumulatore autonomia - con retroilluminazione	5 h
Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione	8 h
Tipo di batteria/accumulatore	Li-Ion
Collegamento della batteria	Connettore a 2 poli per vasca
Batteria capacità	2.400 mAh
Batteria tensione	3,7 V

## Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	3 d
Peso netto	0,755 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,80 kg
Peso lordo ca.	1,8 kg
Peso di spedizione	1,643 kg

## Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkS (forza di trazione)	963-162
--	---------

## Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotto	Misurazione di forze
Gruppo di prodotti	Set di strumento di misurazione per forze
Famiglia di prodotti	FS OY2

## Sistema di misura

Unità preimpostata	N
Campo di misura forza [Max] (N)	1 kN
Divisione forza [d] (N)	0,2 N
Directione de la forza	trazione compressione
Testa di misura frequenza di misurazione	1000 Hz
Numero di piattaforme / canali	2

## Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

## Display

Display tipo	TFT, colorato
Display risoluzione	320×480
Linguaggi dell'interfaccia utente	Tedesco Inglese Francese Spagnolo Italiano

## Design

Materiale alloggiamento del display	Plastica
Materiale alloggiamento	plastica

# KERN FS 2-1KOY2




Set preconfigurato composto dal misuratore di forza premium FS-2 e dalla cella di misura CO 100-Y2 (Per prove della forza di trazione e spinta)

Numero di articolo per calibrazione  
DAkks (forza di compressione) 963-262

Numero di articolo per calibrazione  
DAkks (forza di trazione/forza di  
compressione) 963-362

## Pittogrammi

### STANDARD



### OPTION

