

GKM 2 GY

Artikelnummer: 1750485

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1750485>

Kabelcodering, grijs, niet gecodeerd, montage techniek: opklikken,
kabel diameter: 4,8-11 mm, Schrijfvlak: 20 mm x 8 mm



Commerciële gegevens

EAN	4 017918 028282
sales group	B121
VPE	100 Pcs.
Douanetarief	39269097
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 219 (CAT-5-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemeen

breedte (a)	20 mm
kleur	grijs
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V2
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 80 °C
toevoegingen	siliconen- en halogeenvrij
materiaal	PA/ABS

Toelatingen

toelatingen

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
Codering		
5031171	SS-ZB WH	Relaisschildje-Zackband, stroken, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met: Plotter, montagetechniek: vergrendelen in vlakke coderingsuitsparing, Schrijfvlak: 20 mm x 8 mm
5031650	SS-ZB YE	Relaisschildje-Zackband, stroken, geel, niet gecodeerd, Codeerbaar met: Plotter, montagetechniek: vergrendelen in vlakke coderingsuitsparing, Schrijfvlak: 20 mm x 8 mm
0825503	UC-EM (20X9)	Inklikschildjes, mat, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, montagetechniek: vergrendelen in schildjesadapters, Schrijfvlak: 20 x 9 mm
0827637	UC-EM (20X9) YE	Inklikschildjes, mat, geel, niet gecodeerd, Codeerbaar met: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, montagetechniek: vergrendelen in schildjesadapters, Schrijfvlak: 20 x 9 mm
0801471	UCT-EM (20X9)	Apparatencodering, mat, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met: Thermomark C+, Thermomark C, BLUEMARK CLED, Bluemark, montagetechniek: vergrendelen in schildjesadapters, Schrijfvlak: 20 x 9 mm
0801472	UCT-EM (20X9) YE	Apparatencodering, mat, geel, niet gecodeerd, Codeerbaar met: Thermomark C+, Thermomark C, BLUEMARK CLED, Bluemark, montagetechniek: vergrendelen in schildjesadapters, Schrijfvlak: 20 x 9 mm

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden