**Greep uit de online catalogus**

# SACC-M12FS-4CON-PG 7-VA

Artikelnummer: 1553242



http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1553242

Sensor-/actorsteker, bus, recht, 4-polig, M12, schroefaansluiting, roestvaststalen rand, kabelwartel Pg7

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder http://www.download.phoenixcontact.de Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

## Commerciële gegevens

| | |
|---|---|
| EAN | 4 046356 170161 |
| sales group | D121 |
| VPE | 1 Pcs. |
| Douanetarief | 85366990 |
| Brutogewicht per stuk | KG |
| Nettogewicht per stuk | KG |
| Zie cataloguspagina | Pagina 23 (CAT-4-2013) |

## Technische gegevens

### Algemene gegevens

| | |
|---|---|
| nominale stroom bij 40 °C | 4 A |
| nominale spanning | 250 V |
| aantal polen | 4 |
| overgangsweerstand | ≤ 3 mΩ |
| isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 85 °C |

**Algemene gegevens**

| | |
|---|---|
| normen / bepalingen | M12-connector IEC 61076-2-101 |
| polarisatie | A - standaard |
| overspanningscategorie | II |
| vervuilingsgraad | 3 |
| beschermklasse | IP65 |
| | IP67 |
| | IP69K |
| steekcycli | ≥ 100 |
| aandraaimoment | 0,8 Nm ... 1 Nm (wartelmoer) |
| | 0,2 Nm (Schroefklemmen) |
| | stiftcontactblok met wartelbehuizing tot aan de aanslag vastschroeven |
| materiaal contact | CuZn |
| materiaal contactoppervlak | Au |
| materiaal contactblok | PA 66 |
| materiaal handgreep | PBT |
| materiaal kartelmoer | roestvaststaal |
| materiaal afdichting | NBR |
| aansluitmethode | schroefaansluiting |
| aderdoorsnede | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
| aderdoorsnede AWG | 24 ... 18 |
| montage-instructie | De aders kunnen zowel met als zonder adereindhulzen worden aangesloten |
| kabelbuitendiameter | 4 mm ... 6 mm |
| statusindicatie | Nee |

**Toelatingen**

| | |
|---|---|
| toelatingen | GOST |

aangevraagde toelatingen:


Ex-toelatingen:

## Toebehoren

| Artikel | Omschrijving | Omschrijving |
|---|---|---|
| **algemeen** | | |
| 1436505 | SACC-M12-SET/2,5-3,5 | Sensor-/actorconnector, toebehoren, wartelmoer en afdichting Pg7, voor niet-afgeschermde M12-connectoren, kabeldiamater 2,5 mm - 3,5 mm |


## Tekeningen

Maatschets




Bus M12 x 1, recht

schematekening




Poolschema bus M12, 4-polig, A-gepolariseerd, aanzicht buszijde

## Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
http://www.phoenixcontact.de

© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden