

## Istruzioni per l'uso

### Switch di porte HDMI 3-In-1-Out

N. d'ordine 3133319



## 1 Istruzioni per il download

Accedere al link [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) (in alternativa eseguire la scansione del codice QR) per scaricare le istruzioni per l'uso complete (o le versioni nuove/attuali, se disponibili). Seguire le istruzioni riportate nella pagina web.

## 2 Uso previsto

Il prodotto è uno switch di porte HDMI 3-in-1-out. Non necessita di un'alimentazione esterna. Il prodotto è stato progettato per l'utilizzo solo in interni. Non usare in ambienti esterni. Il contatto con l'umidità deve essere evitato in qualunque circostanza. Il prodotto può riportare eventuali danni se viene utilizzato per scopi diversi da quelli previsti. L'uso improprio può provocare cortocircuiti, incendi o altri pericoli. Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei. Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite.

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

I termini HDMI, Interfaccia multimediale ad alta definizione HDMI (HDMI HighDefinition Multimedia Interface), immagine commerciale HDMI (HDMI Trade dress) e i loghi HDMI sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.

## 3 Contenuto della confezione

- Prodotto
- Istruzioni per l'uso

## 4 Descrizione dei simboli



Il simbolo avverte sulla presenza di pericoli che potrebbero portare a lesioni personali.

## 5 Istruzioni per la sicurezza



**Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo contenute nel presente manuale, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.**

### 5.1 Informazioni generali

- Il dispositivo non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Non esitare a contattare il nostro personale di assistenza tecnica o altri tecnici in caso di domande che non trovano risposta nel presente manuale.
- Tutti gli interventi di manutenzione, modifica o riparazione devono essere eseguiti unicamente da un tecnico o presso un centro di riparazione autorizzato.

### 5.2 Gestione

- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.

### 5.3 Ambiente operativo

- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Proteggere l'apparecchiatura da temperature estreme, forti urti, gas, vapori e solventi infiammabili.
- Proteggere il prodotto da condizioni di elevata umidità e bagnato.

- Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta.

### 5.4 Funzionamento

- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o il collegamento dell'apparecchio.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in tutta sicurezza, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. NON tentare di riparare il prodotto autonomamente. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
  - è visibilmente danneggiato,
  - non funziona più correttamente,
  - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
  - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni dovute al trasporto.

### 5.5 Dispositivi collegati

- Osservare anche le istruzioni di sicurezza e di funzionamento di qualunque altro dispositivo collegato al prodotto.

## 6 Collegamento

- ✓ Tutti i dispositivi da collegare sono spenti.
  - 1. Collegare il cavo di uscita HDMI installato in modo permanente a un televisore/proiettore.
  - 2. Collegare fino a 3 dispositivi di riproduzione (ad esempio, lettore Blu-ray, registratore di dischi rigidi, console di gioco) agli ingressi HDMI **INPUT 1/2/3**.
  - 3. Accendere tutti i dispositivi collegati.
  - 4. Selezionare un segnale di ingresso (**INPUT 1-3**) premendo il pulsante **SELECT** sul prodotto.
- L'indicatore LED del canale di ingresso selezionato si accende.

### Risoluzione dei problemi:

Se è collegato un solo ingresso HDMI, è possibile che non venga trasmesso alcun segnale o immagini a causa di un'alimentazione insufficiente. Per risolvere questo problema, collegare un altro dispositivo a un ingresso HDMI.

## 7 Pulizia e manutenzione

### Importante:

- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol isopropilico o altre soluzioni chimiche, in quanto potrebbero danneggiare l'alloggiamento e causare il malfunzionamento del prodotto.
- Non immergere il prodotto nell'acqua.

1. Scollegare tutti i dispositivi.
2. Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.

## 8 Smaltimento



Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche introdotte sul mercato europeo devono essere etichettate con questo simbolo. Questo simbolo indica che l'apparecchio deve essere smaltito separatamente dai rifiuti urbani non differenziati al termine della sua vita utile.

Ciascun proprietario di RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) è tenuto a smaltire gli stessi separatamente dai rifiuti urbani non differenziati. Gli utenti finali sono tenuti a rimuovere senza distruggere le batterie e gli accumulatori esauriti che non sono integrati nell'apparecchiatura, nonché a rimuovere le lampade dall'apparecchiatura destinata allo smaltimento prima di consegnarla presso un centro di raccolta.

I rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono tenuti per legge a ritirare gratuitamente le vecchie apparecchiature. Conrad mette a disposizione le seguenti opzioni di restituzione **gratuite** (ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito internet):

- presso le nostre filiali Conrad
- presso i centri di raccolta messi a disposizione da Conrad

- presso i centri di raccolta delle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti o presso i sistemi di ritiro istituiti da produttori e distributori ai sensi della ElektroG

L'utente finale è responsabile della cancellazione dei dati personali sul vecchio dispositivo destinato allo smaltimento.

Tenere presente che in paesi al di fuori della Germania possono essere applicati altri obblighi per la restituzione e il riciclaggio di vecchie apparecchiature.

## 9 Dati tecnici

|                                      |                                                                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| HDMI .....                           | Ingressi: 3<br>Uscite: 1                                           |
| Formati audio supportati .....       | DTS-HD™, Dolby TrueHD™, LPCM 7.1, DTS®, Dolby AC-3™, DSD® HD (HBR) |
| Risoluzione .....                    | 8K@60Hz                                                            |
| Protezione dei contenuti .....       | HDCP 2.3                                                           |
| Profondità di colore .....           | 12 bit                                                             |
| Larghezza banda video .....          | 340 MHz / 10,2 Gbps                                                |
| Segnale di ingresso video .....      | 0,5 – 1,0 V p-p                                                    |
| Segnale di ingresso DDC .....        | 5 V p-p (TTL)                                                      |
| Placcatura in oro dei contatti ..... | 24 K                                                               |
| Lunghezza cavo .....                 | 60 cm                                                              |
| Condizioni di esercizio .....        | da -15 a +50 °C, da 5 a 90% UR (senza condensa)                    |
| Condizioni di conservazione .....    | da -20 a +60 °C, da 5 a 90% UR (senza condensa)                    |
| Dimensioni (L x A x P) .....         | 82 x 17 x 84 mm                                                    |
| Peso .....                           | 92 g                                                               |