

## BMKL 18X 6 WH

Artikelnummer: 5032293

De afbeelding toont een variant van het artikel



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=5032293>

Etikettenvellen voor DIN-A4, vellen, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met: Office-Drucksysteme, montagetechniek: plakken, Schrijfvlak: 18 x 6 mm

### Commerciële gegevens

|                       |                                                                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                   | <br>4 017918 095734 |
| sales group           | B130                                                                                                  |
| VPE                   | 10 Pcs.                                                                                               |
| Douanetarief          | 39199000                                                                                              |
| Brutogewicht per stuk | KG                                                                                                    |
| Nettogewicht per stuk | KG                                                                                                    |
| Zie cataloguspagina   | Pagina 292 (CAT-5-2013)                                                                               |

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

### Technische gegevens

#### Algemeen

|                        |                                            |
|------------------------|--------------------------------------------|
| Opmerking              | de afdruk kan per laserprinter verschillen |
| lengte (b)             | 6 mm                                       |
| breedte (a)            | 18 mm                                      |
| kleur                  | wit                                        |
| materiaal basiselement | polyester                                  |
| wisvastheid            | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)                |

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| omgevingstemperatuur (bedrijf)           | -40 °C ... 100 °C |
| toevoegingen                             | siliconenvrij     |
| materiaal                                | polyester         |
| aantal afzonderlijke schildjes           | 396               |
| aantal afzonderlijke schildjes per regel | 9                 |

### Toelatingen

toelatingen

aangevraagde toelatingen:


Ex-toelatingen:

### Toebehoren

| Artikel         | Omschrijving | Omschrijving |
|-----------------|--------------|--------------|
| <b>algemeen</b> |              |              |
| 5144819         | CMS-P1-PAD   | Toebehoren   |

### Tekeningen

Maatschets



#### Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachsmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel. +49 5235 3 12000  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact  
Technische wijzigingen voorbehouden