



ZEROSMOG GUARD 2 KIT2 ALFA

UNITÀ DI FILTRAZIONE PER DUE UTENTI,
CON TUBI, VALVOLA DI CHIUSURA, STAFFA PER
MONTAGGIO SUL TAVOLO E UGELLI ALFA
142 W, 230 V

N. D'ORDINE: FT91026699



L'aria pulita è un diritto dei lavoratori!
Respirate aria pulita per tutto il giorno.
Le nuove unità di estrazione dei fumi sotto
il banco ZeroSmog Guard di Weller.

- > Unità di filtraggio a doppio utente 142 W, 230V
- > Filtrazione di altissimo livello - per un'aria più pulita e sana
- > Filtrazione ad alta efficienza di particelle e gas
- > Eliminazione degli odori durante la saldatura
- > La potente turbina mantiene la pressione di aspirazione per tutta la durata del filtro
- > Alta portata per raccogliere tutti i fumi
- > Monitoraggio delle condizioni del filtro per garantire una sostituzione tempestiva del filtro
- > Una barra luminosa indica lo stato dell'unità di aspirazione
- > Silenziosa: il livello di rumorosità più basso sul mercato
- > Facile sostituzione del filtro principale e del prefiltro
- > Manutenzione ridotta
- > Interruttore on/off facile da raggiungere
- > Utilizza il sistema di tubi Weller Easy-Click 60

+ CARATTERISTICHE PRINCIPALI

> ARIA PULITA E SANA

Grazie a un filtraggio ad alta efficienza delle particelle e dei gas di saldatura con un'ampia superficie filtrante (filtro antiparticolato H13 HEPA, carboni attivi), offre una qualità dell'aria superiore.

> ESPERIENZA SUPERIORE

Il livello di rumorosità più basso sul mercato garantisce un ambiente di lavoro sano, piacevole e confortevole.

> SOSTITUZIONE DEL FILTRO FACILE E VELOCE

La sostituzione del prefiltro e del filtro principale è rapida e senza problemi, garantendo così la massima comodità per l'utente.

> DESIGN COMPATTO

Risparmia spazio grazie al design compatto e all'installazione sotto al banco, ideale per l'uso da parte di un singolo utente.

> ESTRAZIONE POTENTE

La robusta turbina mantiene una pressione di aspirazione sufficiente per tutta la durata del filtro, garantendo una portata elevata per catturare efficacemente tutti i fumi.

> MASSIMO CONTROLLO

Monitoraggio delle condizioni del filtro per garantire una sostituzione tempestiva, poiché un filtro pieno non può pulire l'aria in modo efficace.

> POSSIBILITÀ DI CONNETTIVITÀ

Stazioni di saldatura Weller (WT, WX, WXSmart). - PC

> SICURA ESD



SCOPO DELLA FORNITURA

ZeroSmog Guard 2, 230V

- 1 x filtro principale (HEPA H13 e carboni attivi + permanganato di potassio)
- 5 prefiltri
- 2 x ugello ALFA
- 2 x tubo flessibile 0F10
- 2 x valvola di chiusura WFV
- 2 x Tubo flessibile da 3 m



DATI TECNICI ZEROSMOG GUARD 2

Dimensioni L x P x H (mm) 270 x 336 x 435

Dimensioni L x P x H (inch) 10.63 x 13.23 x 17.13

Peso Approx. (kg)

9,5

Tensione di rete (V/Hz)

(220-240V~) 50/60 Hz

Livello di rumorosità ad 1 m di distanza

< 70 dBA

Potenza assorbita (W/V)

142 W (220-240V~)

Vuoto max. (Pa/V)

2250

Portata max. (m³/h)

200

Filtro primario

Prefiltro in fibra di etro ePM1-75% secondo ISO16890

Filtro compatto

Set di filtri standard ZeroSmog Guard (FT91000048)

Set di filtri per gas a banda larga ZeroSmog Guard (FT91000049)

Set di filtri per adesivi ZeroSmog Guard (FT91000051)

Con riserva di modifiche tecniche.

