


VC-K-T1-Z

Artikelnummer: 1852930

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1852930>

Wartelbehuizing, van kunststof, vergrendelingsschroeven met
cilinderkop, grootte 1, kabelwartel Pg16

Commerciële gegevens

EAN	 4 017918 133917
sales group	D200
VPE	5 Pcs.
Douanetarief	85472000
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 35 (CAT-2-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemene gegevens

Opmerking	Bij gebruik van lichtgeleiderkabels dient u de door de fabrikant aangegeven buigstralen aan te houden.
bouwworm	VC1
beschermklasse	IP67
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
vergrendelingsmethode	schroefvergrendeling, cilinderkop
bevestigingsschroeven	M4

aandraaimoment bevestigingsschroef	1,5 Nm ± 0,3 Nm
schroefmethode	Pg16
Pg-kabelwartel	zonder
hoogte	65 mm
kabeluitgang	schuin
materiaal behuizing	polyamide
materiaal afdichting	EPDM
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 80 °C

Toelatingen



toelatingen

cULus Recognized, GOST

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
Codering		
1852875	VC-BZS WH	Coderingsschildjes, niet bedrukt, 5-delig, om zelf te beschrijven met B-STIFT of CMS-systeem, wit


algemeen


1885376	VC-K-KV-PG16 1X3/1X8	Halve kabelwartel Pg16, van kunststof, bestaande uit rubber afdichting met meerdere boringen (1 x 3 mm / 1 x 8 mm) en een wartelmoer, voor kabelwarteladapters VC-M-KV-PG16....
1885389	VC-K-KV-PG16 1X3/1X9	Halve kabelwartel Pg16, van kunststof, bestaande uit rubber afdichting met meerdere boringen (1 x 6 mm / 1 x 9 mm) en een wartelmoer, voor kabelwarteladapters VC-M-KV-PG16....
1885415	VC-K-KV-PG16 1X3/2X8	Halve kabelwartel Pg16, van kunststof, bestaande uit rubber afdichting met meerdere boringen (1 x 3 mm / 2 x 8 mm) en een wartelmoer, voor kabelwarteladapters VC-M-KV-PG16....
1885402	VC-K-KV-PG16 1X5/1X9	Halve kabelwartel Pg16, van kunststof, bestaande uit rubber afdichting met meerdere boringen (1 x 5 mm / 1 x 9 mm) en een wartelmoer, voor kabelwarteladapters VC-M-KV-PG16....

1885428	VC-K-KV-PG16 1X5/2X6	Halve kabelwartel Pg16, van kunststof, bestaande uit rubber afdichting met meerdere boringen (1 x 5 mm / 2 x 6 mm) en een wartelmoer, voor kabelwarteladapters VC-M-KV-PG16....
1885392	VC-K-KV-PG16 1X6/1X8	Halve kabelwartel Pg16, van kunststof, bestaande uit rubber afdichting met meerdere boringen (1 x 6 mm / 1 x 8 mm) en een wartelmoer, voor kabelwarteladapters VC-M-KV-PG16....
1885431	VC-K-KV-PG16 2X6/1X7	Halve kabelwartel Pg16, van kunststof, bestaande uit rubber afdichting met meerdere boringen (2 x 6 mm / 1 x 7 mm) en een wartelmoer, voor kabelwarteladapters VC-M-KV-PG16....
1607664	VC-K-KV-PG16 7/14	Halve kabelwartel Pg16, van kunststof, bestaande uit rubber afdichting voor één kabel met wartelmoer, voor behuizingen van grootte 1, kabel [mm] 7-14
1854459	VC-K-KV-PG16(4- 6,5)	Halve kabelwartel Pg16, van kunststof, bestaande uit rubber afdichting voor één kabel met wartelmoer, voor behuizingen van grootte 1, kabel [mm] 4-6,5
1853735	VC-K-KV-PG16(5- 8)	Halve kabelwartel Pg16, van kunststof, bestaande uit rubber afdichting voor één kabel met wartelmoer, voor behuizingen van grootte 1, kabel [mm] 5 - 8
1853748	VC-K-KV-PG16(6,5- 9,5)	Halve kabelwartel Pg16, van kunststof, bestaande uit rubber afdichting voor één kabel met wartelmoer, voor behuizingen van grootte 1, kabel [mm] 6,5 - 9,5
1853751	VC-K-KV-PG16(7-10,5)	Halve kabelwartel Pg16, van kunststof, bestaande uit rubber afdichting voor één kabel met wartelmoer, voor behuizingen van grootte 1, kabel [mm] 7 - 10,5
1853764	VC-K-KV-PG16(9-13)	Halve kabelwartel Pg16, van kunststof, bestaande uit rubber afdichting voor één kabel met wartelmoer, voor behuizingen van grootte 1, kabel [mm] 9-13
1854844	VC-K-KV-PG16(11,5-15,5)	Halve kabelwartel Pg16, van kunststof, bestaande uit rubber afdichting voor één kabel met wartelmoer, voor behuizingen van grootte 1, kabel [mm] 11,5-15,5

Tekeningen

Maatschets





Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden