

PAB-SK 15

Artikelnummer: 1013287



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1013287>

Schildjesadapters, transparant, niet gecodeerd, montagetechniek:
plakken, Schrijfvlak: 15 x 4 mm

Commerciële gegevens

EAN	4 017918 013691
sales group	B131
VPE	500 Pcs.
Douanetarief	39269097
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 299 (CAT-5-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemeen

lengte (b)	15 mm
breedte (a)	9 mm
kleur	transparant
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 60 °C
toevoegingen	siliconenvrij
materiaal	PVC

Toelatingen

toelatingen

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
Codering		
0824813	UC-WMT (15X 4) BU CUS	Kabelcodering, bestelbaar: als mat, blauw, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: inschuiven, kabeldiameter: 0,6-50 mm, Schrijfvlak: 15 x 4 mm
0824812	UC-WMT (15X 4) CUS	Kabelcodering, bestelbaar: als mat, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: inschuiven, kabeldiameter: 0,6-50 mm, Schrijfvlak: 15 x 4 mm
0824814	UC-WMT (15X 4) RD CUS	Kabelcodering, bestelbaar: als mat, rood, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: inschuiven, kabeldiameter: 0,6-50 mm, Schrijfvlak: 15 x 4 mm
0824815	UC-WMT (15X 4) YE CUS	Kabelcodering, bestelbaar: als mat, geel, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: inschuiven, kabeldiameter: 0,6-50 mm, Schrijfvlak: 15 x 4 mm
0819398	UC-WMT (15X4)	Kabelcodering, mat, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, montagetechniek: inschuiven, kabeldiameter: 0,6-50 mm, Schrijfvlak: 15 x 4 mm
0829475	UC-WMT (15X4) BN	Kabelcodering, mat, bruin, niet gecodeerd, Codeerbaar met: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, montagetechniek: inschuiven, kabeldiameter: 0,6-50 mm, Schrijfvlak: 15 x 4 mm
0829478	UC-WMT (15X4) BN CUS	Kabelcodering, bestelbaar: als mat, bruin, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: inschuiven, kabeldiameter: 0,6-50 mm, Schrijfvlak: 15 x 4 mm
0821030	UC-WMT (15X4) BU	Kabelcodering, mat, blauw, niet gecodeerd, Codeerbaar met: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, montagetechniek: inschuiven, kabeldiameter: 0,6-50 mm, Schrijfvlak: 15 x 4 mm
0824040	UC-WMT (15X4) GN	Kabelcodering, mat, groen, niet gecodeerd, Codeerbaar met: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, montagetechniek: inschuiven, kabeldiameter: 0,6-50 mm, Schrijfvlak: 15 x 4 mm
0824820	UC-WMT (15X4) GN CUS	Kabelcodering, bestelbaar: als mat, groen, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: inschuiven, kabeldiameter: 0,6-50 mm, Schrijfvlak: 15 x 4 mm
0824037	UC-WMT (15X4) OG	Kabelcodering, mat, oranje, niet gecodeerd, Codeerbaar met: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, montagetechniek: inschuiven, kabeldiameter: 0,6-50 mm, Schrijfvlak: 15 x 4 mm

0824821	UC-WMT (15X4) OG CUS	Kabelcodering, bestelbaar: als mat, oranje, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: inschuiven, kabeldiameter: 0,6-50 mm, Schrijfvlak: 15 x 4 mm
0821043	UC-WMT (15X4) RD	Kabelcodering, mat, rood, niet gecodeerd, Codeerbaar met: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, montagetechniek: inschuiven, kabeldiameter: 0,6-50 mm, Schrijfvlak: 15 x 4 mm
0825361	UC-WMT (15X4) VT	Kabelcodering, mat, paars, niet gecodeerd, Codeerbaar met: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, montagetechniek: inschuiven, kabeldiameter: 0,6-50 mm, Schrijfvlak: 15 x 4 mm
0826791	UC-WMT (15X4) VT CUS	Kabelcodering, bestelbaar: als mat, paars, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: inschuiven, kabeldiameter: 0,6-50 mm, Schrijfvlak: 15 x 4 mm
0819408	UC-WMT (15X4) YE	Kabelcodering, mat, geel, niet gecodeerd, Codeerbaar met: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, montagetechniek: inschuiven, kabeldiameter: 0,6-50 mm, Schrijfvlak: 15 x 4 mm

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden