



Istruzioni di assemblaggio

Scaffalatura per oggetti pesanti 160 kg

N. d'ordine 3521757

1 Come scaricare le istruzioni per l'uso

Utilizzare il link www.conrad.com/downloads (in alternativa effettuare la scansione del QR code) per scaricare le istruzioni per l'uso complete (o le versioni nuove/aggiornate, se disponibili). Seguire le istruzioni sulla pagina web.

2 Uso previsto

Il prodotto è destinato allo stoccaggio di carichi con un peso massimo di 160 kg per ripiano. I ripiani possono essere montati a diverse altezze.

Il prodotto è destinato solamente all'uso in ambienti interni.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite. Qualsiasi uso diverso da quanto indicato potrebbe arrecare danni al prodotto. L'uso improprio può inoltre causare pericoli come lesioni. Leggere attentamente le istruzioni di assemblaggio e conservarle. Cedere il prodotto a terzi solamente insieme alle istruzioni di assemblaggio.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei. Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

3 Descrizione dei simboli



Il simbolo avverte sulla presenza di pericoli che potrebbero portare a lesioni personali.

4 Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo contenute nel presente manuale, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

- Il dispositivo non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Per gestire carichi pesanti, chiedere aiuto ad un'altra persona, al fine di evitare lesioni (ad es. alla schiena).
- Verificare che il contenuto della fornitura sia completo prima di assemblare il prodotto. Non assemblare il prodotto se il contenuto della fornitura non è completo.
- Prestare attenzione durante l'assemblaggio del prodotto! Il prodotto presenta alcuni spigoli vivi che potrebbero causare lesioni! Sussiste anche il pericolo che le dita rimangano incastrate.
- Per l'assemblaggio procedere esclusivamente seguendo le procedure necessarie. Evitare in qualsiasi caso di modificare o riparare il prodotto. Non apportare modifiche.
- Eseguire l'installazione con la massima cautela. Degli errori potrebbero comportare dei costosi danni conseguenti; sussiste inoltre il pericolo di lesioni.
- Non sovraccaricare il prodotto. Osservare i "Dati tecnici".
- Distribuire il carico sul prodotto nel modo più uniforme possibile.
- Osservare sempre la capacità di carico massima della superficie.
- Collocare il prodotto esclusivamente su una superficie piana e stabile.
- Non utilizzare il prodotto come supporto per arrampicarsi ad es. come una scala.
- Controllare il funzionamento del prodotto prima di iniziare a lavorare.
- In caso di dubbi, non installare il prodotto per conto proprio; far eseguire l'installazione a un esperto.
- Proteggere il prodotto da temperature estreme, luce diretta del sole, forti urti, umidità elevata, condensa e gas, vapori e solventi infiammabili.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in tutta sicurezza, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. NON tentare di riparare il prodotto autonomamente. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
 - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni dovute al trasporto.
- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.
- Contattare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o l'installazione del prodotto.

- Tutti gli interventi di manutenzione, modifica o riparazione devono essere eseguiti da personale esperto o da un centro autorizzato.
- Non esitare a contattare la nostra assistenza tecnica o altri tecnici in caso di domande che non trovano risposta nelle presenti istruzioni di assemblaggio.

5 Installazione

- L'installazione deve essere effettuata da due persone adulte robuste.
- Fare riferimento alle figure presenti in queste istruzioni di assemblaggio.
- Utilizzare i seguenti accessori aggiuntivi:
 - Guanti da lavoro
 - Mazzuolo
- Fissare la scaffalatura a una parete per evitare che cada e provochi infortuni.
- Utilizzare i piedini regolabili per livellare il ripiano su superfici leggermente irregolari. Il ripiano non è concepito per essere appoggiato su superfici inclinate o molto irregolari.
- Prima della regolazione, assicurarsi che tutti i piedini siano completamente avvitati.
- Non estendere i piedini regolabili oltre i 15 mm per evitare rotture o una riduzione della stabilità.
- In caso di utilizzo di un mazzuolo, picchiare delicatamente. Non martellare per evitare danni.

6 Caricamento della scaffalatura

- Assicurarsi che la scaffalatura poggi su una superficie stabile.
- Prima di caricare il ripiano, assicurarsi che tutti i collegamenti e i giunti siano ben stretti.
- Per garantire stabilità, caricare gli oggetti più pesanti sui ripiani più bassi.
- Evitare in qualsiasi caso di sovraccaricare i ripiani.

7 Pulizia e manutenzione

- Non utilizzare in nessun caso detergenti aggressivi, né pulire con alcol o altre soluzioni chimiche che potrebbero penetrare nell'alloggiamento o comprometterne la funzionalità.
- Utilizzare un panno asciutto, morbido e pulito per la pulizia.

8 Smaltimento

Al termine del ciclo di vita, smaltire il prodotto in conformità alle relative disposizioni di legge. In questo modo, sarà possibile adempiere agli obblighi di legge e contribuire alla tutela dell'ambiente.

9 Dati tecnici


Capacità di carico	160 kg per ripiano
Materiale	Stahl + PVC
Diametro del tubo	Ø 22,2 mm (spessore parete 0,8 mm)
Diametro del filo	4,5/3,4/2,3 mm
Dimensioni (L x A x P)	900 x 1815 x 400 mm
Peso	circa 11,1 kg





TOOLCRAFT

N. d'ordine 3521757


1





2



3



4



5

