



1 Istruzioni per il download

Accedere al link www.conrad.com/downloads (in alternativa eseguire la scansione del codice QR) per scaricare le istruzioni per l'uso complete (o le versioni nuove/attuali, se disponibili). Seguire le istruzioni riportate nella pagina web.

2 Uso previsto

Il prodotto consiste in un cavo di collegamento USB utilizzato per collegare due computer, consentendo di controllare entrambi i sistemi con una sola tastiera e un solo mouse.

Tra le caratteristiche vi sono le seguenti:

- Trasferimento di file da una piattaforma all'altra tramite trascinamento (ad esempio, Windows-Windows, Windows-Mac, Mac-Mac)
- Condivisione degli appunti tra i computer collegati
- Spostamento rapido del cursore premendo sul bordo dello schermo o mediante un tasto di scelta rapida
- Indicatori LED dello stato di collegamento

Questo prodotto è pensato unicamente per l'uso interno. Non usare in ambienti esterni.

Il contatto con l'umidità deve essere evitato in qualunque circostanza.

Qualora si utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli previsti, questo potrebbe danneggiarsi.

L'uso improprio può provocare cortocircuiti, incendi o altri pericoli.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite.

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

USB4®, USB Type-C® e USB-C® sono marchi registrati di USB Implementers Forum.

3 Contenuto della confezione

- Cacciavite
- Istruzioni per l'uso

4 Descrizione dei simboli



Il simbolo avverte sulla presenza di pericoli che potrebbero portare a lesioni personali.

5 Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo del prodotto, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

5.1 Informazioni generali

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Non esitare a contattare il nostro servizio assistenza o altro personale tecnico competente, in caso di domande che non trovano risposta nel manuale di istruzioni del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un esperto o da un laboratorio specializzato.

5.2 Gestione

- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.

5.3 Condizioni di esercizio

- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Proteggere l'apparecchiatura da temperature estreme, forti urti, gas, vapori e solventi infiammabili.
- Proteggere il prodotto da condizioni di umidità e bagnato.
- Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta.

6 Configurazione iniziale

Dopo avere completato il processo di configurazione iniziale, il prodotto può essere utilizzato in modalità plug-and-play.

6.1 Windows®

1. Collegare un'estremità del cavo a una porta USB standard di uno dei due computer da collegare.
2. Il prodotto verrà visualizzato come disco esterno "SMARTLINK" e l'applicazione verrà avviata automaticamente. Altrimenti, accedere alla cartella e fare doppio clic su SmartData-Link.exe per avviare manualmente l'applicazione.
 - Se viene visualizzata una finestra di sicurezza di Windows, selezionare "Always trust software from Ours Technology Inc." (Affidabilità comprovata dei software Ours Technology Inc.) per installare il driver.
3. Collegare l'altra estremità del cavo a una porta USB del secondo computer e ripetere la procedura di installazione.
 - Una volta completata l'installazione, il "Oti U3 Transfer Cable" viene visualizzato nella pagina "Windows Device Manager" (Gestione periferiche) di Windows.

→ A questo punto il prodotto è pronto per essere utilizzato.

6.2 MacOS

1. Collegare un'estremità del cavo a una porta USB standard di uno dei due computer da collegare.
2. Accedere al disco.
3. Copiare l'applicazione nella cartella "Applications" (Applicazioni) o sul desktop trascinandola e aprendola direttamente.
 - Se richiesto, consentire a "U3MacMLink" di accedere ai file e alle cartelle del sistema operativo MacOS.
 - Consentire a U3MacMLink di controllare che il computer si trovi nelle preferenze di sistema Mac accedendo a "Accessibility settings" (Impostazioni di accessibilità).
4. Collegare l'altra estremità del cavo a una porta USB del secondo computer e ripetere la procedura di installazione.

→ A questo punto il prodotto è pronto per essere utilizzato.

7 Stato di collegamento



Se un computer supporta l'interfaccia USB 2.0, l'icona della barra delle applicazioni sarà gialla



Se entrambe le porte supportano l'interfaccia USB 3.0, l'icona della barra delle applicazioni visualizzerà "3"

8 Funzionamento

Azione	Descrizione
Controllo di entrambi i computer con il mouse	Spostare il mouse dal bordo dello schermo di un computer per passare al controllo tramite tastiera e mouse dell'altro computer.
Condivisione degli appunti	■ Modificare, copiare o incollare il contenuto degli appunti tra i due computer. ■ Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'elemento da copiare, spostare il cursore sull'altro computer e incollarlo nella destinazione desiderata.
Trasferimento di file	Trascinare e rilasciare il file o la cartella da un computer all'altro per trasferire i file, oppure utilizzare la funzione copia/incolla (Ctrl+C e Ctrl+V).
Disattivazione temporanea dell'applicazione	Selezionare l'opzione "Double Click the System Tray Icon to Turn On/Off Sharing Temporarily" (Fare doppio clic sull'icona della barra delle applicazioni per attivare/disattivare temporaneamente la condivisione) nelle Impostazioni, e fare doppio clic sull'icona per disattivare rapidamente la condivisione degli appunti e il controllo della tastiera/del mouse.
Trasferimento di file in batch	Utilizzare il pulsante "GO! Bridge" per trasferire file in batch. ■ Fare clic con il pulsante destro del mouse sui file e selezionare "Add to Dock" (Aggiungi al dock) per raccogliarli. ■ Una volta raccolti tutti i file nel dock, trascinarli o copiarli e incollarli sul computer di destinazione.

9 Personalizzazione delle impostazioni

È possibile personalizzare le impostazioni facendo clic sull'icona in basso a destra dello schermo e selezionando "Preferences" (Preferenze).

Impostazione	Descrizione
Passaggio dalla tastiera al mouse	È possibile selezionare la modalità di controllo: spostare il mouse dal bordo dello schermo, fare clic sul pulsante centrale del mouse o utilizzare un tasto di scelta rapida (ad esempio, Alt+S).
Opzioni degli appunti	Selezionare "Auto Share" (Condivisione automatica) per attivare la condivisione automatica degli appunti tra i due computer.
Notifiche e avvio	■ Selezionare "Resident This Application" (Mantenere questa applicazione) in modo che il programma si avvii automaticamente dopo avere collegato il cavo.

Impostazione	Descrizione
	■ Impostare le notifiche degli eventi (ad esempio, l'emissione di un suono o la comparsa di un messaggio pop-up) quando vengono inviati o ricevuti appunti.

10 Risoluzione dei problemi

Problema	Suggerimento
Impossibile avviare l'applicazione	■ Verificare che i connettori del cavo USB siano inseriti correttamente in entrambi i computer. ■ Avviare manualmente l'applicazione "SmartDataLink.exe" nel disco SMARTLINK.

11 Pulizia e manutenzione

Importante:

- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche. Possono danneggiare l'alloggiamento e causare il malfunzionamento del prodotto.
- Non immergere il prodotto nell'acqua.

1. Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.

12 Smaltimento



Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche introdotte sul mercato europeo devono essere etichettate con questo simbolo. Questo simbolo indica che l'apparecchio deve essere smaltito separatamente dai rifiuti urbani non differenziati al termine della sua vita utile.

Ciascun proprietario di RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) è tenuto a smaltire gli stessi separatamente dai rifiuti urbani non differenziati. Gli utenti finali sono tenuti a rimuovere senza distruggere le batterie e gli accumulatori esauriti che non sono integrati nell'apparecchiatura, nonché a rimuovere le lampade dall'apparecchiatura destinata allo smaltimento prima di consegnarla presso un centro di raccolta.

I rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono tenuti per legge a ritirare gratuitamente le vecchie apparecchiature. Conrad mette a disposizione le seguenti opzioni di restituzione **gratuite** (ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito internet):

- presso le nostre filiali Conrad
- presso i centri di raccolta messi a disposizione da Conrad
- presso i centri di raccolta delle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti o presso i sistemi di ritiro istituiti da produttori e distributori ai sensi della ElektroG

L'utente finale è responsabile della cancellazione dei dati personali sul vecchio dispositivo destinato allo smaltimento.

Tenere presente che in paesi al di fuori della Germania possono essere applicati altri obblighi per la restituzione e il riciclaggio di vecchie apparecchiature.

13 Dati tecnici

Interfaccia	da USB-A a USB-C®
Supporta	USB 2.0, 3.0
Lunghezza del cavo	2 m
Sistemi operativi supportati	Windows® 7 (e versioni successive), MacOS 10.15 (e versioni successive)
Condizioni di esercizio	da 0 a +40 °C, <90% UR (senza condensa)
Condizioni di conservazione	da -10 a +40 °C, <90% UR (senza condensa)
Lunghezza del cavo	2 m
Peso	58,3 g

Pubblicato da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92242 Hirschau (www.conrad.com).

Tutti i diritti, compresa la traduzione, riservati. La riproduzione con qualunque mezzo (ad es. fotocopie, microfilm o memorizzazione su sistemi di elaborazione elettronica dei dati) è rigorosamente vietata senza la previa autorizzazione scritta dell'editore. È vietata la ristampa, anche parziale. La presente pubblicazione rappresenta lo stato tecnico al momento della stampa.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3558063_V1_0326_dh_mh_it 2786693003 I1/O1 en