



TOOLCRAFT

Istruzioni per l'uso

Irroratrice a pressione da 1,5 l

N. d'ordine: 3593106



1 Istruzioni per il download

Accedere al link www.conrad.com/downloads (in alternativa eseguire la scansione del codice QR) per scaricare le istruzioni per l'uso complete (o le versioni nuove/attuali, se disponibili). Seguire le istruzioni riportate nella pagina web.

2 Uso previsto

Questo prodotto consiste in una irroratrice a pressione. Utilizzare il prodotto per distribuire l'acqua nei giardini privati e nelle serre.

Pensata per l'uso con i seguenti liquidi:

- Acqua (max + 40 °C)

Non è pensata l'uso con i seguenti liquidi (elenco esemplificativo e non esaustivo):

- Liquidi a una temperatura superiore a +40 °C
- Solventi o liquidi a base di solventi
- Oli, disinfettanti e fertilizzanti
- Liquidi altamente infiammabili o corrosivi (acidi o alcali)
- Prodotti alimentari o sostanze utilizzate per la produzione di alimenti
- Liquidi viscosi, appiccicosi o che formano residui (vernici, grassi)

Qualora si utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli previsti, questo potrebbe danneggiarsi.

L'uso improprio può provocare pericoli.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite.

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

3 Contenuto della confezione

- Irroratrice a pressione
- Istruzioni per l'uso

4 Descrizione dei simboli



Il simbolo avverte sulla presenza di pericoli che potrebbero portare a lesioni personali.

5 Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo del prodotto, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

5.1 Informazioni generali

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Non esitare a contattare il nostro servizio assistenza o altro personale tecnico competente, in caso di domande che non trovano risposta nel manuale di istruzioni del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un esperto o da un laboratorio specializzato.

5.2 Gestione

- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.

5.3 Condizioni di esercizio

- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Proteggere l'apparecchiatura da temperature estreme, forti urti, gas, vapori e solventi infiammabili.
- Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta.

5.4 Funzionamento

- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o il collegamento del prodotto.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in tutta sicurezza, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. NON tentare di riparare il prodotto da soli. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
 - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.

5.5 Sicurezza del prodotto

- Un riempimento eccessivo può causare perdite o impedire un corretto accumulo della pressione. Non riempire oltre la capacità di riempimento massima.
- Esporre il dispositivo alla luce diretta del sole aumenta la pressione interna. L'alta pressione può causare la rottura o lo scoppio del contenitore. Non lasciare il dispositivo alla luce diretta del sole.
- Non modificare l'irroratrice o i dispositivi di sicurezza dell'irroratrice.

- Conservare l'irroratrice pieno o sotto pressione può causare danni o perdite durante le gelate. La formazione di ghiaccio può danneggiare i componenti interni. Svuotare e pulire l'irroratrice a pressione prima di riporla e conservarla in un luogo protetto dal gelo.

5.6 Sicurezza elettrica

- Le apparecchiature elettriche e i cavi sotto tensione possono causare scosse elettriche se esposti agli spruzzi di liquido. Rischio di scosse elettriche! Non spruzzare in prossimità di apparecchiature e linee elettriche.

5.7 Sicurezza personale

- Non spruzzare su persone o animali domestici. Non lasciare che i bambini utilizzino il prodotto.
- Un uso improprio può causare lesioni o danni materiali. Non utilizzare il prodotto in caso di stanchezza, malessere, o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci che provocano intossicazione.
- La pressione residua rimane nel contenitore dopo l'uso. L'improvvisa fuoriuscita di liquido pressurizzato può causare lesioni. Prima di aprire il contenitore, scaricare sempre la pressione residua tramite la valvola di sicurezza.

6 Panoramica del prodotto



7 Funzionamento



- Verificare che tutti i componenti non presentino danni prima dell'uso.
- Non utilizzare l'irroratrice a pressione se vi sono parti danneggiate o usurate.
- Non riempire il serbatoio oltre il segno di 1,5 l.

1. Svitare il coperchio, riempire con il liquido, rimettere il coperchio e stringerlo saldamente.
2. Spingere il pistone su e giù con movimenti fluidi fino ad avvertire una forte resistenza.
 - La valvola di sfiato si apre automaticamente quando la pressione interna supera i limiti di sicurezza.
3. Rilasciare il blocco dell'interruttore e puntare l'ugello verso l'obiettivo, quindi premere l'interruttore a pollice per erogare lo spruzzo.
 - Ruotare la punta dell'ugello per regolare il getto.
4. Al termine dell'utilizzo, azionare la valvola di scarico di sfiato laterale per rilasciare la pressione d'aria residua.
5. Sciacquare e asciugare il serbatoio prima di riporlo. Vedere: [Pulizia e manutenzione](#) ► 1.

8 Pulizia e manutenzione

Importante:

Pulire l'irroratrice a pressione dopo ogni utilizzo.

- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche. Possono danneggiare l'alloggiamento e causare il malfunzionamento del prodotto.
1. Rilasciare tutta la pressione residua tirando la valvola di sicurezza.
 2. Svuotare completamente il contenitore.
 3. Risciacquare il contenitore con acqua pulita.
 4. Staccare il tubo di irrorazione dall'impugnatura.
 5. Sciacquare il serbatoio e far scorrere acqua pulita attraverso l'ugello per evitare intasamenti.
 6. Pulire la parte esterna del contenitore con un panno umido.
 7. Ricollegare il tubo di spruzzatura e lasciare asciugare completamente all'aria tutte le parti prima di riporle.

9 Dati tecnici

Liquido pompato.....	Acqua (max + 40 °C)
Capacità di riempimento.....	max. 1,5 l
Temperatura di esercizio.....	da 0 a +40 °C
Pressione di esercizio.....	max. 2,5 bar
Materiale.....	Corpo: PE, Ugello: ottone
Dimensioni (ø x A).....	12,5 x 29 mm

Publicato da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92242 Hirschau (www.conrad.com).

Tutti i diritti, compresa la traduzione, riservati. La riproduzione con qualunque mezzo (ad es. fotocopie, microfilm o memorizzazione su sistemi di elaborazione elettronica dei dati) è rigorosamente vietata senza la previa autorizzazione scritta dell'editore. È vietata la ristampa, anche parziale. La presente pubblicazione rappresenta lo stato tecnico al momento della stampa.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3593106_V1_0726_dh_mh_it 9007202376920715 I2/O1 en