

SKS 14-D

Artikelnummer: 3240214



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=3240214>

Schermaansluitklem, voor directe schermaansluiting op elektrisch geleidende montageplaten

Commerciële gegevens

EAN	 4 046356 458894
sales group	A502
VPE	10 Pcs.
Douanetarief	85369010
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 523 (CAT-5-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de> Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemeen

aantal etages	1
aantal aansluitingen	1
kleur	zilverkleurig

Afmetingen

lengte	21 mm
breedte	19 mm
hoogte	32,00 mm

Aansluitgegevens

min. aderdoorsnede massief	4 mm ²
max. aderdoorsnede massief	13,5 mm ²
min. aderdoorsnede soepel	4 mm ²
max. aderdoorsnede soepel	13,5 mm ²
min. aderdoorsnede AWG/kcmil	10
max. aderdoorsnede AWG/kcmil	6
schroefdraad	M4
aansluitmethode	veerdruk

Toelatingen

toelatingen

GOST

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
algemeen		
0404017	AK 4	Voedingsklem, aansluitmethode schroefaansluiting, belastingsstroom: 41 A, doorsnede: 0,5 mm ² - 6 mm ² , breedte: 7 mm, kleur: zilverkleurig
0421032	AKG 4 BK	Aansluitklem, aansluitmethode schroefaansluiting, belastingsstroom: 41 A, doorsnede: 0,5 mm ² - 6 mm ² , breedte: 7 mm, kleur: zwart
0421029	AKG 4 GNYE	Aansluitklem, aansluitmethode schroefaansluiting, belastingsstroom: 41 A, doorsnede: 0,5 mm ² - 6 mm ² , breedte: 7 mm, kleur: groen-geel
montage		
3025341	AB-SK	Ondersteuningsbok voor verzamelrails
0404428	AB/SS	Ondersteuningsbok van kunststof met montageschroef, naar keuze toe te passen bij verzamelrail 3 x 10 mm of 6 x 6 mm, kleur: grijs

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden