


# Customer Information Kunden Information



EN	Title English	IL104 Bonnet 1400	Status & Code	Approved
DE	Titel Deutsch	CI Document	IW	Prüfanforderung
	Additional classification Zusätzliche Klassifizierung		EDOS No. [Version]	
	Last change-Letzte Änderung	New document	Valid from Gültig ab	11 February 2016

This document is not controlled in printed form and may only be copied or passed on in compliance with the regulations for information security. The current valid document version as well as the history of changes are electronically kept in the EDOS system. Dieses Dokument ist in gedruckter Form nicht gelenkt und darf ausschließlich unter Beachtung der Regeln zur Informationssicherheit vervielfältigt und weitergegeben werden. Die aktuell gültige Dokumentversion sowie Historie der Änderungen ist elektronisch im EDOS System aufbewahrt.

## Drawing (Zeichnung)



Enterprise Documentation System - Editor (Bearbeiter):

1 / 2

Signed (Gezeichnet): <b>Fehler! Unbekannter Name für Dokument- Eigenschaft.</b>	p.m.wilhelm	AM M-M, gez.	
--	-------------	--------------	--

Subject to change without notice. Errors and omissions excepted.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

# Customer Information Kunden Information



EN	Title English	IL104 Bonnet 1400	Status & Code	Approved
DE	Titel Deutsch	CI Document	IW	Prüfanforderung
	Additional classification Zusätzliche Klassifizierung		EDOS No. [Version]	
	Last change-Letzte Änderung	New document	Valid from Gültig ab	11 February 2016

This document is not controlled in printed form and may only be copied or passed on in compliance with the regulations for information security. The current valid document version as well as the history of changes are electronically kept in the EDOS system. Dieses Dokument ist in gedruckter Form nicht gelenkt und darf ausschließlich unter Beachtung der Regeln zur Informationssicherheit vervielfältigt und weitergegeben werden. Die aktuell gültige Dokumentversion sowie Historie der Änderungen ist elektronisch im EDOS System aufbewahrt.

## Main Spec.

Lumen	1400lm, 900LUX
LED	168 pcs
Voltage range	90V - 250V
Maximum power	13W – 15W
Color temperature	6000K
Hook	yes
Bracket	extendable
IP	65
Charging	Via cable

## Process of manufacturing (Fertigungsprozess)

This product is designed and manufactured for Aftermarket. Error rates are not on OEM level.  
(Dieses Produkt ist entwickelt und produziert für den Aftermarket. Fehlerraten entsprechen nicht OEM Niveau).

## Successive listing of changes (Änderungsfortschreibung)

Issue (Ausgabe):	Reason for change (Änderungsgrund):
11.02.2016	First edition (Erstausgabe)



Signed (Gezeichnet): <b>Fehler! Unbekannter Name für Dokument- Eigenschaft.</b>	p.m.wilhelm	AM M-M, gez.	
--	-------------	--------------	--