



Art.-Nr.: 70600

Solar Vogel-Abwehr 360°

Der präventive Rundumschutz

Vögel gehören zur Natur wie die Sonne zum Sommer. Sie tragen durch ihr Gezitscher zur guten Laune bei, sodass man am liebsten gleich mitsingen möchte. Leider richten Vögel manchmal auch Schäden an. Die Vogelabwehr 360° soll Ihnen dabei helfen, die Orte vor Vögeln zu schützen, die Ihnen andernfalls finanziellen Schaden zufügen. So können Sie das Gerät frühzeitig noch vor dem Nestbau unterm Carport, Dachkasten oder im Kirschbaum anbringen. Die ausgesendeten Frequenzen und das Licht wirken unangenehm auf die Vögel und sie werden sich einen angenehmeren Platz zum Brüten und verweilen suchen. Speziell erzeugte Tonfrequenzen ergaben im Freilandversuch einen optimalen Wirkungsbereich von ca. 150 m². Schützen Sie Ihr Auto unterm Carport und Ihre Hausfassade vor Vogelkot. Essen Sie die prall roten Kirschen einfach wieder selbst und die Fische in Ihrem Gartenteich werden sich ebenfalls freuen, wenn sie nicht mehr der Nahrung der Vögel dienen. Um den Vögeln einen schönen Platz in Ihrem Garten zum Nisten und Überwintern zu geben, bietet das Gardigo-Sortiment eine Auswahl an naturschönen Häuschen und Nistplätzen.



Zusätzliches Informationsangebot

- Produktmaße: 12 x 12 x 5,5 cm (B x H x T)
- Verpackungsmaße: 13 x 13 x 6 cm (B x H x T)
- Anleitungen in den Sprachen: DE, GB, FR, ES, IT, NL
- Produktvideo, Produktbilder, Szenebilder
- Verpackungseinheit: 10 Stk./Karton



Die Einsatzgebiete des Vogelvertreiber sind Gärten, Weinberge, Äcker, Dächer, öffentliche Gebäude, Boote und andere Orte im Freien. Die feinabgestimmte Elektronik gewährt eine gleichbleibende Funktion. Dieses Gerät wehrt Vögel, Tauben und Möwen ab.



Technische Daten

Frequenz: 24 – 65 kHz +/- 10%, max. 75 dB

Batterie: 2 x AA Mignon 850 mAh
aufladbare Akkus (enthalten)

Wirkungsbereich: ca. 7 m

Power-LED: Lichtschwall

Aufladung: Mittels USB-Kabel (Ladedauer ca. 12 Stunden,
nicht im Lieferumfang) oder über Solarzelle

Lautsprecher: 3 Piezo-Lautsprecher

Prüfzeichen: IP43

Zubehör: Integrierter Magnethalter und
Aufhängehaken auf der Rückseite

Kontrollelement: 2 Schalterstellungen ON/OFF-
Dauerbetrieb und ON/OFF Reduzierte Lautstärke +
Lichtschwall (automatische Steuerung über
Photosensor bei Dunkelheit)