

## UC1-TMF 6

Artikelnummer: 0821483



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=0821483>

Codering voor klemmen, mat, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met:  
BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, montagetechniek: vergrendelen  
in vlakke coderingsuitsparing, Schrijfvlak: 5,45 x 5,2 mm

### Commerciële gegevens

|                       |                                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                   |  |
| sales group           | B102                                                                                |
| VPE                   | 10 Pcs.                                                                             |
| Douanetarief          | 39269097                                                                            |
| Brutogewicht per stuk | KG                                                                                  |
| Nettogewicht per stuk | KG                                                                                  |
| Zie cataloguspagina   | Pagina 121 (CAT-5-2013)                                                             |

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

### Technische gegevens

#### Algemeen

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| breedte (a)                        | 6 mm                        |
| kleur                              | wit                         |
| brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V2                          |
| wisvastheid                        | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf)     | -40 °C ... 120 °C           |
| toevoegingen                       | siliconen- en halogeenvrij  |

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| materiaal                                | PA |
| aantal afzonderlijke schildjes           | 80 |
| aantal afzonderlijke schildjes per regel | 10 |

#### Toelatingen

toelatingen

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

---

#### Toebehoren

| Artikel         | Omschrijving | Omschrijving                                                                       |
|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>algemeen</b> |              |                                                                                    |
| 5146105         | P1 UC-MAG 4  | Magazijn, voor CMS-P1-PLOTTER, voor de opname van UC-TMF..., UC1-TMF..., UC-WMT... |

#### Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachsmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel. +49 5235 3 12000  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact  
Technische wijzigingen voorbehouden