

CK2,5-ED-0,75BU AG


Artikelnummer: 1663653



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1663653>

Gedraaid crimpcontact, Ø 2,5 mm, enkelvoudig buscontact,
aderdoorsnede 0,75 mm², verzilverd

Commerciële gegevens

EAN	 4 017918 123468
sales group	D090
VPE	100 Pcs.
Douanetarief	74152900
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 409 (CAT-4-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Elektrische gegevens

Opmerking	voor HC-M-06-, HC-M-HV-, HC-M-08-, HC-M-20-, HC-A-, HC-BB-, HC-B- en HC-HV-contactblokken, de kwaliteit van de crimpverbinding wordt bepaald door DIN EN 60352-2
overgangsweerstand	≤ 0,003 Ω
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 125 °C

Mechanische gegevens

aansluitdoorsnede	0,75 mm ²
-------------------	----------------------

aansluitdoorsnede AWG	18
striplengte van de afzonderlijke aders	7,5 mm (9,5 mm bij HC-M-HV...)
steekcycli	≥ 500

Algemene gegevens

uitvoering	enkelvoudig buscontact
serie	HC-M-06
aansluittechniek	crimpaansluiting
montage-instructie	voor HC-M-06-, HC-M-HV-, HC-M-08-, HC-M-20-, HC-A-, HC-BB-, HC-B- en HC-HV-contactblokken, de kwaliteit van een crimpaansluiting wordt bepaald door DIN EN 60352-2

Materiaalgegevens

materiaal contact	koperlegering
materiaal contactoppervlak	verzilverd

Toelatingen



toelatingen

GOST, UL Recognized

aangevraagde toelatingen:


Ex-toelatingen:

Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
gereedschap		
1676734	CK1,6/2,5-MWZ	Montagegereedschap, voor crimpcontacten CK 1,6... bij geringe aderdoorsneden
1662722	CK2,5-EWZ	Demontagegereedschap, voor gedraaide CK- 2,5-...-contacten
1687419	CRIMPFOX-1,6/2,5-ED-4,0	Crimptang voor gedraaide contacten CK 1,6 ED... en CK 2,5 ED...

Tekeningen

Maatschets



Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden