


AI-WM 0,5-8 WH

Artikelnummer: 3240542

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=3240542>

Adereindhuls met codeerbare isolatiekraag. Bij toepassing van het magazijn kunnen de adereindhulzen met de BLUEMARK worden gecodeerd

Commerciële gegevens

EAN	
sales group	B257
VPE	780 Pcs.
Douanetarief	85369010
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 175 (CAT-5-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de> Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemeen

lengte (b)	29 mm
breedte (a)	4,6 mm
kleur	wit
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	HB
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 120 °C
toevoegingen	siliconen- en halogeenvrij

materiaal	E-CU
hulslengte	8 mm
binnenafmeting isolatiekraag (d)	2,9 mm
hulsdiameter	1,4 mm
hulswanddikte	0,15 mm
binnendiameter (f)	1,1 mm

Toelatingen



toelatingen

GOST

aangevraagde toelatingen:


Ex-toelatingen:

Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
algemeen		
5146567	BLUEMARK MAG AI-WM	Magazijn voor de BLUEMARK-printer, voor de opname van 0,5 - 1,5 mm ² -adereindhulzen met codeerbare isolatiekraag
1212368	WIREFOX 2,5	Stripgereedschap, voor kabels en aders met een aderdoorsnede van 0,08 tot 2,5 mm, zelfjusterend, striplengte instelbaar tot 15 mm, knipvermogen: t/m 6 mm ² soepel /1,5 mm ² massief
gereedschap		
1212034	CRIMPFOX 6	Perstang, voor adereindhulzen volgens DIN 46228 deel 1 + 4, 0,25-6,0 mm ² , zijdelingse invoer, trapeziumvormige crimp
1212043	CRIMPFOX 6S-F	Perstang, voor adereindhulzen volgens DIN 46228 deel 1 + 4, 0,5-6 mm ² , frontale invoer, vierkante crimp
1212150	WIREFOX 10	Stripgereedschap, voor kabels en aders van 0,02 - 10 mm ² , zelfjusterend, striplengte tot 18 mm, knipvermogen t/m 10 mm ² soepel /1,5 mm ² massief, verwisselbaar stripmes

Tekeningen

Maatschets



Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden