

## SACC-M12FS-5CON-PG11-M PWR


Artikelnummer: 1404418



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1404418>

Connectoren, 5-polig, rechte bus M12, A-gepolariseerd,  
schroefaansluiting, Materiaal rand: zinkspluitgietwerk, vernikkeld,  
Kabelwartel Pg11, kabeldiameter 8 mm ... 10 mm

### Commerciële gegevens

EAN	 4 046356 694506
sales group	D122
VPE	1 Pcs.
Douanetarief	85366990
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 23 (CAT-4-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de> Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

### Toelatingen

toelatingen

aangevraagde toelatingen:


Ex-toelatingen:

## Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
<b>algemeen</b>		
3200263	A 1,5 - 7	Adereindhuls, lengte: 7 mm, kleur: zilverkleurig
<b>gereedschap</b>		
1212046	CRIMPFOX 6H	<b>Perstang</b> , voor adereindhulzen volgens DIN 46228, 0,14 - 6 mm <sup>2</sup> , ontgrendelbare afsluitpal, zijdelingse invoer
1208445	SACC BIT M12-D20	Reserve opzetstuk voor de montage van confectioneerbare SACC M12-connectoren, behalve M12-connectoren met QUICKON-snelaansluittechniek, voor 4 mm-zeskantaandrijving
1208429	TSD 04 SAC	Momentschroevendraaier, met ingesteld aandraaimoment van 0,4 Nm en 4 mm zeskantaandrijving voor M12-connectoren
1212158	WIREFOX 6SC	Stripgereedschap, voor kabels en aders (met name ook voor kortsluit- en aardsluitingsveilige kabels) 1,5 - 6 mm <sup>2</sup> , zelfjusterend, striplengte tot 18 mm, knipvermogen t/m 10 mm <sup>2</sup> soepel /1,5 mm <sup>2</sup> massief, verwisselbaar stripmes


## Tekeningen

### Maatschets



Bus M12 x 1, recht

### schematekening



Poolschema bus M12, 5-polig, A-gepolariseerd, aanzicht buszijde

## Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel. +49 5235 3 12000  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact  
Technische wijzigingen voorbehouden