



## Helawrap Hulpstukken HWClips en HWBase

### Hoofdkenmerken

Helawrap hulpstukken HWClip en HWBase vormen een serie bevestigingselementen, speciaal voor het Helawrap kabelbeschermingssysteem.

De toepassingen voor dit systeem zijn haast onbeperkt. Iedere clip wordt eenvoudig om de slang geklemd en houdt de slang op zijn plaats. Dankzij een ingenieuze koppeling kan iedere clip aan een bevestigingsvoet of aan elke andere willekeurige clip uit de serie worden gekoppeld. Een aantal clips kunnen zo aan elkaar worden gekoppeld, waarbij iedere clip afzonderlijk kan bewegen. Hierdoor kunnen allerlei soorten en diameters kabels logisch en effectief gebundeld en beschermd worden. De clips kunnen eenvoudig worden losgenomen en hergebruikt worden.

De bevestigingsvoet maakt het mogelijk bekabeling op iedere denkbare plaats te beschermen. Het voetje kan zowel met een schroef of met bundelbanden worden bevestigd. Het voetje is eveneens leverbaar als plakzadel.

### Toepassing

Helawrap clips en bevestigingsvoetjes kunnen aan elkaar gekoppeld worden om talloze kabels te bundelen, te beschermen en te fixeren op machines. Ze kunnen tevens worden gebruikt in schakel- en besturingspanelen, met name in deursecties waar sprake is van veel bewegingen. Uiteraard kunnen de hulpstukken ook thuis of op kantoor worden gebruikt om de kabelchaos te helpen bestrijden.



Helawrap-hulpstukken voor bundelen, bevestigen en beschermen van kabels.


### Materiaalgegevens

Materiaal	<b>Polyamide 6.6 slagvast, hitte bestendig (PA66HIRHS)</b>
Gebruikstemp.	<b>-40 °C tot +105 °C</b>
Brandbaarheid	<b>UL94 HB</b>



Iedere Helawrap Clip beschikt over meerdere koppelingen voor een hoge flexibiliteit bij het geleiden van bekabeling.

R1 spanring voor een vaste bevestiging (past op HWClip25 en HWClip35).



**Materiaalinformatie**  
zie pagina 244.

### Technische specificaties

Artikelnr.	Type	Ø D	Afmetingen Helawrap	Kleur
HWClips				
161-64002	<b>HWCLIP08</b>	9	8	Zwart (BK)
161-64004	<b>HWCLIP16</b>	15	16	Zwart (BK)
161-64006	<b>HWCLIP20</b>	20	20	Zwart (BK)
161-64008	<b>HWCLIP25</b>	25	25	Zwart (BK)
161-64010	<b>HWCLIP30</b>	31	30	Zwart (BK)
201-20010	<b>R1</b>	–	–	Zwart (BK)

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.