

PT 2,5-4L/1P-FS

Artikelnummer: 3012302



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=3012302>

Flens, lengte: 105,6 mm, breedte: 5,2 mm, kleur: grijs

Commerciële gegevens

EAN	4 046356 672405
Opmerking	Opdrachtsgebonden productie
sales group	A679
VPE	10 Pcs.
Douanetarief	85472000
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 371 (CAT-3-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemeen

kleur	grijs
isolatiemateriaal	PA

Afmetingen

breedte	5,2 mm
lengte	105,6 mm
hoogte NS 35/7,5	59 mm
hoogte NS 35/15	66,5 mm

Toelatingen

toelatingen

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
algemeen		
3012315	AP-CP-H METER	Afdekprofiel, lengte: 1 m
3000801	AP-CP-H CM	Afdekprofiel, voor het afdekken van klemmenstroken, wordt op de afdekprofielhouder APT-ME of eindsteun APH-ME geklikt, aan de uiteinden en op afstanden van ca. 40 cm moet een afdekprofielhouder worden geplaatst, lengte volgens klantspecificaties
3208090	PT-IL	Bedieningssticker voor de Push-in-aansluittechniek
software		
5146040	CLIP-PROJECT ADVANCED	Meertalige software voor een eenvoudige engineering van de producten van Phoenix Contact op genormeerde montagerails en de extra geïntegreerde softwaremodule TRABTECH-select voor het ontwerpen van omvangrijke overspanningsbeveiligingsconcepten
5146053	CLIP-PROJECT PROFESSIONAL	Meertalige software voor klemmenstrookengineering. Een Marking-moduul maakt een professionele codering van coderingshulzen en labels voor klemmen, aders, kabels en apparatuur mogelijk. Het extra geïntegreerde softwaremoduul TRABTECH-select dient voor de engineering van omvangrijke overspanningsbeveiligingsconcepten
stekers/adapters		
3041956	CP 2,5-4L	Connector behuizing, aansluitmethode: speciale en gecombineerde aansluiting, aantal polen: 4, doorsnede: 0,5 mm² - 2,5 mm², AWG: 20 - 14, breedte: 5,2 mm, hoogte: 13 mm, kleur: grijs
3041943	CP 2,5-4L-Z	Connector behuizing, aansluitmethode: speciale en gecombineerde aansluiting, aantal polen: 1, doorsnede: 0,5 mm² - 2,5 mm², AWG: 20 - 14, breedte: 5,2 mm, hoogte: 13 mm, kleur: grijs
3012313	CP-H 2,5-4L	Connector behuizing, lengte: 31,6 mm, breedte: 5,2 mm, hoogte: 31,7 mm
3012322	CP-H 2,5-4L BU	Connector behuizing, lengte: 31,6 mm, breedte: 5,2 mm, hoogte: 31,7 mm

3012314	CP-H 2,5-4L-Z	Connector behuizing, lengte: 31,6 mm, breedte: 5,2 mm, hoogte: 31,7 mm
---------	---------------	--

Aanvullende producten

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
algemeen		
3012321	DFS-CP 2,5-4L	Bevestigingseindplaat, lengte: 31,6 mm, breedte: 5,2 mm, hoogte: 26 mm, kleur: grijs
3012317	DFS-CP-H 2,5-4L	Afdekprofielhouder met vergrendelingsflenseindplaat, voor CP-H 2,5-4L, kan aan beide zijden van de connector worden toegepast

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden