



Gevlochten kous Helagaine HEGPV0 en HEGPV0X

Hoofdkenmerken

Helagaine HEGPV0 en HEGPV0X gevlochten kous kan overal worden toegepast daar waar hoge eisen worden gesteld aan brandveiligheid. Door de flame-retardant additieven zijn HEGPV0 en HEGPV0X zelfdovend conform UL94 V0.

De speciale gevlochten structuur van het polyester beschermt tegen het binnendringen van vocht en vuil. HEGPV0 en HEGPV0X zijn tevens zuurbestendig.


Helagaine HEGPV0X heeft een oprekverhouding van 1:3 en is daardoor eenvoudig aan te brengen.

Toepassing

Helagaine HEGPV0 en HEGPV0X gevlochten kous biedt een optimale kabelbescherming en wordt toegepast in automotive- en railway-industrie alsmede in de machinebouw, de robotica en de automatisering.

Verwerking

Het uitrafelen van de kous -tijdens het op lengte maken- kan worden voorkomen door de kous niet te knippen maar met behulp van een zogenaamde heatcutter af te smelten. Deze heatcutter wordt geleverd onder artikelnummer 170-99001 HSG0, u vindt deze heatcutter aan het einde van dit hoofdstuk.



Helagaine HEGPV0X gevlochten kous.

Materiaalgegevens	
Mat.	Polyester (PBT)
Kleur	Zwart (BK)
Gebruikstemp.	-50 °C tot +150 °C, bij tussenpozen +200 °C
Smeltpunt	+225 °C
Brandbaarheid	UL94 V0, FMVSS-302
Certificering	UL, NFF 16-101, DIN 5510-2: 2007



Technische specificaties				
Artikelnr.	Type	Min. Ø	Max. Ø	Rollengte (m)
HEGPV0				
170-30400	HEGPV004	3	7	100
170-30600	HEGPV006	5	11	100
170-30800	HEGPV008	7	13	100
170-31200	HEGPV012	11	17	50
170-31500	HEGPV015	13	20	50
170-32000	HEGPV020	18	25	50
170-35000	HEGPV050	40	60	50
HEGPV0X				
170-50030	HEGPV0X03	2	6	200
170-50060	HEGPV0X06	3	9	200
170-50090	HEGPV0X09	5	16	100
170-50120	HEGPV0X12	6	19	100
170-50200	HEGPV0X20	12	32	100
170-50300	HEGPV0X30	19	45	50
170-50400	HEGPV0X40	32	70	50
170-50500	HEGPV0X50	38	76	50

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

Op aanvraag eveneens in grijs leverbaar.



Houd er a.u.b. rekening mee dat niet alle op deze pagina genoemde producten over de vermelde goedkeuringen beschikken. Productspecifieke goedkeuringen vindt u in de bijlage.