Greep uit de online catalogus

SACC-DSI-MS-12CON-L180 SCO SH

Artikelnummer: 1436783



http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1436783

Sensor-/actorinbouwconnector, steker, 12-polig, M12 SPEEDCON, afgeschermd, A-gepolariseerd, achterwand-/schroefmontage met Pg9-schroefdraad, met rechte soldeerstiften

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder http://www.download.phoenixcontact.de Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Commerciële gegevens

EAN	4 046356 438797
sales group	D125
VPE	20 Pcs.
Douanetarief	85366990
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 247 (CAT-2-2013)

Technische gegevens

Algemene gegevens

nominale stroom bij 40 °C	1,5 A
nominale spanning	30 V
aantal polen	12
overgangsweerstand	≤ 3 mΩ
isolatieweerstand	≥ 100 MΩ
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 85 °C (steker/bus)

Algemene gegevens

normen / bepalingen	M12-connector IEC 61076-2-101
polarisatie	A - standaard
overspanningscategorie	II
vervuilingsgraad	3
beschermklasse	IP67
materiaal contact	CuZn
materiaal contactoppervlak	Au
materiaal contactblok	PA 66
materiaal kartelmoer	zinkspuitgietwerk, vernikkeld
materiaal afdichting	NBR
montagetechniek	achterwandmontage Pg9 met vlakke moer
aansluitmethode	soldeerstiften
lengte van de soldeercontacten	6 mm
statusindicatie	Nee

Toelatingen


toelatingen: GOST, UL Recognized

aangevraagde toelatingen:


Ex-toelatingen:

Tekeningen


boorsjabloon/soldeerpadgeometrie




Maatschets



M12-inbouwconnector




Montage-uitsparing met
verdraaibeveiliging voor Pg9-schroefdraad



Frontaanzicht M12

schematekening



Poolschema steker M12, 12-polig, aanzicht stiftzijde

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
http://www.phoenixcontact.de

© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden