


## KMK 4

Artikelnummer: 1005305

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1005305>

Kunststof kabelcodering, zonder bandje, codering met insteekstroken ESL..., EST... of grote vellen ES/KMK 3-GB, bevestiging met kabelbinders PKB, schrijfvlak: 40 x 17 mm

### Commerciële gegevens

EAN	
sales group	B121
VPE	50 Pcs.
Douanetarief	39269097
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 215 (CAT-5-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de> Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

### Technische gegevens

#### Algemeen

hoogte	17 mm
breedte (a)	40 mm
kleur	transparant
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 80 °C
toevoegingen	siliconen- en halogeenvrij
materiaal	polyethyleen

### Toelatingen

toelatingen

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

### Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
<b>Codering</b>		
0817293	EMT (40X17)R	Insteekschildje, rol, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met: Thermomark R, Thermomark X, Thermomark S, montagetechniek: inschuiven, kabeldiameter: 16-35 mm, Schrijfvlak: 40 x 17 mm
0824385	EMT (40X17)R CUS	Insteekschildje, bestelbaar: als regel, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: inschuiven, kabeldiameter: 16-35 mm, Schrijfvlak: 40 x 17 mm
0808095	ESL 40X17	Insteekstrook, vellen, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met: Office-Drucksysteme, Plotter, geperforeerd, montagetechniek: inschuiven, Schrijfvlak: 40 x 17 mm
0829437	US-EMP (40X17)	Inklikschildjes, kaart, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met: Thermomark C+, Thermomark C, montagetechniek: vergrendelen in schildjesadapters, Schrijfvlak: 40 x 17 mm
<b>algemeen</b>		
0824403	ESL 40X17 CUS	Insteekstrook, bestelbaar: per vel, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: inschuiven, Schrijfvlak: 40 x 17 mm

## Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel. +49 5235 3 12000  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact  
Technische wijzigingen voorbehouden