

VS-SCRJ-GOF-BU/BU

Artikelnummer: 1652978


<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1652978>

Buscontactblok SCRJ, duplex, voor aanbouwrampen VS-A-F-IP67, te gebruiken voor glasvezel (multimode & singlemode), HCS- en polymeervezel

Ethernet

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Commerciële gegevens

EAN	 4 017918 969943
Opmerking	Oprachtsgebonden productie
sales group	D521
VPE	1 Pcs.
Douanetarief	85366990
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 127 (CAT-2-2013)

Technische gegevens

Mechanische gegevens

aantal polen	2
aantal steekplaatsen	1
stekerbeeld	SCRJ overeenkomstig DIN EN 50377-6-1
vezeltype	GOF, HCS, POF
diameter geleiderhuls	2,50 mm

aantal vezels	2
steekcycli	≥ 500
aansluitmethode	bus
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 70 °C

Materiaal

brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal behuizing	PBT
materiaal geleiderhuls	zirkonia-keramiek
kleur geleiderhulshouder	wit
beschermklasse	IP20

Toelatingen



toelatingen GOST

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
buscontactblok		
2700312	FL MM PATCH COUPLER LC-LC	Koppeling, LC/LC, te gebruiken voor multimode glasvezel
2700313	FL SM PATCH COUPLER LC-LC	Koppeling, LC/LC, te gebruiken voor singlemode glasvezel
stekers/adapters		
2901788	FL COUPLER SC-DUPLEX	Koppeling, SC-duplex/SC-duplex, te gebruiken voor multimode en singlemode glasvezel, HCS- en polymeervezel
2799429	PSM-SET-BFOC-LINK/2	Koppeling, set bestaande uit 2 koppelingen voor het verbinden van B-FOC-connectoren
2799416	PSM-SET-FSMA-LINK/2	Koppeling, set bestaande uit 2 koppelingen voor het verbinden van F-SMA-connectoren

2313070	PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS	SCRJ-connectorset voor HCS-vezel, om zelf te confectioneren, bestaande uit 2 duplex-snelmontageconnectoren met knikbeveiliging
2313546	PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS/ PN	SCRJ-connectorset voor standaard PROFINET-HCS-vezelkabel met een diameter van de afzonderlijke elementen van 2,2 mm, bestaande uit 2 duplex-snelmontageconnectoren met knikbeveiliging om zelf te confectioneren
2708656	PSM-SET-SCRJ-DUP/2-POF	SCRJ-connectorset voor polymeervezel, om zelf te confectioneren, bestaande uit 2 duplex-snelmontageconnectoren met knikbeveiliging

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden