



Bestnr.: 61 59 00



Temperatuurregelaar TEM 73A,B,C,D



Impressum

Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vervoelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CONRAD ELECTRONIC NEDERLAND BV.

Nadruk, ook als uittreksel is niet toegestaan. Druk- en zetfouten voorbehouden. Deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische eisen bij het in druk gaan. Wijzigingen in de techniek en uitvoering voorbehouden.

© Copyright 1995 by CONRAD ELECTRONIC NEDERLAND BV
Windmolenweg 42, 7548 BM Boekelo
Internet: www.conrad.com

Omwille
van het
milieu
100%
recycling-
papier

Belangrijk! Beslist lezen!

Deze gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende de ingebruikname en het gebruik.

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door! Bij schades, die ontstaan door het niet opvolgen van de handleiding, vervalt het recht op garantie. Voor volgschades, die hieruit ontstaan zijn wij niet aansprakelijk.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig!

Inhoudsopgave

	Pagina
Introductie	3
1. Gebruik waarvoor de thermostaat bedoeld is	3
2. Onderhoud	4
3. Bedieningselementen	4
4. Montageopmerkingen	5
5. Temperatuurbereik begrenzen	5
6. Schakelschema's	6
7. Technische gegevens	7
8. Veiligheidsopmerkingen	7

Introductie

Geachte klant,

Hartelijk dank voor de aankoop van dit product.

Lees eerst deze handleiding volledig en zorgvuldig door voordat u de temperatuurregelaar installeert.

U dient zich beslist te houden aan de aanwijzingen betreffende de veiligheid en het gebruik.

Bij vragen kunt u zich wenden tot onze Technische Dienst,

Nederland: 053 - 428 54 80

Ma. - vr. 09.00 - 20.00 uur

1. Gebruik waarvoor de temperatuurregelaar bedoeld is

Dit product is alleen toegelaten voor aansluiting op 230 V/AC 50 Hz.

Het gebruik is alleen in gesloten ruimtes, dus niet voor buiten, toegestaan.

Het contact met vochtigheid, b.v. in de badkamer of dergelijke, dient beslist vermeden te worden.


Een andere toepassing dan hierboven beschreven leidt tot beschadiging van dit product. Bovendien zijn daaraan gevaren, zoals b.v. kortsluiting, brand, elektrische schok enz. verbonden. Het totale product mag niet veranderd c.q. omgebouwd worden! Ventilatieopeningen mogen niet afgedekt worden.

2. Onderhoud



De temperatuurregelaar is onderhoudsvrij. Raadpleeg uw handelaar als het apparaat gerepareerd moet worden.

3. Bedieningselementen


1. Temperatuurregelaar
2. Schakelaar AAN -UIT (TEM 73C)
Schakelaar ZOMER-WINTER (TEM 73D)
3. Controlelamp



4. Montageopmerkingen




5. Temperatuurbereik begrenzen




6. Schakelschema's

TEM 73 A Kamertemperatuurregelaar

TEM 73 B Kamertemperatuurregelaar met controlelamp





H = Verwarming



K = Koeling

TEM 73 C Kamertemperatuurregelaar met controlelamp en schakelaar AAN - UIT

TEM 73 D Kamertemperatuurregelaar met controlelamp en schakelaar WINTER - ZOMER



V= Ventilator

7. Technische gegevens

Voedingsspanning	:	230 V~ 50 Hz
Schakeltemp.different.	:	$\Delta t = 0,8^{\circ}\text{C} \pm 0,2^{\circ}\text{C}$
Schakelvermogen	:	10 (2) A 250 V~
Gevoeligheid	:	1°K/15 min.
Max. omgevingstemp.	:	50 °C
Beschermsoort	:	IP 30
Regelbereik	:	5°C - 30 °C
Afmetingen	:	73 x 73 x 28 mm

8. Veiligheidsbepalingen

Let op:

De inbouw en montage van elektrische apparaten mogen alleen door een erkend installateur uitgevoerd worden.