

CD 100X60

Artikelnummer: 3240195



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=3240195>

Bedradingskanaal, grijs, bestaande uit boven- en onderdeel, breedte: 100 mm, hoogte: 60 mm, lengte: 2000 mm

Commerciële gegevens

| | |
|-----------------------|--|
| EAN |  |
| sales group | B204 |
| VPE | 8 Pcs. |
| Douanetarief | 39259020 |
| Brutogewicht per stuk | KG |
| Nettogewicht per stuk | KG |
| Zie cataloguspagina | Pagina 545 (CAT-5-2013) |

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemeen

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| lengte (b) | 2000 mm |
| hoogte | 60 mm |
| breedte (a) | 100 mm |
| kleur | grijs |
| brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -5 °C ... 60 °C |
| toevoegingen | loodvrij |

| | |
|-----------|-----|
| materiaal | PVC |
|-----------|-----|

Toelatingen



toelatingen

CSA, UL Recognized, VDE Zeichengenehmigung

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:


Toebehoren

| Artikel | Omschrijving | Omschrijving |
|-----------------|----------------|--|
| algemeen | | |
| 3240289 | CD COVER 100 | Afdekplaat voor bedradingskanaal, grijs, breedte: 100 mm, lengte: 2000 mm |
| 3240284 | CD WR | Universele draadbevestigingsbeugel, geperforeerd, voor bedradingskanalen |
| 3240498 | RVT-PA 4 | Kunststof splijtnagel, voor 4 mm-boorgatdiameter en een materiaaldikte van 1,5... 6 mm |
| 3240499 | RVT-PA 6 | Kunststof splijtnagel, voor 6 mm-boorgatdiameter en een materiaaldikte van 1,5...6 mm |
| 1212478 | UNIFOX-RVT P 4 | Nagelgereedschap, voor het aanbrengen van de kunststof splijtnagels RVT-PA 4 |
| 1212509 | UNIFOX-RVT P 6 | Nagelgereedschap, voor het aanbrengen van de kunststof splijtnagels RVT-PA6 |

Tekeningen

Maatschets

De bodemopening is conform DIN EN 50085



Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden