

CK1,6-ED-1,00ST AU

Artikelnummer: 1674888



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1674888>

Gedraaid crimpcontact, Ø 1,6 mm, enkelvoudig stiftcontact,
aderdoorsnede 0,75 tot 1 mm², verguld

Commerciële gegevens

EAN	4 017918 135584
sales group	D090
VPE	100 Pcs.
Douanetarief	85366990
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 435 (CAT-4-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Elektrische gegevens

Opmerking	voor HC-M-12, HC-M-EMV, HC-D, HC-DD en VC-D contactblokken, de kwaliteit van de crimpverbinding wordt bepaald door DIN EN 60352-2, vergulde contacten worden aanbevolen bij $U < 5 \text{ V}$ en $I < 5 \text{ mA}$
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 125 °C

Mechanische gegevens

aansluitdoorsnede	0,75 mm² ... 1 mm²
aansluitdoorsnede AWG	18

striplengte van de afzonderlijke aders	8 mm
steekcycli	≥ 500

Algemene gegevens

uitvoering	enkelvoudig stiftcontact
serie	HC-M-12
aansluittechniek	crimpaansluiting
montage-instructie	Bij spanningen < 5 V en stromen < 5 mA worden vergulde contacten aanbevolen.
	voor HC-M-12...-, HC-M-03/04...-, HC-M-17...-, HC-M-EMV...-, HC-D...-, HC-DD...-, VC-D...-contactblokken

Materiaalgegevens

materiaal contact	koperlegering
materiaal contactoppervlak	verguld

Toelatingen



toelatingen

GOST, UL Recognized

aangevraagde toelatingen:


Ex-toelatingen:

Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
algemeen		
1884869	VC-EW 1,6	Demontagegereedschap, voor gedraaide en gestanste CK- 1,6-...-contacten
gereedschap		
1676734	CK1,6/2,5-MWZ	Montagegereedschap, voor crimpcontacten CK 1,6... bij geringe aderdoorsneden
1687419	CRIMPFOX-1,6/2,5-ED-4,0	Crimptang voor gedraaide contacten CK 1,6 ED... en CK 2,5 ED...

Tekeningen

Maatschets



Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden